



3M™ Film elettrostatico per mascheratura completa

- Trattamento speciale per un'ottima adesione della vernice
- Facile e veloce da usare
- La larghezza di 4 metri consente la mascheratura completa anche delle vetture più grandi
- Può essere applicato con il dispenser Scotch™ 06780

Il film elettrostatico per mascheratura completa 3M™ è un foglio polietilenico trasparente ad alta densità, realizzato per proteggere da vernici e overspray le parti della carrozzeria che non devono essere riverniciate.

Grazie allo speciale trattamento "antiflaking" del film elettrostatico, non si verificano distacchi o sfogliamenti di vernice o trasparente dalle zone mascherate adiacenti alla parte da verniciare.

Essendo traslucido e facile da tagliare la mascheratura delle zone adiacenti alla verniciatura risulta estremamente semplice.

La sua proprietà elettrostatica che facilita l'aggrappaggio alla vettura, l'altezza di 4 metri (rotolo alto 1 metro con il film ripiegato su se stesso) e il dispenser mobile 06780 consentono ad un solo operatore di applicarlo facilmente.

Istruzioni per l'uso:

Srotolare il film dalla parte inferiore in modo che i logo 3M non si presentino in modo speculare e posizionarlo lungo l'asse mediana dell'auto.

Ponendosi ai lati del veicolo afferrare, da sotto, i bordi del film ripiegato e svolgerlo per coprire la vettura.

I logo 3M stampati centralmente sul film costituiscono un'ottima guida per il corretto posizionamento.



3M™ 07838

P.N.	Descrizione	Dimensioni	Q.tà/ Conf.
07838	film elettrostatico per mascheratura completa	m(4 x 150)	1
06780	dispenser mobile	-	1

3M

Prodotti per Autocarrozzeria
3M Italia S.p.A.

20090 Segrate (MI) Loc. S. Felice - V. S. Bovio 3
Tel. 027035.3460 Fax 027035.2150

AT99/22

Stampato nel Regno Unito