

**3M** Science.  
Applied to Life.™

**Attacco rapido  
e tamponi doppi:  
migliorano l'efficienza  
con prestazioni  
di qualità.**

**3M Prodotti per Autocarrozzeria**

**3M™ Sistema Perfect-it™  
Quick Connect**



# 3M Sistema Perfect-it Quick Connect

La nuova gamma di tamponi doppi con l'adattatore Quick Connect consente il cambio dei tamponi in tempi rapidissimi.

- Attacco/stacco del tampone rapido e sicuro
- Ottime prestazioni e doppia durata
- Nessun platorello ma solo l'adattatore Quick Connect
- Bilanciamento perfetto e basse vibrazioni.
- Tamponi da 216mm per una maggior velocità di esecuzione




L'adattatore Quick Connect brevettato da 3M e sviluppato appositamente per essere utilizzato con i tamponi a doppio lato.

Ottima performance e durata il sistema Quick Connect consente di lavorare in maniera efficace anche le parti più difficili dell'auto.

I tamponi intercambiabili rapidamente ed il resistente adattatore, abbinati alle paste abrasive ed ai polish della gamma 3M Perfect It III, consentono di effettuare lavorazioni di lucidatura in tempi ridotti senza il minimo inconveniente.

## Struttura del tampone 3M™ Quick Connect



L'adattatore 3M Quick Connect è mostrato in posizione aperta. Anche effettuando lavorazioni su angoli ... o impiegando un'elevata pressione il nuovo adattatore trattiene il tampone in modo sicuro rilasciandolo soltanto quando il sistema viene aperto. L'adattatore Quick Connect 3M si connette alle lucidatrici utilizzando un filetto M14 (5/8 pollici).

P.N.	Descrizione	Dimensioni
50878	Quick Connect Tampone doppio piatto verde	150 mm
50962	Quick Connect Tampone doppio ondulato verde	150 mm
50879	Quick Connect Tampone doppio ondulato giallo	150 mm
50880	Quick Connect Tampone doppio ondulato blu	150 mm
50881	Quick Connect Tampone doppio in lana	150 mm
50874	Quick Connect Tampone doppio ondulato verde	216 mm
50875	Quick Connect Tampone doppio ondulato giallo	216 mm
50708	Quick Connect Tampone doppio ondulato blu	216 mm
33279	Quick Connect Tampone doppio in lana	230 mm
33271	Quick Connect Adattatore	M14



La nuova gamma di tamponi a doppio lato 3M Perfect It III da 150mm e 216mm

**3M**

3M Italia S.p.A.  
Via Norberto Bobbio, 21  
20096 Pioltello MI  
Tel. 02.7035.3460  
Fax 02.7035.2056  
www.3MAutocarrozzeria.it