


3M™ Perfect-it™ III Ultrafina™ SE 50383

Polish per l'eliminazione di aloni
e ologrammi



- Elevata brillantezza finale senza aloni
- Rimuove gli ologrammi
- Sviluppato per l'utilizzo con le normali lucidatrici
- Aumenta la produttività e l'efficienza
- Veloce pulizia
- Non schizza
- Ideale sia per vernici originali che per parti riverniciate

3M *Innovazione*

Preoccupato per l'eliminazione di aloni e ologrammi?

3M™ Perfect-it™ III Ultrafina™ SE - la risposta perfetta per la lucidatura finale

L'utilizzo di paste abrasive e di prodotti per la rimozione dei difetti di verniciatura della carrozzeria, lascia inevitabilmente leggeri graffi circolari sulla superficie delle vernici delle auto. Questi aloni sono maggiormente riconoscibili, se esposti alla luce solare, come "ologrammi".

Solitamente questi difetti di lucidatura sono solo coperti dall'utilizzo di cere e possono essere rettificati solo con lunghi processi di lavorazione utilizzando un utensile rotorbitale.

Il polish 3M™ Perfect-it™ III Ultrafina™ SE è stato sviluppato appositamente per rimuovere aloni e ologrammi utilizzando le normali lucidatrici elettriche o pneumatiche (1.000 - 2.500 giri/minuto). Il polish è utilizzato in abbinamento con la nuova spugna per lucidatura ultrasoffice 3M™ Ultrafina™ SE per ottenere risultati eccezionali in tempi rapidi dopo le abituali operazioni di lucidatura. Per la pulizia finale si consiglia di utilizzare il nuovo panno per lucidatura 3M™ Ultrafina™ 50400, che permette di ottenere una finitura brillante senza aloni e ologrammi.



Gli ologrammi sono spesso evidenti dopo l'utilizzo di paste abrasive e polish.

Foto sotto: applicando il polish 3M™ Perfect-it™ III Ultrafina™ SE gli aloni e gli ologrammi vengono rimossi per conferire una finitura perfetta.



Descrizione	P.N.	Dimensioni
Polish 3M™ Perfect-it™ III Ultrafina™ SE	50383	flacone 1 litro
Spugna per lucidatura 3M™ Perfect-it™ III Ultrafina™ SE	50388	Ø 150 mm
Spugna per lucidatura 3M™ Perfect-it™ III Ultrafina™ SE	50389	Ø 200 mm
Panno per lucidatura 3M™ Perfect-it™ III Ultrafina™ SE	50400	

3M

Prodotti per Autocarrozzeria
3M Italia S.p.A.

20090 Segrate (MI) - Loc. San Felice
Via San Bovio, 3
Tel. 027035.3460 Fax 027035.2056

Prodotti per Autocarrozzeria
3M (Svizzera) SA

Eggstrasse 93
8803 Rueschlikon
Tel. 044 724 91 42 Fax 044 724 94 40
e-mail: 3M-Auto.ch@mmm.com
www.3M-Auto.ch

www.3Mautocarrozzeria.it
www.3M-Auto.ch

Stampato nel Regno
Unito 07/06

EL67