

Ruban de masquage violet spécialisé pour températures élevées 3M^{MC} 501+

Fiche technique

mai 2017

Description du produit

Le Ruban de masquage violet spécialisé pour températures élevées 3M^{MC} 501+ en papier crêpé est utilisé pour les travaux de masquage délicats au sein des marchés industriel, d'automobile et de véhicule spécialisé. Il présente une excellente prise et une résistance élevée à la chaleur.

Composition du produit

Support	Adhésif	Couleur	Taille de rouleau standard
Papier crêpé lisse résistant à la chaleur	Caoutchouc	Violet	55 m (60 verges)*

*Disponible en largeurs métriques (par exemple, 24 mm correspondent à un pouce).

Propriétés physiques type

Remarque: Les données et informations techniques sont données à titre indicatif et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

		Méthode d'essai ASTM
Adhérence au métal:	40 N/100 mm de largeur (37 oz/po de largeur)	D-3330
Résistance à la traction:	543 N/100 mm de largeur (31 lb/po de largeur)	D-3759
Allongement à la rupture:	11 %	D-3759
Épaisseur totale:	7,3 mils (0,185 mm)	D-3652
Température d'utilisation:	Jusqu'à 149 °C (300 °F) pendant 30 minutes	

Caractéristiques

- Le ruban de masquage violet pour températures élevées est idéal pour les applications de masquage crucial.
- L'adhésif résistant aux températures élevées adhère rapidement et fermement à la plupart des surfaces — dont le métal, le caoutchouc, le verre et le plastique — et s'enlève proprement en un seul morceau.
- Le support en papier crêpé violette très résistant aux températures élevées offre d'excellentes propriétés moulantes même sur les surfaces irrégulières et résiste à la pénétration de la plupart des systèmes de peinture industriels.
- Résistance maximale à la température: 149 °C (300 °F) pendant 30 minutes.
- Il permet la réalisation de lignes de peinture nettes.

Ruban de masquage violet spécialisé pour températures élevées 3M^{MC} 501+

Entreposage

Se conserve dans des conditions normales à 21 °C (70 °F) et à 50 % d'humidité relative dans son carton d'emballage.

Durée de conservation

Afin de garantir de meilleurs résultats, utilisez ce produit dans l'année qui suit la date d'expédition.

Renseignements techniques

Les renseignements techniques, les recommandations et les autres énoncés fournis aux présentes sont basés sur des essais et des expériences que 3M juge dignes de confiance, mais dont l'exactitude et l'exhaustivité ne sont pas garanties.

Utilisation du produit

De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M peuvent affecter l'utilisation et le rendement d'un produit 3M dans le cadre d'une application donnée. Comme l'utilisateur est parfois seul à connaître ces facteurs et à y exercer un quelconque pouvoir, il incombe à l'utilisateur d'établir si le produit 3M convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue.

Garantie, limite de recours et dénegation de responsabilité

À moins qu'une garantie additionnelle ne soit spécifiquement énoncée sur l'emballage ou la documentation applicable du produit 3M, 3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux spécifications applicables au moment de l'expédition. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, OU TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DÉCOULANT DE LA CONDUITE DES AFFAIRES, DES PRATIQUES COURANTES ET DES USAGES DU COMMERCE. Si le produit 3M n'est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, au gré de 3M, d'obtenir le remplacement du produit 3M ou le remboursement de son prix d'achat.

Limite de responsabilité

À moins d'interdiction par la loi, 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents découlant de l'utilisation du produit 3M, quelle que soit la théorie juridique dont on se prévaut, y compris celles de responsabilité contractuelle, de violation de garantie, de négligence ou de responsabilité stricte.

ISO 9001

Ce produit de la Division des adhésifs et des rubans industriels a été fabriqué conformément à un système de qualité 3M homologué aux normes ISO 9001.



Division des adhésifs et
des rubans industriels
Compagnie 3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
1 800 364-3577
3M.ca/IATD/FR

3M et 3M Science. Au service de la Vie. sont des marques déposées de 3M.
Utilisé sous licence au Canada. © 2017, 3M.
Tous droits réservés. 170508638 F BA-17-23745