

## 3M™ 水が出るモップツール ウェットディスプレイザブル モップキット Mサイズ

効率的で衛生的な床清掃をサポートするモップツール。  
お客様のニーズに合わせて、多様な洗剤、除菌剤をボトル内に入れて  
使用することができます。

ボタンを押すだけで水を吐出

指に負担のかからないボタン圧



142°の  
ハンドル角度

握りやすさと操作の  
しやすさを追及

操作しやすい長さ

作業者の体格に合わせて  
全長を最適化



簡単なモップ装着

特殊な面ファスナー使用で、  
モップは上から乗せるだけの  
簡単装着

取り外し式ボトル

薬剤の種類を問わず500ml注入可能  
広口のふたでボトル内洗浄と乾燥が容易



2つ穴から水を連続吐出

ボタンを押している時間で吐出量を調整可能



3M™ ウエットディスポーザブルモップとの組み合わせで、さらに効率的で衛生的な清掃を提供します。

## 3M™ ウエット ディスポーザブル モップ

- 1枚で約200㎡\*の作業が可能な片面使用タイプ
- 2層構造で汚れのかき取りと水分吸収を両立
- 使い捨てタイプでモップを洗う必要がないので衛生的
- 汚れた面が外から見えないため、清潔感のある作業が可能

\*使用可能面積はご使用される環境により変化します。



### 清掃面      マイクロファイバー層 (白)

#### 特長

高い油汚れ除去性能で床をきれいに  
床との摩擦抵抗が低く、軽い作業感



白い清掃面にはマイクロファイバーを使用しており、油汚れの除去に強みを発揮します。通常のマイクロファイバーモップは油汚れを除去する際、床との摩擦抵抗が高くなり、重たい作業感になりますが、本製品は軽く作業できるような最適設計をしています。



### 取付面      液体吸収層 (黒)

#### 特長

水や油などの水分吸収に特化  
保水性能に優れ、最適な水分量を維持



3Mの不織布テクノロジーから派生した水や油を最適に吸収する「液体吸収材」を使用しています。一度吸収した油分を床へ戻しにくいので、効率的な清掃につながります。かさ高い構造のため、床の凸凹追従性や保水性に優れています。



## 関連製品情報

### 3M™ ウエット ディスポーザブル モップ



サイズ	M 430mm×115mm S 250mm×115mm
材質	ポリエチレン、ポリエステル バルブ、ポリプロピレン 界面活性剤
入れ目	30枚/箱、1箱/ケース

### 3M™ 水が出るモップツール ウエット ディスポーザブル モップキット Mサイズ



サイズ	<ホルダー> 440×100mm <ハンドル> 全長1,275mm <専用アタッチメント> 420×110mm
材質	耐薬ABS、PP、シリコンゴム、 アルミニウム、ステンレス
セット内容	ハンドル、ホルダー、 3M™ ウエットディスポーザブルモップ 専用アタッチメント
入れ目	1セット/ケース

### 3M™ ウエット ディスポーザブル モップ 専用アタッチメント



サイズ	M 420mm×110mm S 240mm×110mm
材質	ポリプロピレン、CRゴム、 オレフィン
入れ目	1枚/袋、10袋/ケース

### 3M™ イーゼスクラブ ウエットディスポーザブル モップキット



サイズ	<ホルダー> M 108mm×406mm S 108mm×230mm <ハンドル> M、S共通 1420mm×26Φmm
材質	アルミニウム ポリ塩化ビニール
セット内容	ハンドル、ホルダー、 3M™ ウエットディスポーザブルモップ 専用アタッチメント
入れ目	1セット/ケース

本カタログ内のデータや数値はあくまでも実験値であり、保証値ではありません。  
本カタログは2020年7月現在のもので、仕様は予告なしに変更する場合があります。  
3M、は3M社の商標です。

商品紹介動画はこちら [YouTube](#) で検索

**Web** **3M 水が出るモップツール**



スリーエム ジャパン株式会社  
<http://www.mmm.co.jp/ccd/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2020. All Rights Reserved.

BST-148-C(0720)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

**0570-012-388**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)