

3M™ 水が出るモップツール ウェットディスプレイブル モップキット Mサイズ

効率的で衛生的な床清掃をサポートするモップツール。
お客様のニーズに合わせて、多様な洗剤、除菌剤をボトル内に入れて
使用することができます。



**GOOD DESIGN
AWARD 2017**

2017年度
グッドデザイン賞受賞

主催：公益財団法人日本デザイン振興会

ワンプッシュで水を吐出

指に負担のかからないボタン圧



142°の
ハンドル角度

握りやすさと操作の
しやすさを追及

操作しやすい長さ

作業者の体格に合わせて
全長を最適化

取り外し式ボトル

薬剤の種類を問わず500ml注入可能
広口のふたでボトル内洗浄と乾燥が容易

簡単なモップ装着

特殊な面ファスナー使用で、
モップは上から乗せるだけの
簡単装着

2つ穴からの定量吐出

約1mlの水や薬液を安定して供給



3M™ ウエットディスポーザブルモップとの組み合わせで、さらに効率的で衛生的な清掃を提供します。

3M™ ウエット ディスポーザブル モップ

- 1枚で約200㎡*の作業が可能な片面使用タイプ
- 2層構造で汚れのかき取りと水分吸収を両立
- 使い捨てタイプでモップを洗う必要がないので衛生的
- 汚れた面が外から見えないため、清潔感のある作業が可能

*使用可能面積はご使用される環境により変化します。



清掃面 マイクロファイバー層 (白)

特長

高い油汚れ除去性能で床をきれいに
床との摩擦抵抗が低く、軽い作業感



白い清掃面にはマイクロファイバーを使用しており、油汚れの除去に強みを発揮します。通常のマイクロファイバーモップは油汚れを除去する際、床との摩擦抵抗が高くなり、重たい作業感になりますが、本製品は軽く作業できるような最適設計をしています。



取付面 液体吸収層 (黒)

特長

水や油などの水分吸収に特化
保水性能に優れ、最適な水分量を維持




3Mの不織布テクノロジーから派生した水や油を最適に吸収する「液体吸収材」を使用しています。一度吸収した油分を床へ戻しにくいので、効率的な清掃につながります。かさ高い構造のため、床の凸凹追従性や保水性に優れています。



関連製品情報

3M™ ウエット ディスポーザブル モップ



サイズ	M 430mm×115mm S 250mm×115mm
材質	ポリエチレン、ポリエステル バルブ、ポリプロピレン 界面活性剤
入れ目	30枚/箱、1箱/ケース

3M™ 水が出るモップツール ウエット ディスポーザブル モップキット Mサイズ



サイズ	<ホルダー> 440×100mm <ハンドル> 全長1,275mm <専用アタッチメント> 420×110mm
材質	耐薬ABS、PP、シリコンゴム、 アルミニウム、ステンレス
セット内容	ハンドル、ホルダー、 ウエットディスポーザブルモップ 専用アタッチメント
入れ目	1セット/ケース

3M™ ウエット ディスポーザブル モップ 専用アタッチメント



サイズ	M 420mm×110mm S 240mm×110mm
材質	ポリプロピレン、CRゴム、 オレフィン
入れ目	1枚/袋、10袋/ケース

3M™ イーゼスクラブ ウエットディスポーザブル モップキット



サイズ	<ホルダー> M 108mm×406mm S 108mm×230mm <ハンドル> M、S共通 1420mm×26Φmm
材質	アルミニウム ポリ塩化ビニール
セット内容	ハンドル、ホルダー、 ウエットディスポーザブルモップ 専用アタッチメント
入れ目	1セット/ケース

本カタログ内のデータや数値はあくまでも実験値であり、保証値ではありません。
本カタログは2017年11月現在のものです。仕様は予告なしに変更する場合があります。
3M、は3M社の商標です。

商品紹介動画はこちら [YouTube で検索](#)

[Web](#) [3M 水が出るモップツール](#) [Q](#)



スリーエム ジャパン株式会社
コマーシャルケア事業部
<http://www.mmm.co.jp/ccd/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2017. All Rights Reserved.

BST-148-B(1117)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-012-388

8:45~17:15 /月~金(土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます