

スプレーガン メーカー名	スプレーガン名	型式名	ノズル口径の種類	塗料カップ (ニッ ル) P P S アダプ ター取り付け部の 口径)	PPS アダプター
ア ネ ス ト イ ワ タ	W101 シリーズ (旧W100)	W101-101G W101-131G W101-132G W101-134G W101-151G W101-152G W101-181G	1.0 1.3 1.5 1.8	G 1/4	#45 #10
	W101 極みシリーズ	W101-138BG(ベースコート用) , W101-148BG (クリアーコート用) , W101-136BG (スタンダード用) , W101-136KPGC/146KPGC (関ベ仕様) W101-136NPGC/146NPGC (日ベ仕様)	1.3 1.4	G 1/4	#45 #10
	W-101 極みシリーズ	RT W-101-1310BG W-101-S84-ATH W101-138BGC W101-148BGC Vision W-101M-136BG W101-136BGC		G 1/4	#45 #10
	W50 極み	W50-136BGC	1.3	G 1/4	#45 #10
	W101BPG 美粧シリーズ	W101-134BPG (旧W100-134BPG)、 LPH-101-144BPG W101-142BPG (旧W101-142BPG) 、162BPG	1.3 1.4 1.6	G 1/4	#45 #10
	低圧ガン LPH-50/101シリーズ	LPH-50-042G、LPH-50-062G、 LPH-50-102G、LPH-101-124LVG、 LPH-101-144LVG、LPH-101-164LVG、 LPH-101-184LVG	LPH50⇒ 0.4 0.6 0.8 LPH101⇒1.2 1.4 1.6 1.8	G1/4	#45 #10
	W50-124BPG (美粧シリーズ)	W50-124BPG (美粧シリーズ)	1.2	G1/4	#45 #10
	丸吹きガン	RG-3L-1 (極小キズ用) RG-3L-2 (極小キズ用) RG-3L-3 (極小キズ用)	0.4 0.6 1.0	G1/4(PF1/4)	#45 #10
	W200	W-200-151S, W-200-151G W-200-152S, W-200-152G W-200-182S, W-200-201S W-200-201G, W-200-202S W-200-202G, W-200-251S W-200-251G	1.5 1.8 2.0 2.5	サイドカップ G3/8 下カップ G3/8	重力式 #42 吸上式 #19
	水性塗料専用スプレーガン W-300、W-400	W-300WB-141G、 W-400WB-141G、 W-400WB-142G	W-300WB 1.4  W-400WB 1.2 1.3 1.4 1.6	W-300 G1/4  W-400 M16×1.5 (メネジ)	W-300⇒#6 W-400⇒#2
	Supernova WS-400 Supernova WS-400 HD	WS-400-1301B-S1 WS-400-1401B-S1 WS-400-1301C-S1 WS-400-1401C-S1 WS-400-1301BHS1 WS-400-1301CHS1 WS-400-1401BHS1 WS-400-1401CHS1 WS-400-1501BHS1 WS-400-1501CHS1 WS-400-1301HS9J WS-400-1401HS9J	1.3 1.4 1.5	G 1/4	#43
	Supernova LS-400 entech Supernova LS-400 entech-ver R-M Supernova LS-400 entech-ver 関西ペイント	LS-400-1305-S1 LS-400-1450-S1 LS-400-ETS13-S1 LS-400-ETS14-S1 LS-400-ETS15	1.3 1.4 1.5	G 1/4	#43

スプレーガン メーカー名	スプレーガン名	型式名	ノズル口径の種類	塗料カップ (ニッパ ル) P P Sアダプ ター取り付け部の 口径)	PPS アダプター	
ア ネ ス ト イ ワ タ	センターカップガン W-300シリーズ	W-300-081G (軽工業・ホビー用) W-300-101G (軽工業・ホビー用) W-300-132G (自動車補修塗装・木工・ 家具塗装・金属塗装・プラスチック塗装用)	0.8 1.0 1.3	G1/4	#6	
	センターカップガン W-400シリーズ	W-400-122G (タッチアップ〜トップコート) W-400-132G (タッチアップ〜トップコート) W-400-142G (タッチアップ〜トップコート) W-400-162G (タッチアップ〜トップコート) W-400-182G (クリヤー・中/高粘度用) W-400-251G (プライマー・高粘度用)	1.2 1.3 1.4 1.6 2.5	M16×1.5 (オネジ)	#2	
	CG WJ-400	WJ-400-144BGC	1.4	G 1/4	#43	
	LPH-80	LPH-80-042G LPH-80-062G LPH-80-082G LPH-80-102G LPH-80-122G LPH-80-044G LPH-80-064G LPH-80-104G LPH-80-124G	0.6 0.8 1.0 1.2	G1/8(メネジ)	#31	
	LPH-300/400シリーズ	LPH-300-124LV (タッチアップ〜ブロック塗装) LPH-300-144LV (タッチアップ〜ブロック塗装) LPH-300-164LV (タッチアップ〜ブロック塗装) LPH-400-144LV (タッチアップ〜ブロック塗装) ベースコート、トップコート、クリヤー LPH-400-164LV (タッチアップ〜ブロック塗装) ベースコート、トップコート、クリヤー	LPH-300 1.2 1.4 1.6 LPH-400 1.4 1.6	LPH-300 G 1/4 (メネジ) LPH-400M16×1.5 (オネジ)	LPH-300 #6 LPH-400 #2	
	W-101 (吸上げ式)	W-101-101S W-101-131S W-101-132S W-101-134S W-101-151S W-101-152S W-101-181S S×P W-101-148BS	1.0 1.3 1.5 1.8	G 1/4	#25	
	LPH-101LVS (吸上げ式)	LPH-101-124LVS LPH-101-144LVS LPH-101-164LVS	1.2 1.4 1.6	G1/4	#25	
	W71 サイドタイプ	W71-1G W71-2G W-71-3G W71-21G W-71-31G W-71-4G	1.0 1.3 1.5 1.8	G1/4	重力式 #45 #10	
	W71 吸上げタイプ	W71-1S W71-2S W-71-3S W71-21S W-71-31S W-71-4S	1.0 1.3 1.5 1.8	G1/4	吸上式 #25	
	W61 サイドタイプ	W-61-1G (重力式) W-61-2G (重力式) W-61-3G (重力式)	1.0 1.3 1.5	G1/4	重力式 #45, #10	
	W61 吸上げタイプ	W-61-1S (吸上式) W-61-2S (吸上式) W-61-3S (吸上式)	1.0 1.3 1.5	G1/4	吸上式⇒#25	
	HP-G3 エアブラシ				G1/8(メネジ)	#31
	HP-G5 エアブラシ				G1/8(メネジ)	#31
	WIDER1	WIDER1-08E2P WIDER1-10E2P WIDER1-13E2P WIDER1-15E2P WIDER1-10E1S WIDER1-10E1G WIDER1-13K1S WIDER1-13K1G WIDER1-13H2S WIDER1-13H2G WIDER1-13H4S WIDER1-13H4G WIDER1-15K1S WIDER1-15K1G WIDER1-15H2S WIDER1-15H2G WIDER1-18N1S WIDER1-18N1G			G1/4	重力式 #45 吸上式 #25
	WIDER2	WIDER2-12G2P WIDER2-15K1S WIDER2-15K1G WIDER2-15K2S WIDER2-15K2G WIDER2-18K2S WIDER2-18K2G WIDER2-20R1S WIDER2-20R1G WIDER2-20R2S WIDER2-20R2G WIDER2-25W1S WIDER2-25W1G			サイドカップ G3/8 下カップ G3/8	重力式 #42 吸上式 #19
WIDER1L	WIDER1L-12G2P WIDER1L-2-12J2S WIDER1L-2- 14J2S WIDER1L-2-16J2S WIDER1L-2-12J2G WIDER1L-2-14J2G WIDER1L-2-16J2G			G1/4	重力式 #45 吸上式 #25	
WIDER2L	WIDER2L-10G2P WIDER2L-12G2P WIDER2L-14G2P WIDER2L-2-10G2P WIDER2L-2-12G2P			サイドカップ G3/8 下カップ G3/8	重力式 #42 吸上式 #19	

スプレーガン メーカー名	スプレーガン名	型式名	ノズル口径の種類	塗料カップ（ニッ ル） P P S アダプ ター取り付け部の 口径)	PPS アダプター
デ ビ ル ビ ス	JUPITER-R 霧化方式LVMP	JUPITER-R J1：メタリック・パール用 J2:ソリッド・クリヤー用	φ1.0~1.5, φ1.8	G1/4	#45 #10
	JUPITER-K 霧化方式LVMP	JUPITER-K工業用		G3/8	#18
	JUPITER-PRO	JUPITOR PRO		G3/8	#42
	APOLLO-W 水系塗装専用の 自補修スプレーガン 霧化方式HVLP	APOLLO-W	1.4	G1/4	#45 #10
	APOLLO-C	APOLLO-C	0.7~1.6	吸上式 G3/8 重力式 G1/4	重力式 #45,#10 吸上式 #19
	APOLLO-L	APOLLO-L	0.7~1.6	吸上式G3/8 重力式はG1/4	重力式 #45,#10 吸上式 #19
	LUNA-W 水系塗装専用 自補修スプレーガン 霧化方式HVLP	LUNA-W	1.3	G1/4	#45 #10
	LUNA-PRO 霧化方式LVMP	LUNA-PRO	1.3	G1/4	#45 #10
	LUNA-C 霧化方式標準	LUNA-C	0.8~1.8	G1/4	重力式 #45,#10 吸上式 #25
	LUNA-L 霧化方式LVMP	LUNA-L	0.8~1.8	G1/4	重力式 #45,#10 吸上式 #25
	LUNA-R 霧化方式標準	メタリック・パール用LUNA-R-244 クリヤー・ソリッド用LUNA-R-245	LUNA-R-244 1.0・1.5 LUNA-R-245 1.3	G1/4	#45 #10
	LUNA-K	LUNA-K		G1/4	#25
	LUNA MARK-II-R			G1/4	重力式 #45,#10 吸上式 #25
	LUNA MARK-II-R PLUS			G1/4	重力式 #45,#10 吸上式 #25
	LUNA MARK II -K			G1/4	重力式 #45,#10 吸上式 #25
	LUNA MARK II -W			G1/4	重力式 #45,#10 吸上式 #25
	LUNA MARK II i			G1/4	重力式 #45,#10 吸上式 #25
	JJ	JJ CONV	0.8~1.8（重力式） 1.3~1.8（吸上げ式）	G1/4	重力式 #45,#10 吸上式 #25
	J J - K	JJ -K		G1/4	重力式 #45,#10 吸上式 #25
	FUN-G	FUN-G販売は終了しました	0.8/1.1/1.4/1.8	G1/4	#45 #10

スプレーガン メーカー名	スプレーガン名	型式名	ノズル口径の種類	塗料カップ（ニッパ ル） P P S アダプ ター取り付け部の 口径)	PPS アダプター
デ ビ ル ビ ス	JGXi-502 霧化方式LVMP	JGXi-502	1.4	G1/4	#45 #10
	JGX-502	JGX-502	0.8/1.1/1.4/1.8 (重力式) 1.4/1.8 (吸上げ式)	G1/4	重力式 #45,#10 吸上式 #19
	DEMI クワイヤー用 ベース用		1.1	G1/4	#45 #10
	DEMI 2	DEMI2-DL6-0.5-G-K DEMI2-DL8-0.8-G-K DEMI2-DL8-1.1-G-K DEMI2-DR1-G-K (丸吹き)			#45 #10
	デビルビスフィニッシュラインFLG- 651G-13(1.3mm)	FLG-651G-13	1.3	G3/8M	#15
	MSA-512 MSV-512 LVMP MSV-512 HVLP(吸上げ式)	MSA-512-FF-1.4 MSA-512-FW-1.6 MSA-512-EX-1.8	1.4,1.6,1.8	G3/8	#18
	EGA-503	EGA-503		G1/4	#23
	SRI-W BUMPER DEMON	DEV-802150	1	G7/16M	#14
	GTi	GTI-G-110-B-1.4	1.4	G3/8M	#15
	SRI-PRO	SRI-PRO TS1エアキャップ 標準仕様 (メタリック・パール・ソリッド・クワイヤー用) HS1エアキャップ (水系塗装専用) DS1エアキャップ (丸吹き専用)	1	G7/16M	#14
	SRI-PRO Lite			G7/16M	#14
	GTi-PRO LITE			G3/8M	#15
	GFG-PRO			16mm	#27
	GTi-PRO	GTi-PRO (センターカップ) Gti-PRO(サイドカップ)	センターカップ 1.3 サイドカップ 1.4	G3/8M	センタータイプ #15 サイドタイプ #45、#10
	DV-1(ベース用・クワイヤー用)	DV1-U-000-13-B DV1-U-000-13-C1+ DV1-U-000-13-B+	センターカップ 1.3	G3/8M	#15
	NEPTUNE		センターカップ 1.2 1.3 1.4	G3/8M	#15
PRi Pro Lite			G3/8M	#15	

スプレーガン メーカー名	スプレーガン名	型式名	ノズル口径の種類	塗料カップ（ニッ ル） P P S アダプ ター取り付け部の 口径)	PPS アダプター
明治機 械製 作所	F110 重力式	F110-G F110-GR (丸吹き)	F110-G 1.0,1.3,1.5,2.0 F110-GR 0.8,2.5	G1/4	#45 #10
	FINERSPOT	FINER SPOT-G12 FINER SPOT-G12(C)		G1/4	#45 #10
	F410	F410-G13SP F410-G20EV F410-G14SP F410-G25EV F410-G15EVW	1.3,1.4,1.5,2.0,2.5	G3/8	#15
	F210-S-ST (吸上式)	F210-S15<F210-S15T> F210-S20<F210-S20T> F210-S25<F210-S25T> F210B-S30	1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0	G3/8	#19
	F110 L	F110L-S20LS F110L-G13LS F110L-G15LS		G1/4	重力式 #45,#10 吸上式 #25
	F110-S-ST・SST (吸上式)	F110-S10<F110-S10T> F110-S13<F110-S13T> F110-S15<F110-S15T> F110-S20<F110-S20T>	1.0, 1.3, 1.5, 2.0	G1/4	#25
	FM II -GR・G	FM II -G05R FM II -G08R FM II -G05 FM II -G08	0.5, 0.8	G1/4	#45 #10
	低圧霧化ハンドスプレーガン F21Lシリーズ	F21L-G13 F21L-G15 F21L-S20 吸上式	1.3, 1.5重力式 2.0 (吸上げ式)	G1/4	重力式 #45,#10 吸上式 #25
	中圧霧化ハンドスプレーガン F21シリーズ	F21-S13 吸上式 F21-S15 吸上式 F21-G10 重力式 F21-G13 重力式 F21-G15 重力式	1.0~1.5	G1/4	重力式 #45,#10 吸上式 #25
	F-ZERO	F-ZERO TypeB F-ZERO TypeT F-ZERO TypeT & 4 GF-U F-ZERO TypeR F-ZERO-S TypeT F-ZERO-S TypeT & 7SB F-ZERO TypeC		G1/4	重力式 #45,#10 吸上式 #25
	FINER II	FINER II -G14	1.4	G1/4	#45 #10
	FINER II PLUS	FINER II PLUS-G14 FINER II -G14RE		G1/4	#45 #10
	FINER	FINER-G14 FINER-G14TC FINER-G14TCW FINER-G10TU FINER-S16吸上式	1.0 1.6 1.4	G1/4	#45 #10

スプレーガン メーカー名	スプレーガン名	型式名	ノズル口径の種類	塗料カップ（ニッ ル） P P S アダプ ター取り付け部の 口径)	PPS アダプター
S A T A	SATAjet® 4000 B RP	SATAjet® 4000 B RP	1.3	QCC Quick Change Conect	#40
	SATAjet® 4000 B HVLP	SATAjet® 4000 B HVLP	1.3	QCC Quick Change Conect	#40
	SATA jet 5000B HVLP SATA jet 5000B RP			QCC Quick Change Conect	#40
	SATA jet X5500 RP SATA jet X5500 HVLP			QCC Quick Change Conect	#40
	SATA jet 1000S-RP-J 13 W-S SATA jet 1000S-RP-J13 blue-s		1.3	G1/4	#45 #10
	SATA mini jet 4400B HVLP SR			QCC Quick Change Conect	#40
	SATA mini jet 4400B RP SR			QCC Quick Change Conect	#40
	SATA mini jet 3000B HVLP	minijet3000B(1.0mm) minijet3000B(1.0mm)SR	1.0mm	QCC Quick Change Conect	#41
	SATAjet 1000 B			QCC Quick Change Conect	#40
	SATA サタ jetB MSB	jetB MSB	MSBはノズル 口径は1.375mm	LPH-400M16×1.5 (オネジ)	#2
	SATA jet3000 HVLP	サタ jet3000 HVLP 1.3mm サタ jet3000 HVLP デジタル 1.3mm	WSB(1.3mm)	QCC Quick Change Conect	#40
	SATA NR2000HVLP1.3mm	NR2000HVLP1.3mm NR2000HVLPデジタル1.3mm NR2000HVLPゴールド1.3mm	1.3	QCC Quick Change Conect NR2000初期タイプは QCCでは有りません	QCC #40 初期タイプ #9
	SATA 3000B RP			QCC Quick Change Conect	#40
	SATA jet RP	サタ RP1.3mm サタ RPデジタル1.3mm	1.3	QCC Quick Change Conect RP初期タイプはQCC では有りません	QCC #40 初期タイプ #9
	SATA mini jet4 SR1.2	サタ mini jet4 SR1.2 サタ mini jet4 SR1.2 Gold Century	1.2mm	QCC Quick Change Conect	#41
SATA サタ mini jet 3 HVLP	サタ mini jet 3 HVLP	0.8mm		#12	

スプレーガン メーカー名	スプレーガン名	型式名	ノズル口径の種類	塗料カップ（ニッ ル） P P S アダプ ター取り付け部の 口径)	PPS アダプター
恵 宏 製 作 所	NEO 77 MICROスプレーガン	G-08 G-05 G-05W R-05・04	0.5 0.8	G1/4	#45 #10
	GR-210 DC	GR-210DC	1.3 1.5	G1/4	#45 #10
	GR-210 DH		1.3 1.5	G1/4	#45 #10
	GR-210	G-06 G-08 G-10 G-12	0.6, 0.8,1.0,1.2	G1/4	#45 #10
	恵宏スプレーガン 恵天	恵宏スプレーガン 恵天 恵宏スプレーガン 恵天 左利き用	1.1, 1.3, 1.5	G1/4	#45 #10
	Feel(中型)	G-12 G-14 G-18 S-12 S-14	1.2 1.4 1.8	G1/4	#45 #10
	Feel(大型)	G-25 G-30 S-25 S-30	2.5 3.0	G1/4またはG3/8 G3/8は LG-XX/LS- XXという型式	G1/4 重力式 #45,#10 吸上式#25 G3/8 重力式 #42 吸上式 #19
	ATOM	G-12 G-14 S-12 S-14	1.2 1.4	G1/4	重力式 #45,#10 吸上式 #25
	ATOM SC	G-12 G-14	1.2 1.4	G1/4	#45 #10
	Forte	C-14 C-16	1.4 1.6	M16mm Male	#9
	Feel Hybrid	G-25 G-30		G1/4またはG3/8 G3/8は LG-XXという 型式	G1/4 重力式 #45,#10 G3/8 重力式 #42

スプレーガン メーカー名	スプレーガン名	型式名	ノズル口径の種類	塗料カップ（ニッ ル） P P S アダプ ター取り付け部の 口径)	PPS アダプター
恵 宏 製 作 所	Feel ハイパフォーマンス	G-10 G-13 G-15 G-18 G-20 S-10 S-13 S-15 S-18 S-20	1.0~2.0	G1/4またはG3/8 G3/8は LG-XX/LS- XXという型式	G1/4 重力式 #45,#10 吸上式#25 G3/8 重力式 #42 吸上式 #19
	Feel スーパーパフォーマンス	G-12 G-14 G-18 S-12 S-14 S-18	1.2 1.4 1.8	G1/4またはG3/8 G3/8は LG-XX/LS- XXという型式	G1/4 重力式 #45,#10 吸上式#25 G3/8 重力式 #42 吸上式 #19
	GR-310Feelスプレーガン	G-12重力式 G-14重力式 G-18重力式 G-25重力式 G-30重力式 S-12吸上式 S-14吸上式 S-18吸上式 S-25吸上式 S-30吸上式	1.2, 1.4, 1.8, 2.5, 3.0	重力式G1/4 S-18吸上式G1/4 S-25吸上式G3/8 S-30吸上式G3/8	重力式 #45, #10 吸上式S-19 #25 吸上式S-25, 30 #19
	GR-310スプレーガン	重力式 G-10 G-13 G-15 G-18 G-20 吸上式 S-10 S-13 S-15 S-18 S-20	1.0、1.3、1.5、1.8、 2.0	G1/4	重力式 #45,#10 吸上式 #25
	GR-310Feel タイプ ATOM	G-12重力式 G-14重力式 S-12吸上式 S-14吸上式	1.2 1.4	G1/4	重力式 #45,#10 吸上式 #25
	GR-310 ハイブリッド	G-20、G-25、重力式 S-20、S-25、吸上式	2.0 2.5	G1/4	重力式 #45,#10 吸上式 #25

スプレーガン メーカー名	スプレーガン名	型式名	ノズル口径の種類	塗料カップ（ニッ ル） P P S アダ プター取り付け部の 口径)	PPS アダプター
近畿製作所	K-IXSシリーズ	K-IXS-10SW K-IXS-13SW K-IXS-15SW K-IXS-18SW K-IXS-10GW K-IXS-13GW K-IXS-15GW	1.0, 1.3, 1.5, 1.8	G1/4	重力式 #45,#10 吸上式 #25
	CREAMY(KL)63シリーズ	CREAMY(KL)63S吸上 CREAMY(KL)63A重力	1.0~2.0	G1/4	重力式 #45,#10 吸上式 #25
	CREAMY97シリーズ	CREAMY97S吸上 CREAMY97G重力	1.0~2.0	CREAMY97S吸上 G3/8 CREAMY97G重力 G1/4	重力式 #45, #10 吸上式 #19
	Wシリーズ	CREAMY(KL)63SS-W吸上 CREAMY(KL)63AS-W重力	1.0~2.0	吸上G3/8 重力G1/4	重力式 #45, #10 吸上式 #19
	CREAMY(KP)7S CREAMY(KP) 5A	CREAMY(KP)7S-10 CREAMY(KP)7S-12 CREAMY(KP)5A-10 CREAMY(KP)5A-12	1.0 1.2	G1/4	重力式 #45,#10 吸上式 #25
	CREAMY(K)3A	CREAMY(K)-3A-03 CREAMY(K)-3A-05	0.3 0.5	G1/4	重力式→ #10、#45
	K-80	K-80S K80A		G1/4	重力式 #45,#10 吸上式 #25
	KX-3	KX-3	0.5, 0.8, 1.0	G1/4	#45 #10
	EVO	EVO 2-13 EVO 1-15	1.3 1.5	G1/4	重力式 #45,#10 吸上式 #25
進 事 勇 商	スーパーオレノ8 (エイト)	スーパーオレノ8 重力式	0.8mm	G1/4	#45 #10
	バック530-8 (8C) シリーズ		1.3 1.4	G1/4	#45 #10
	イサムLPH 300-S3-1			G 1/4 (メネジ)	#6
	スーパーオレノ5 (ファイブ)	スーパーオレノ5 重力式	0.5mm	G1/4	#45 #10
大塚刷毛製造株式会社	O-Light GUN M/C/H type	O-Light GUN M type (メタリック・パール用) O-Light GUN C type (クリア・ソリッド用) O-Light GUN H type (ハインソリッド用)	1.3	G1/4	#45 #10
	マルT デカヘッド GR-210DH	GR-210DH 13G GR-210DH 15G	1.3 1.5	G1/4(PF1/4)	#45 #10
	O-Light II Gun	O-Light II L08-08G (重力) O-Light II LGS-10G (重 力) O-Light II LGS-13G (重力) O-Light II LGS-15G (重 力) O-Light II LGS-18G (重力) O-Light II LGS-13S (吸 上) O-Light II LGS-15S (吸上) O-Light II LGS-18S (吸 上)	0.8~1.8 (重力式) 1.3~1.8 (吸上げ式)	G1/4	重力式 #45,#10 吸上式 #25
	O-Light GUN	O-Light-08G (重力) O-Light-10G (重力) O-Light-13G (重力) O-Light-15G (重力) O-Light-18G (重力) O-Light-13S (吸上) O-Light-15S (吸上) O-Light-18S (吸上) O-Light-08P(圧送) O-Light-10P(圧送) O-Light-13P(圧送) O-Light-15P (圧送)	0.8~1.8 (重力式) 1.3~1.8 (吸上げ式)	G1/4	重力式 #45,#10 吸上式 #25

スプレーガン メーカー名	スプレーガン名	型式名	ノズル口径の種類	塗料カップ (ニッ プル) P P S アダ プター取り付け部の 口径)	PPS アダプター
富士 コン プレ ッ	F-Nシリーズ	F-N12G F-N14G F-N16G F-N20G F-N25G F-N12 F-N14 F-N16 F-N20 F-N25	1.2 1.4 1.6..2.0 2.5		
	F-Lシリーズ	F-L08G F-L10G F-L16G F-L13G F-N08 F-L10 F-L13 F-L16	0.8 1.0 1.3 1.6		
サ ゴ ラ	4500 Xtremeシリーズ			M18 Female 1.5m m	# 32
	4600 Xtremeシリーズ			M18 Female 1.5m m	# 32
	mini Xtreme			M10 Male 1.0mm	# 12
シ ャ ー プ	COBALT HVLP			3/8M	US仕様#11 UK仕様#15
	FX-100(1.0)mini			16mm	# 27