

3M™ Scotchlok™ Connecteurs

**Raccords, rapides,
étanches.**



3M™ Scotchlok™ Connecteurs

Raccords, rapides, étanches.

Avec les connecteurs Scotchlok, réalisez des raccordements rapides, simples, fiables et protégés contre l'humidité et la corrosion. Nous avons des solutions autant pour la téléphonie, la domotique, la parlophonie que pour les applications extérieures en 220 V telles que l'éclairage de jardin, l'irrigation, les volets de piscine, ...

Avantages:

- ▶ Pour les connecteurs IDC (314/UR2/UY2/UB2A), dénuder les conducteurs n'est pas nécessaire
- ▶ Pas d'outillage spécial requis
- ▶ Protègent de l'humidité et de la corrosion
- ▶ Extrêmement compacts
- ▶ Large assortiment



Vue d'ensemble des connecteurs Scotchlok résistants à l'humidité :

Scotchlok	UB2A	UR2	UY2	314	MH18BCX	MH14BCX	MH10BCX
Conditionnement	Boîtes de 100	Boîtes de 100/ Blisters de 25	Boîtes de 100/ Blisters de 25	Boîtes de 50	Boîtes de 25	Boîtes de 25	Boîtes de 25
Applications	Téléphonie, parlophonie, domotique, éclairage LED, ...			Eclairage de jardin, irrigation, sprinklers, ...	Connexions extérieures, milieux humides, ...		
Couleur	Bleu	Rouge	Jaune	Bleu	Rouge	Bleu	Jaune
Etanchéité	Etanches aux jets d'eau			Etanches aux jets d'eau	Etanches aux jets d'eau		
Agent d'étanchéité	Graisse - polymère silicone			Graisse minérale (EG3)	Manchon polyoléfine thermorétractable avec adhésif		
Sections (mm²)	0,14 - 0,75 (26-19 AWG)			1,5 (2,5 si pré-dénudé)	1,0 - 1,5	1,5 - 2,5	4,0 - 6,0
Contact	auto-dénudant			auto-dénudant	A sertir		
# Conducteurs	2	3	2	3	2	2	2
Type de jonction	En ligne avec dérivation sans coupure	En bout	En bout	En bout	En ligne		
Flammabilité	UL, CSA			UL, CSA	UL, CSA		
Voltage (Volts)	100			600	1000		

