



3M™ Rubans isolants Premium Scotch®

3M™ Rubans isolants Premium Scotch®



3M™ Scotch® Super 33+, Scotch® 35, Scotch® Super 88

Avantages

- ▶ À utiliser dans des conditions extrêmes. Conserve ses propriétés même à -40°C ou +105°C.
- ▶ Excellente conformabilité, élasticité et adhérence.
- ▶ Économique à l'emploi et résistant aux UV.
- ▶ Disponible en différentes dimensions.
- ▶ Conforme à RoHS.



3M™ Scotch® Super 33+

Ruban d'isolation noir, Premium, de 0,18 mm d'épaisseur peu sensible aux agressions de l'environnement.

3M™ Scotch® 35

Version en couleurs du Scotch® Super 33+, ce ruban possède quasiment les mêmes propriétés techniques. Disponible notamment en rouge, jaune, vert, bleu, brun, blanc, gris, orange et violet.

3M™ Scotch® Super 88

Ruban ultra épais (0,22 mm), noir, facile à appliquer pour toutes les saisons.

	3M Scotch® Super 33+	3M Scotch® 35	3M Scotch® Super 88
Dimensions	19 mm x 6 m 19 mm x 20 m 19 mm x 33 m 25 mm x 33 m 38 mm x 33 m 50 mm x 33 m	19 mm x 20 m	19 mm x 6 m 19 mm x 20 m 25 mm x 33 m 38 mm x 33 m 50 mm x 33 m
Couleurs	noir	rouge, jaune, vert, bleu, brun, blanc, gris, orange, violet	noir

