



Produktval

		Substrat												Substrat																		
		Aluminium						Mjukt stål						Rostfritt stål						Titan						Värmekänsliga legeringar						
		RO	BS	CL	TF	FB	SS	RO	BS	CL	TF	FB	SS	RO	BS	CL	TF	FB	SS	RO	BS	CL	TF	FB	SS	RO	BS	CL	TF	FB	SS	
Tryck	Högt	967F	967F	966F	966F	967F	967F	984F	984F	984F	984F	984F	984F	984F	984F	984F	984F	984F	984F	967F	967F	966F	966F	967F	967F	967F	967F	966F	966F	967F	967F	Z/Y-rygg
	Medelhögt/högt	784F	784F	784F	784F	784F	784F	784F	784F	784F	784F	784F	784F	784F	784F	784F	784F	784F	784F	967F	967F	966F	966F	967F	967F	967F	967F	966F	966F	967F	967F	Y-rygg
	Medelhögt	947A	947A	384F	384F	947A	947A	947A	947A	399F	399F	947A	947A	947A	947A	399F	399F	947A	947A	947A	947A	384F	384F	947A	947A	947A	947A	399F	399F	947A	947A	X-rygg
	Lågt	723D	723D	384F	384F	723D	723D	723D	723D	399F	399F	723D	723D	723D	723D	399F	399F	723D	723D	723D	723D	384F	384F	723D	723D	723D	723D	399F	399F	723D	723D	J-rygg
Generell användning		384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	X-rygg



Obs! Tillämpliga substrat: rostfritt stål, koboltkrom, kolstål och gjutjärn

		Grov slipning	Slipning	Beredning*	Finisharbete*	Gradning*	Polering*
Förhållanden	Kraft	Hög	Medelhög/hög	Medelhög	Låg	Hög	Låg
	Kontaktyta	Liten	Liten till mellanstor	Mellanstor	Stor	Liten	Stor
	Kontakthjul	80 till metall	65-90	50-70	25-60	65-90	Mopp/25-40
	Kornstorlekar	20+ - 36+	36+ - 60+	80+ - 240+	120+ - 400+	36+ - 120+	120+ - 400+

* För dessa applikationer kan även Trizact samt Scotch-brite produkter rekommenderas. Kontakta din 3M representant för ytterligare hjälp!

