



# Technical Data Sheet

## 電気テープ 27

1. 概要: 耐引裂き性や耐磨耗性に優れたガラス布基材を使用した電気絶縁テープです。粘着剤は、良好な初期粘着力を有し、電氣的にも安定性した熱硬化型ゴム系粘着剤を使用しています。

2. 構造:



←基 材：ガラスクロス

←粘着剤：熱硬化型ゴム系

3. 一般特性:

項目	単位	数値	試験方法
テープ厚み	mm	0.18	ASTM-D-1000
絶縁破壊電圧	KV	3.0	ASTM-D-1000
絶縁抵抗	MΩ	$4.8 \times 10^4$	ASTM-D-1000
引張り強度	N/cm	252	ASTM-D-1000
伸び率	%	5	ASTM-D-1000
電食係数	---	0.9	3M法
粘着力	N/cm	3.3	ASTM-D-1000
UL規格 (ファイル番号 E17385)	連続使用温度範囲 150°C以下		

4. その他工業規格:

CTI 性能レベル: Group I (600V 以上)

CSA 規格 (ファイル番号 LR93411): 2 層 130°C以下

仕様および外観は事前の予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

本書に記載されている事項、技術上の資料並びに推奨は全て当社の信頼する実験に基づいておりますが、その正確性について保証するものではありません。使用者はその使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任の全てを負うものとします。

売主および製造者の義務は不良であることの証明をされた製品をお取替えすることに限定され、それ以外の責任は負いかねます。

また本書に記載されていない事項もしくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書に寄らない限り当社は責任を負いかねます。

**スリーエム ジャパン株式会社** 通信・電力マーケット事業部 2014年9月1日