




# Technical Data Sheet

## 電気テープ 1339

1. 概要: ポリエステルフィルムをガラスフィラメントで補強した基材にアクリル系粘着剤をコーティングした引張り強度に優れる電気絶縁テープです。  
基材背面には特別なコーティングが施されているため平滑性に優れ、良好なロール巻き特性を有しています。

2. 構造:  ←基 材: ガラスフィラメント補強ポリエステル  
←粘着剤: アクリル系

3. 一般特性:

項目	単位	数値	試験方法
耐熱区分	°C	130	JIS C 4003
テープ厚み	mm	0.17	ASTM-D1000
絶縁破壊電圧	KV	5.0	ASTM-D1000
絶縁抵抗	MΩ	$1 \times 10^5$	ASTM-D1000
引張り強度	N/cm	440	ASTM-D1000
伸び率	%	5	ASTM-D1000
粘着力	N/cm	3.8	ASTM-D1000
UL規格 (ファイル番号 E17385)	連続使用温度範囲 130°C以下		

4. その他工業規格:

CSA 規格(ファイル番号 LR93411): 2層 130°C以下

仕様および外観は事前の予告なく変更されることがありますのでご了承ください。  
本書に記載されている事項、技術上の資料並びに推奨は全て当社の信頼する実験に基づいておりますが、その正確性について保証するものではありません。使用者はその使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任の全てを負うものとします。  
売主および製造者の義務は不良であることの証明をされた製品をお取替えすることに限定され、それ以外の責任は負いかねます。  
また本書に記載されていない事項もしくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書に寄らない限り当社は責任を負いかねます。

**スリーエム ジャパン株式会社** 通信・電力マーケット事業部 2015年11月9日