


3M

CUBITRON II
Industrial Abrasives

Race naar de finish.

- ▶ 3M™ Cubitron™ II 947A
- ▶ X-gewicht Hookit™ schijf
- ▶ Meer werk - in minder tijd



3M™ Cubitron™ II 947A X-gewicht Hookit™ schijf

Nu is geen klus meer te zwaar.

De kracht van 3M™ Precision Shaped Grain technologie in een schijf, met het comfortabele 3M™ Hookit™ snel-wissel-systeem.

Wij presenteren u de 3M™ Cubitron™ II 947A schijven, de nieuwe toevoeging aan het Cubitron II assortiment hoogwaardige schuurmiddelen, met dezelfde legendarische schuursnelheid en lange levensduur waardoor de prestaties en productiviteit van deze productlijn overal ter wereld bekend staan.

De 947A schijven met het duurzame X-gewicht dragermateriaal van polyester katoen zijn ontwikkeld voor vrijwel elke toepassing. En, met het 3M™ Hookit™ snel-wissel-systeem kunt u de 947A schijven snel en eenvoudig verwisselen.

Ongeëvenaarde prestaties – ongeëvenaarde veelzijdigheid.

947A is verkrijgbaar in groftes 40+, 60+, 80+ en 120+ en:

- Is ideaal voor uitvlakken en afwerken
- Biedt een hoge schuursnelheid, een lange levensduur en een mooie afwerking
- Kan gebruikt worden op excentrische schuurmachines en slijptollen

947A schijven worden geleverd met een Grinding Aid.


Ideaal te gebruiken voor:

Roestvrij staal
Aluminum
Carbon
Zacht staal


Garantie, beperkte garantie en vrijwaringsclausule: Het gebruik en de prestaties van een 3M-product voor een bepaalde toepassing is afhankelijk van vele factoren die buiten de macht en controle van 3M vallen en uitsluitend door de gebruiker gekend en beheerst kunnen worden. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de evaluatie van geschiktheid van een 3M-product van een 3M-product voor een bepaald doel, toepassing en werkmethode. Garantie, beperking van aansprakelijkheid en vrijwaringsclausule: tenzij anderszins expliciet bepaald op de desbetreffende 3M-productverpakking of productdocumentatie, garandeert 3M dat elk 3M-product voldoet aan de desbetreffende 3M-productspecificaties welke geldig zijn op het moment van verzending van het product door 3M. 3M GEEFT GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET DAN WEL IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN INZAKE VERMARKTBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VOLGENDE UIT EEN BEHANDELING, GEWOONTE OF HANDELSGEBRUIK. Indien het 3M-product niet voldoet aan deze garantie, wordt dit uitsluitend verholpen door, naar goeddunken van 3M, het 3M-product te vervangen of de aankoopprijs terug te betalen.

Beperking van aansprakelijkheid: tenzij bij de wet verboden, kan 3M in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige verliezen of schade, direct of indirect, bijzondere, incidentele of gevolgschade, die voortvloeien uit het gebruik van het 3M-product, ongeacht de wettelijke theorie waarop dit is gebaseerd.

Hoe werkt 3M Precision Shaped Grain technologie:



3M Precision shaped grain technologie gebruikt een microreplicatietechniek van 3M. Deze vormt scherpe punten die makkelijk door metaal 'snijden'. Dit zorgt voor koeler en sneller slijpen, met een langere levensduur dan conventionele, schuurkorrels.




Conventionele keramische schuurkorrels 'ploegen' door het metaal. Hierbij wordt veel warmte gevormd op het werkstuk en op het schuurmateriaal. Dit zorgt voor langzamer werken en een kortere levensduur van de schijf.

Bestelinformatie

| Maat | Ref. | Gaten | Korrel | Max TPM | MOQ |
|-----------|-------|-------|--------|---------|-----|
| 3" x NH | 45699 | 0 | 40+ | 15,000 | 200 |
| 3" x D/F | 45711 | 3 | 40+ | 15,000 | 200 |
| 3" x NH | 45700 | 0 | 60+ | 15,000 | 200 |
| 3" x D/F | 45712 | 3 | 60+ | 15,000 | 200 |
| 3" x NH | 45701 | 0 | 80+ | 15,000 | 200 |
| 3" x D/F | 45713 | 3 | 80+ | 15,000 | 200 |
| 3" x NH | 45702 | 0 | 120+ | 15,000 | 200 |
| 3" x D/F | 45714 | 3 | 120+ | 15,000 | 200 |
| 5" x NH | 45703 | 0 | 40+ | 12,000 | 200 |
| 5" x D/F | 45715 | 5 | 40+ | 12,000 | 200 |
| 5" x NH | 45704 | 0 | 60+ | 12,000 | 200 |
| 5" x D/F | 45716 | 5 | 60+ | 12,000 | 200 |
| 5" x NH | 45705 | 0 | 80+ | 12,000 | 200 |
| 5" x D/F | 45717 | 5 | 80+ | 12,000 | 200 |
| 5" x NH | 45706 | 0 | 120+ | 12,000 | 200 |
| 5" x D/F | 45718 | 5 | 120+ | 12,000 | 200 |
| 6" x NH | 45707 | 0 | 40+ | 12,000 | 200 |
| 6" x D/F | 45719 | 6 | 40+ | 12,000 | 200 |
| 6" x NH | 45708 | 0 | 60+ | 12,000 | 200 |
| 6" x D/F | 45720 | 6 | 60+ | 12,000 | 200 |
| 6" x NH | 45709 | 0 | 80+ | 12,000 | 200 |
| 6" x D/F | 45721 | 6 | 80+ | 12,000 | 200 |
| 6" x NH | 45710 | 0 | 120+ | 12,000 | 200 |
| 6" x D/F | 45722 | 6 | 120+ | 12,000 | 200 |
| 4.5" x NH | * | 0 | 40+ | 12,000 | 250 |
| 4.5" x NH | * | 0 | 60+ | 12,000 | 250 |
| 4.5" x NH | * | 0 | 80+ | 12,000 | 250 |
| 4.5" x NH | * | 0 | 120+ | 12,000 | 250 |

*Neem contact op met uw plaatselijke 3M-vertegenwoordiger voor meer informatie

Stofvrij gaten-constructie.



3M België bvba
Abrasive Systems Division
3M.be/Abrasives

3M Nederland B.V.
Abrasive Systems Division
3M.nl/Abrasives

Please recycle. © 3M 2017. 3M and Cubitron are trademarks of the 3M company. All rights reserved.

