



Automotive Aftermarket Division

3M 08080 Aerosol autolijspray

1) Artikelnummers

3M 08080: 500 ml (349 g) aerosol

2) Beschrijving en gebruik

3M 08080 is een aerosol lijm met een regelbare spuitmond voor een gecontroleerd spuitpatroon.

Voor verlijming van: bekleding, stof, vloermatten, isolatiemateriaal, tapijt, rubber, harde kunststoffen op geverfd of blank metaal en glasvezel. Kan ook worden gebruikt met ondersteunde vinylen materialen en geëxpandeerd polystyreen.

3) Fysieke eigenschappen

Basis	Synthetische elastomeer
Oplosmiddel	Cyclohexaan en pentaan
Kleur	Transparant/wit
Drijfgas	Dimethylether
Olie- en benzinebestendigheid	Matig
Waterbestendigheid	Goed
Vastestofgehalte	Ongeveer 11% naar gewicht
Open tijd	Tot 5 minuten voor één aangebracht laagje. Tot 15 minuten voor twee aangebrachte laagjes.
Bereik gebruikstemperatuur	-30 °C tot +80 °C.
Dekking	1,5 - 3,0 m ² / bus
VOS	620 g/liter.

4) Gebruiksaanwijzing

1- Oppervlaktevoorbereiding

- Reinig het metalen oppervlak met 3M 08984 Universeel oplos- en reinigingsmiddel.

2- Bus aanpassen

- Selecteer het gewenste spuitpatroon door het mondje te draaien naar de juiste positie tussen de markering "L" (fijn patroon) en "H" (grof patroon) op de klep. Draai het mondje niet voorbij deze instellingen. U hoeft niet te schudden voor gebruik of de fles om te keren en het mondje na gebruik schoon te maken.

3- Aanbrengen

- Houd de bus 10 tot 20 cm van het oppervlak en spuit. Druk het tuitje volledig in om te voorkomen dat de lijm spat of druppelt.
- Voor lichte materialen: meestal hoeft u maar op één oppervlak een laag aan te brengen: de minst poreuze laag. U kunt tot 5 minuten na aanbrengen de delen op elkaar plakken.
- Voor sterkere hechting of zwaardere materialen: breng lijm aan op beide oppervlakken en leg de delen binnen 15 minuten tegen elkaar.
- Leg de delen tegen elkaar wanneer de lijm zeer kleverig is en druk de oppervlakken stevig tegen elkaar.
- U kunt siermaterialen nog verplaatsen en opnieuw tegen elkaar leggen alvorens ze stevig tegen elkaar te drukken.
- Reinig onbedoeld op siermateriaal gespoten lijm onmiddellijk met 3M 08984 Oplos- en reinigingsmiddel.

5) Opslag

Koele, droge plaats. De beste resultaten worden verkregen wanneer het materiaal bij kamertemperatuur, 15-30 °C, wordt bewaard en aangebracht. De opslagtemperatuur mag niet hoger zijn dan 50 °C.

Houdbaarheid: onder normale opslagomstandigheden 15 maanden na de productiedatum. Zie de houdbaarheidsdatum en het partijnummer op de bus.



6) Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad of neem contact op met de lokale toxicologische dienst van 3M.

Houder onder druk. Bescherm tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik. Niet naar open vuur of ontvlambaar materiaal spuiten.

3M 08080 Aerosol autolijmspray is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.

7) Belangrijke opmerking

Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten van de toepassing.

Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker. Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen (veiligheidsvoorschriften, procedures).

Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen.

De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en door de verplichte en geldende clause die elke andere garantie of compensatie uitsluit.

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

3M Nederland B.V.

Automotive Aftermarket Division

Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft

Kantoor: +31 (0)15 782 2333 | Fax: +31 (0)15 7822330

auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl



Technisch gegevensblad

Ingangsdatum: 17/6/16 Vervangt: 18/01/99

3M Belgium nv/sa

Automotive Aftermarket Division

Hermeslaan 7

1831 Diegem

Office: +31 02 7225127 | Fax: +32 02 7225037

aadbelgium@mmm.com | www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be