



Automotive Aftermarket Division

3M 245 Gewoon/Stikit™/Hookit™ Production schuurpapier met harshechting

1) Artikelnummers

01649, 01648, 01647, 80350, 80351, 80352, 80354, 00317, 00315, 00313

2) Beschrijving en gebruik

Krachtig product voor materiaalafname van hout, verflagen en vulmiddelen en voor blending en finishing bij metaalbewerking.

3) Fysieke eigenschappen

Rug : Stikit™ - gewichtsklasse E

Hookit™ : gewichtsklasse D

Mineraal : aluminiumoxide

Coating : open strooiing

Hechting : in hars gelijmd

Groftebereik : P40-P120

4) Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik op harde of zachte houtsoorten, kunststoffen, metalen, verflagen en vulmiddelen.

5) Opslag

Bewaar alle gecoate schuurproducten bij voorkeur bij een constante temperatuur (tussen 18-22 °C) en luchtvochtigheidsgraad (tussen 50-65%). Houd de producten uit de buurt van vochtige (of koude) muren, ramen of vloeren om opname van vocht te voorkomen. Vermijd bovendien opslag naast warmtebronnen zoals stoombuizen, radiatoren, heteluchtkanalen, ovens en dergelijke.

Het product kan het best in de oorspronkelijke verpakking worden bewaard tot gebruik. Onder deze omstandigheden is het product onbeperkt houdbaar.

6) Veiligheid

Schuur bij voorkeur in een goed geventileerde ruimte. Bovendien verdient het aanbeveling een geschikte stofbril, een stofmasker en handschoenen te gebruiken.

Gebruik schijven alleen op machines met een geschikte steunschijf die daar speciaal voor bedoeld is en die altijd goed wordt onderhouden.

De schuurschijven mogen maximaal 2 mm symmetrisch buiten de buitenrand van de steunschijf uitsteken.

Gebruik geen beschadigde of vervormde schuurschijven of steunschijven.

Schijven en pads mogen op geen enkele wijze worden veranderd. Gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke vorm en formaat, zoals ze geleverd zijn.

Gebruik de schijven bij voorkeur alleen op steunschijven waarop duidelijk de maximaal toegestane loopsnelheid is aangegeven. De vermelde snelheid mag niet worden overschreden.

Houd de machines met de schijf bij gebruik onder een zo klein mogelijke hoek met het werkstuk.

Let goed op dat u schijven zonder centreergat centraal op de steunschijf plaatst.

Zorg er bij zelfklevende schijven voor dat de kleeflaag en de steunschijf vrij zijn van stof en ander vreemd materiaal voordat u ze bevestigt. Gebruik het product niet na een eventueel door de producent genoemde houdbaarheidsdatum.

Wanneer u een pneumatische machine gebruikt met zelfklevende schijven, moet u die starten, stevig vasthouden en zo houden dat de schijf licht contact met het werkgebied maakt.

Bewaar een schijfschuurmachine als u deze niet gebruikt op een speciaal daarvoor bedoelde houder of leg hem anders op zijn rug. Leg de machine niet met de voorkant van de schijf of steunschijf op de vloer of de werkbank.



3M 245 Gewoon/Stikit™/Hookit™ Production schuurpapier met harshechting is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.

7) Belangrijke opmerking

Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten van de toepassing.

Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker.

Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen (veiligheidsvoorschriften, procedures).

Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen.

De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en door de verplichte en geldende clause die elke andere garantie of compensatie uitsluit.

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

3M Nederland B.V.

Automotive Aftermarket Division
Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft
Kantoor: +31 (0)15 782 2333 | Fax: +31 (0)15 7822330
auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl

3M Belgium nv/sa

Automotive Aftermarket Division
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Office: +31 02 7225127 | Fax: +32 02 7225037
aadbelgium@mmm.com | www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be