



## Automotive Aftermarket Division

### 3M Flexibele Hookit™ Schuurpapiervellen

---

#### 1) Artikelnummers

34337	:	P400
34339	:	P600
34340	:	P800
34341	:	P1000
34342	:	P1200
34343	:	P1500
34352	:	Flexibele schuimpad

#### 2) Beschrijving en gebruik

Flexibel gecoat schuurpapier voor het schuren van lak- en verflagen, kunststoffen en polyester vulmiddelen/primers.

#### 3) Fysieke eigenschappen

Mineraal	:	aluminiumoxide
Coating	:	dichte strooiing
Hechting	:	in hars gelijmd
Kleur	:	Groen (P400 – P600) Bruin (P800 – P1000) Paars (1200 – P1500)
Groftes	:	P400–P1500 (FEPA)

#### 4) Gebruiksaanwijzing

Flexibel, goed voegend schuurpapier dat betere toegang biedt tot lastig bereikbare plekken. Ideaal voor vormgeven en het glad maken van lak. Ideaal voor handschuurtoepassingen voor kritieke of lastig bereikbare plekken, zoals koplampoltes, rond de deurgrepen, deurstijlen en dergelijke. Helpt vingerafdrukken weg te werken en kan nat en droog worden gebruikt.

## 5) Opslag

Bewaar alle gecoate schuurproducten bij voorkeur bij een constante temperatuur (tussen 18-22 °C) en luchtvochtigheidsgraad (tussen 50-65%). Houd de producten uit de buurt van vochtige (of koude) muren, ramen of vloeren om opname van vocht te voorkomen. Vermijd bovendien opslag naast warmtebronnen zoals stoombuizen, radiatoren, heteluchtkanalen, ovens en dergelijke.

Het product kan het best in de oorspronkelijke verpakking worden bewaard tot gebruik. Onder deze omstandigheden is het product onbeperkt houdbaar.

## 6) Veiligheid

Schuur bij voorkeur in een goed geventileerde ruimte. Bovendien verdient het aanbeveling een geschikte stofbril, een stofmasker en handschoenen te gebruiken.

Pads mogen op geen enkele wijze worden veranderd. Gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke vorm en formaat, zoals ze geleverd zijn.

**3M Flexibele Hookit™ Schuurpapiervellen zijn UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.**

## 7) Belangrijke opmerking

Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten van de toepassing.

Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker. Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen (veiligheidsvoorschriften, procedures).

Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen.

De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en door de verplichte en geldende clause die elke andere garantie of compensatie uitsluit.



## Technisch gegevensblad

Ingangsdatum: 25/3/16 Vervangt: 6/2/13

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

### **3M Nederland B.V.**

Automotive Aftermarket Division

Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft

Kantoor: +31 (0)15 782 2333 | Fax: +31 (0)15 7822330

[auto-marine.nl@mmm.com](mailto:auto-marine.nl@mmm.com) | [www.3M.com](http://www.3M.com) | [3mauto.nl](http://3mauto.nl)

### **3M Belgium nv/sa**

Automotive Aftermarket Division

Hermeslaan 7

1831 Diegem

Office: +31 02 7225127 | Fax: +32 02 7225037

[aadbelgium@mmm.com](mailto:aadbelgium@mmm.com) | [www.3M.com](http://www.3M.com) | [www.3Mautocarrosserie.be](http://www.3Mautocarrosserie.be)