



## Automotive Aftermarket Division

### 3M 08509 Montage- en reparatiekit voor autoruiten

---

#### 1) Artikelnummers

08509 : Patroon van 310 ml

3M 08011 Handkitspuit "skelet"

3M 08012 Pneumatische kitspuit

3M 08013 Handkitspuit "zware toepassingen"

#### 2) Beschrijving en gebruik

3M 08509 wordt gebruikt voor de afdichting tussen het profielrubber van de ruit en glas en chassis.

#### 3) Fysieke eigenschappen

<b>Basis</b>	Olie
<b>Oplosmiddel</b>	Petroleumdestillaat
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Consistentie</b>	Boterachtig
<b>Verpakking</b>	Patroon van 310 ml
<b>Vastestofgehalte</b>	Ongeveer 92%
<b>Dichtheid</b>	1,55 ± 0,04
<b>Temperatuurbestendigheid</b>	-10 °C tot +80 °C

- Blijft zacht en flexibel
- Waterbestendig
- Gemakkelijk te spuiten
- Minimale krimp
- Goede hechting op metaal, rubber en glas
- Kan worden aangebracht onder vochtige omstandigheden

## 4) Gebruiksaanwijzing

- Reinig zo nodig met 3M 08984 Universeel oplos- en reinigingsmiddel.
- Spuit voldoende kit in de verzonken rand van het rubber profiel waarin het glas komt en bevestig het profiel aan het glas.
- Plaats de ruit droog in het chassis. Houd met de punt van de patroon het rubber los van het metaal en laat de kit erin stromen, met name in de hoeken waar het rubber is uitgerekt.

## 5) Opslag

<b>Opslagomstandigheden</b>	Koele, droge plaats. De beste resultaten worden verkregen wanneer het materiaal bij kamertemperatuur, 15-30 °C, wordt bewaard en aangebracht. De opslagtemperatuur mag niet hoger zijn dan 50 °C.
<b>Houdbaarheid</b>	Onder normale opslagomstandigheden 24 maanden na de productiedatum.

## 6) Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad of neem contact op met de lokale toxicologische dienst van 3M.

**3M 08509 Montage- en reparatiekit voor autoruiten is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.**

## 7) Belangrijke opmerking

Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten van de toepassing.

Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker. Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen (veiligheidsvoorschriften, procedures).

Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren



## Technisch gegevensblad

Ingangsdatum: 12/07/2017 Vervangt: 18/01/1999

of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen.

De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en door de verplichte en geldende clause die elke andere garantie of compensatie uitsluit.

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

### **3M Nederland B.V.**

Automotive Aftermarket Division

Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft

Kantoor: +31 (0)15 782 2333 | Fax: +31 (0)15 7822330

[auto-marine.nl@mmm.com](mailto:auto-marine.nl@mmm.com) | [www.3M.com](http://www.3M.com) | [3mauto.nl](http://3mauto.nl)

### **3M Belgium nv/sa**

Automotive Aftermarket Division

Hermeslaan 7

1831 Diegem

Office: +31 02 7225127 | Fax: +32 02 7225037

[aadbelgium@mmm.com](mailto:aadbelgium@mmm.com) | [www.3M.com](http://www.3M.com) | [www.3Mautocarrosserie.be](http://www.3Mautocarrosserie.be)