



Automotive Aftermarket Division

3M 08475 Naadafdichtingstape

1) Artikelnummers

08475

2) Beschrijving en gebruik

Een lichtgroene rubber tape met een verwijderbare beschermstrook voor overlappen en randflensverbindingen waarvoor een overschilderbare afdichttape nodig is voor afdichting en professionele reparatie.

3) Fysieke eigenschappen

Rug: lichtgroen rubber

Lijm: acryl

Beschermstrook: makkelijk loslatend papier

Rollengte: 9,1 m

Rolvorm: omgekeerd (beschermstrook naar buiten gericht)

		ASTM-TESTMETHODE
Hechting aan beschermstrook:	2,5 N/100 mm	D-3652
Totale dikte:	0,9 mm (3,4 mil)	D-3759
Breukrek:	80%	D-3759
Staalhechting:	25 N/100 mm	D-3652



KENMERKEN	VOORDELEN	MEERWAARDE
Rubber rug	Voegt zich zeer goed	Ziet eruit als nieuw Betrouwbare afdichting
Door oplosmiddel geactiveerd hechtsysteem	Kan voor het lakken anders worden geplaatst	Gebruiksvriendelijk Betrouwbare verbinding

4) Gebruiksaanwijzing

Aanbevolen wordt een oppervlaktetemperatuur van minimaal 4 °C (40 °F). De hechting van de drukgevoelige lijm is afhankelijk van hoe warm, schoon en droog het oppervlak is waarop het wordt aangebracht.

Gebruik het alleen na een goede afdichting op of met zelfetsende primers.

Niet direct op blank metaal aanbrengen.

Verbinding van de afdichttape wordt pas compleet door oplosmiddelen in het laksysteem.

5) Opslag

Opslagomstandigheden: bij voorkeur maximaal 18 maanden bewaren onder normale opslagomstandigheden:

- A. Op een droge, koude plek bewaren
- B. Op kamertemperatuur bewaren (21 °C of 70 °F)
- C. Bij een relatieve luchtvochtigheid van 40-50% bewaren
- D. Gebruik oudste voorraad het eerst

3M 08475 Naadafdichtingstape is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.

1) Belangrijke opmerking

Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten van de toepassing.

Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker.



Technisch gegevensblad

Ingangsdatum: 12/07/2017 Vervangt: 01/06/2000

Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen (veiligheidsvoorschriften, procedures).

Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen.

De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en door de verplichte en geldende clause die elke andere garantie of compensatie uitsluit.

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

3M Nederland B.V.

Automotive Aftermarket Division

Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft

Kantoor: +31 (0)15 782 2333 | Fax: +31 015 7822330

auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl

3M Belgium nv/sa

Automotive Aftermarket Division

Hermeslaan 7

1831 Diegem

Office: +31 02 7225127 | Fax: +32 02 7225037

aadbelgium@mmm.com | www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be