



Automotive Aftermarket Division

3M 05907/05917 Polyolefine hechtmiddel

1) Artikelnummers

3M 05907 : 500 ml (368 g) aerosol
3M 05917 : 200 ml (147 g) aerosol

2) Beschrijving en gebruik

3M 05907/05917 bevordert de hechting van 3M 05900 en 3M 05901 Flexibel reparatieulmiddel (FPRM) aan polyolefine en ethylpropyleen kunststoffen, herkenbaar aan de gietmarkeringen PP, EP, TPO of EPDM op de achterkant van het onderdeel.

3) Fysieke eigenschappen

Kleur	Transparant/lichtoranje
Verpakking	05907 : Aerosolbus, 368 g (500 ml) 05917 : Aerosolbus, 147 g (200 ml)
Droogtijd	10 minuten
Oplosmiddel	Tolueen
% vaste stoffen (typisch)	2,2%
VOS	720 g/liter

4) Gebruiksaanwijzing

- Reinig het reparatiegebied met water en zeep.
- Verwijder vet en teer met 3M 08985 Reinigingsmiddel voor kunststof delen.
- Slijp het oppervlak van het eigenlijke schadegebied met een Scotch-Brite SC-DR Schijf bruin of Rood, van buiten naar binnen werkend vanaf 3 à 4 cm rond de eigenlijke schade.
- Maak de overgang van het reparatiegebied naar de verf glad met een 3M 255P 180 Gouden schijf.
- Veeg het oppervlak af met een schone, droge doek.
- Breng één laag 3M 05907/05917 Polyolefine hechtmiddel aan op het geschuurde oppervlak en laat dit 10 minuten drogen.
- Breng als volgende stap in het reparatieproces volgens de aanwijzingen 3M 05900 of 05901 FPRM aan.



Technisch gegevensblad

Ingangsdatum: 17/6/16 Vervangt: 26/01/99

- *Belangrijk:* breng na elke schuurbewerking in het reparatieproces waarbij de kunststof delen komen bloot te liggen 3M 05907/05917 Polyolefine hechtmiddel aan om ervoor te zorgen dat het volgende product zich hecht. Houd de bus op zijn kop en spuit om het mondstuk te reinigen.

5) Opslag

Bescherm tegen zonlicht.

Koele, droge plaats. De beste resultaten worden verkregen wanneer het materiaal bij kamertemperatuur, 15-30 °C, wordt bewaard en aangebracht. De opslagtemperatuur mag niet hoger zijn dan 50 °C.

Houdbaarheid: onder normale opslagomstandigheden 24 maanden na de productiedatum. Zie de houdbaarheidsdatum en het partijnummer op de bus.

6) Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad of neem contact op met de lokale toxicologische dienst van 3M.

Houder onder druk. Bescherm tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik. Niet naar open vuur of ontvlambaar materiaal spuiten. Buiten bereik van kinderen bewaren.

3M 05907/05917 Polyolefine hechtmiddel is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.

7) Belangrijke opmerking

Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten van de toepassing.

Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker. Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen (veiligheidsvoorschriften, procedures).

Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen.



Technisch gegevensblad

Ingangsdatum: 17/6/16 Vervangt: 26/01/99

De garantievoorzwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en door de verplichte en geldende clause die elke andere garantie of compensatie uitsluit.

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

3M Nederland B.V.

Automotive Aftermarket Division

Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft

Kantoor: +31 (0)15 782 2333 | Fax: +31 (0)15 7822330

auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl

3M Belgium nv/sa

Automotive Aftermarket Division

Hermeslaan 7

1831 Diegem

Office: +31 02 7225127 | Fax: +32 02 7225037

aadbelgium@mmm.com | www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be