



Automotive Aftermarket Division

3M 08158/59/60 Steenslagbescherming in spuitbus

1) Artikelnummers

3M 08158	:	Zwart / 500 ml (443 g) aerosol
3M 08159	:	Grijs / 500 ml (443 g) aerosol
3M 08160	:	Wit / 500 ml (443 g) aerosol

2) Beschrijving en gebruik

3M 08158/59/60 zijn rubbercoatings in een spuitbus die bescherming bieden tegen weersinvloeden en steenslag. Ze drogen snel en kunnen worden overgelakt (zonder doorlopen of vlekken).

3M 08158/59/60 antisteenslagcoatings zijn ideaal voor het herstel van een glatte finish op zichtbare delen, zoals:

- Voor-/achterschermen
- Dorpels
- Onderkant van de spatborden

Deze aerosol coatings kunnen worden gebruikt voor het herstellen of aanvullen van een beschadigde coating.

OPMERKING: De 3M 08158 Zwarte aerosol coating kan worden gelakt of kan zo blijven als een zwarte sierfinish.

3) Fysieke eigenschappen

Basis	Synthetische elastomeer
Oplosmiddel	N-butylacetaat
Drijfgas	Koolwaterstof
VOS	608 g/liter.
Kleefvrijtijd	10-15 minuten
Overschildertijd	Van 1 tot 2 uur (afhankelijk van de uithardingsomstandigheden)
Bereik gebruikstemperatuur	-20 °C tot +90 °C.

4) Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

Alle te coaten oppervlakken moeten droog en vrij van stof, olie, vet en dergelijke zijn. Blank metaal moet worden voorbehandeld met een geschikte primer.

LET OP: Schud altijd voor gebruik de bus goed gedurende minimaal één minuut tot u de schudkogel vrij hoort bewegen. Schud ook regelmatig tijdens gebruik.

Aanbrengen

- Houd de bus rechtop, op 25-30 cm vanaf het te behandelen oppervlak. Beweeg tijdens het spuiten met gelijkmatige snelheid van de ene naar de andere kant. Laat de spuitmond los na elke passage.
- Breng gelijkmatig aan in 2-3 lagen om een dikke coating op te bouwen. Laat elke laag 30-45 seconden drogen.
- De coating droogt op tot een gladde finish (egaliseert automatisch).
- Lak af na 1 à 2 uur, afhankelijk van de uithardingsomstandigheden.

LET OP: Reinig na het spuiten het ventiel door de bus ondersteboven te houden en op de knop te drukken tot er schone lucht uit komt.

5) Opslag

Bescherm tegen zonlicht.

Koele, droge plaats. De beste resultaten worden verkregen wanneer het materiaal bij kamertemperatuur, 15-30 °C, wordt bewaard en aangebracht. De opslagtemperatuur mag niet hoger zijn dan 50 °C.

Houdbaarheid: onder normale opslagomstandigheden 18 maanden na de productiedatum. Zie de houdbaarheidsdatum en het partijnummer op de bus.

6) Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad of neem contact op met de lokale toxicologische dienst van 3M.

Houder onder druk. Bescherm tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik. Niet naar open vuur of ontvlambaar materiaal spuiten.

3M 08158/59/60 Steenslagbescherming in spuitbus is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.



7) Belangrijke opmerking

Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten van de toepassing.

Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker. Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen (veiligheidsvoorschriften, procedures).

Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen.

De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en door de verplichte en geldende clause die elke andere garantie of compensatie uitsluit.

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

3M Nederland B.V.

Automotive Aftermarket Division

Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft

Kantoor: +31 (0)15 782 2333 | Fax: +31 (0)15 7822330

auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl

3M Belgium nv/sa

Automotive Aftermarket Division

Hermeslaan 7

1831 Diegem

Office: +31 02 7225127 | Fax: +32 02 7225037

aadbelgium@mmm.com | www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be