



Automotive Aftermarket Division

3M 08537/08538 Strijkit

1) Artikelnummers

3M 08537 :	Blik van 1 liter
3M 08538 :	Patroon van 310 ml
3M 08540 :	Nylon kwast

2) Beschrijving en gebruik

Aanbrengen rond schokbrekerhuizen, binnenkant van de achterbak, bodemplaten, rond de accu, langs rand tussen deurbekleding/chassis.

Afdichtnaden die met puntlassen of bouten zijn vastgezet om gemaskerde staaloverlapping te creëren met het oorspronkelijke ontwerp en goede waterdichte bescherming te bieden.

3) Fysieke eigenschappen

Basis	Nitrilrubber
Kleur	Grijs
Oplosmiddel	Aromatisch en ketonen - (aromatische inhoud < 12,5%)
Consistentie	Romige pasta
Vastestofgehalte	Ongeveer 63%
Kleefvrijtijd	Ongeveer 10 minuten
Overschilderbaarheid	1 uur bij in de lucht drogende lakken 3 uur bij lakken die in de oven uitharden
Temperatuurbestendigheid	-25 °C tot +70 °C
Temperatuur voor aanbrengen	+5 °C tot +35 °C.

- Niet uitlopend
- Eenvoudig strijkbaar - overstrijkbaar
- Goed behoud van strijkstrepen
- Blijft flexibel na drogen
- Oliebestendig
- Opslagstabiliteit: geen scheiding van stoffen
- Geen draden

4) Gebruiksaanwijzing

- Reinig het oppervlak met 3M 08984 Universeel oplos- en reinigingsmiddel.
- Voor een betere hechting kunt u het oppervlak schuren of met primer behandelen
- (Voor 08537) Breng met een 3M08540 Nylon kwast het product aan op de overlapnaad
- (Voor 08538) Spuit een ril kit op de overlapnaad. Strijk het product uit met een nylon kwast.
- U hebt nog een paar minuten om bij te werken.

5) Opslag

Opslagomstandigheden	Koele, droge plaats. De beste resultaten worden verkregen wanneer het materiaal bij kamertemperatuur, 15-30 °C, wordt bewaard en aangebracht. De opslagtemperatuur mag niet hoger zijn dan 50 °C.
Houdbaarheid	Onder normale opslagomstandigheden 24 maanden na de productiedatum. Zie de houdbaarheidsdatum en het partijnummer op het blik/de patroon.

6) Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad of neem contact op met de lokale toxicologische dienst van 3M.

3M 08537/08538 Strijkkit is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.

7) Belangrijke opmerking

Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten van de toepassing.

Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker. Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen (veiligheidsvoorschriften, procedures).

Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen.

De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en door de verplichte en geldende clause die elke andere garantie of compensatie uitsluit.



Technisch gegevensblad

Ingangsdatum: 12/07/2017 Vervangt: 20/01/1999

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

3M Nederland B.V.

Automotive Aftermarket Division

Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft

Kantoor: +31 (0)15 782 2333 | Fax: +31 (0)15 7822330

auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl

3M Belgium nv/sa

Automotive Aftermarket Division

Hermeslaan 7

1831 Diegem

Office: +31 02 7225127 | Fax: +32 02 7225037

aadbelgium@mmm.com | www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be