

Description :

Le système d'époussetage Easy Trap 3M^{MC} comprend un matériau d'époussetage de plancher et de surface unique qui emprisonne et retient la poussière et la saleté. Le système d'époussetage Easy Trap 3M^{MC} est constitué du chiffon d'époussetage Easy Trap 3M^{MC} et du porte-chiffon Easy II 3M^{MC}.

Caractéristiques spéciales :

Chiffon d'époussetage Easy Trap 3M^{MC}

- On peut utiliser les deux faces du chiffon pour accroître la surface d'époussetage.
- La structure ouverte du chiffon offre de l'espace pour mieux emprisonner la poussière et la saleté.
- La technologie de fibre brevetée emprisonne et retient la poussière et la saleté dans le chiffon.
- La structure ouverte réduit les traînées pendant l'époussetage.
- La technologie de fibre brevetée permet d'épousseter même lorsque la surface est mouillée.
- Les perforations permettent de dimensionner le chiffon aux 15 cm (6 po).

Porte-chiffon Easy II 3M^{MC}

- Le porte-chiffon s'utilise avec un manche à balai fileté ordinaire.
- Facilite l'utilisation des deux faces du chiffon d'époussetage Easy Trap 3M^{MC} sans se pencher.
- La forme en « A » peut ramasser de grosses saletés (tasses, papier ou emballages) sans qu'elles basculent par dessus le porte-chiffon.
- Le porte-chiffon en « A » extrudé est léger et pourtant très résistant.
- Le chiffon d'époussetage Easy Trap 3M^{MC} se fixe facilement au porte-chiffon.
- Le porte-chiffon est offert en trois tailles.

Emballage :

Chiffon d'époussetage Easy Trap 3M^{MC} ordinaire

2 rouleaux/boîte

Chiffon d'époussetage Easy Trap 3M^{MC}, grand

1 rouleau/boîte

Chariot de chiffon d'époussetage Easy Trap 3M^{MC}

9 m (30 pi)/boîte, 8 boîtes/caisse

Porte-chiffon Easy II 3M^{MC}

(emballage en vrac)

1/sac

Porte-chiffon Easy II 3M^{MC}


(emballage en vrac)

1/boîte

Directives générales d'utilisation :

Préparation :

1. Déchirer la quantité de chiffon d'époussetage nécessaire pour couvrir la largeur du porte-chiffon Easy II 3M^{MC}.
2. Appuyer le porte-chiffon Easy II 3M^{MC} vers le haut contre le mur de manière que le sommet du « A » soit tourné vers vous (figure 1).



3. Commencer par appliquer le chiffon d'époussetage à la surface de la brosse noire du porte-chiffon Easy II 3M^{MC} et poursuivre l'application sur toute la largeur du porte-chiffon. S'assurer d'aligner le bord du chiffon avec le bord de la surface de fixation de la brosse noire (figure 2).
4. Une fois appliqué sur toute la largeur du porte-chiffon Easy II 3M^{MC}, passer la main sur la surface pour bien la fixer en place.
5. Vous êtes maintenant prêt à épousseter le plancher.

Quand remplacer le chiffon d'époussetage?



La poussière et les saletés s'accumuleront en premier sur le bord d'attaque du chiffon.



Continuer d'utiliser le chiffon jusqu'à ce qu'il soit complètement sale.



Le chiffon est complètement sale lorsqu'il commence à laisser des traînées de saletés et de particules de poussière.



Lorsque le chiffon ne retient plus la poussière, le retourner pour utiliser l'autre côté. Remplacer le chiffon lorsque les deux côtés sont complètement sales.

Nettoyage

- Jeter le chiffon d'époussetage sale.

Spécifications du produit :

Chiffon d'époussetage Easy Trap 3M^{MC} ordinaire

13 cm (5 po) sur 38 m (125 pi) par rouleau (2 rouleaux/boîte) – perforé tous les 15 cm (6 po)

Chiffon d'époussetage Easy Trap 3M^{MC}, grand

20 cm (8 po) sur 38 m (125 pi) par rouleau (1 rouleau/boîte) – perforé tous les 15 cm (6 po)

Chariot de chiffon d'époussetage Easy Trap 3M^{MC}

13 cm (5 po) sur 9 m (30 pi) par boîte (8 boîtes/caisse) – perforé tous les 15 cm (6 po)

Porte-chiffon Easy II 3M^{MC}

9 x 4 x 43 cm (3 1/2 x 1 5/8 x 17 po)
9 x 4 x 119 cm (3 1/2 x 1 5/8 x 46 po)
9 x 4 x 150 cm (3 1/2 x 1 5/8 x 59 po)

Important :

Les renseignements que contient le présent document sont jugés dignes de confiance. Cependant, en raison des nombreux facteurs pouvant entrer en jeu, 3M ne garantit pas que ces résultats seront atteints. On peut obtenir toutes les spécifications détaillées et les modalités de vente auprès de 3M.

