

Description :

Ce produit est un tampon de récurage pour planchers fait de fibre de polyester et de nylon à structure ouverte. Des particules abrasives sont dispersées dans tout le tampon et liées à la construction non tissée au moyen d'un système de résine durable réparti dans tout le tampon. Les tampons ont une épaisseur nominale de 1 po et leur taille convient aux porte-tampons pivotants réguliers.

Utilisations :

Ce produit peut être utilisé avec de l'eau ou des solutions détergentes pour récurer les surfaces de planchers durs et retirer le fini et la cire des surfaces de planchers durs et des plinthes. Les tampons sont conçus pour être utilisés avec un système de porte-tampon pivotant pour atteindre les parties des planchers auxquelles les machines de plancher standard ne peuvent pas accéder.

Ce produit convient au porte-tampon 6472 Doodlebug^{MC} 3M^{MC} ou au porte-tampon pour bloc manuel 6473 Doodlebug^{MC} 3M^{MC}.

Caractéristiques et avantages :

L'enduit réparti uniformément dans chaque tampon Doodlebug^{MC} 3M^{MC} réduit le nombre de nœuds et d'agglomérations, ce qui prévient les égratignures sur les planchers tout en offrant une meilleure uniformité et en prolongeant la durée utile du tampon.

Les tampons sont réversibles et ils ne seront pas affectés de façon importante par l'eau, les détergents ou les nettoyants normalement utilisés pour l'entretien des planchers.

Conditionnement et marquage :

Le contenu de chaque boîte doit être identifié en y apposant une étiquette qui indique le nom, la taille et le fabricant du produit.

- 5 tampons/boîte
- 4 boîtes/caisse

Dimensions courantes :

Les tampons ont une épaisseur nominale de 1 po, une longueur nominale de 10 po et une largeur nominale de 4 5/8 po.

Utilisation et nettoyage du tampon :

Balayer ou nettoyer le plancher à la vadrouille sèche avant de le récurer. Enlever la solution sale à l'aide d'une vadrouille ou d'un aspirateur de liquides. Rincer le plancher et le laisser sécher avant d'appliquer un nouvel enduit ou d'autoriser que l'on circule sur celui-ci.

Vous pouvez rincer les tampons avec un pistolet d'arrosage pour enlever la saleté. Vous pouvez les faire tremper dans un détergent ou une solution de décapage diluée pour dissoudre la saleté encrassée ou l'enduit de finition avant de les rincer avec un pistolet d'arrosage.

Entreposage :

Entreposer à l'intérieur, dans l'emballage d'origine et dans des conditions normales pour un établissement.

Propriétés physiques types et caractéristiques de rendement

	Tampon de récurage et de décapage brun 8541 Doodlebug ^{MC} 3M ^{MC}	Méthode d'essai
Type de fibre	Mélange de nylon et de polyester	
Taille de la fibre	Mélange de tailles	
Couleur	Brun	
Poids (4 x 6 po)	27,3 g	
Épaisseur	nominale : 1 po	SB 66
Action abrasive	2,0 g	SB 3.0
Usure (perte de poids)	30 %	SB 2.0
Matériau recyclé de l'emballage	50 à 100 % de matières recyclées de postconsommation	

Avis important à l'utilisateur :

Les renseignements techniques, les recommandations et les autres énoncés fournis aux présentes sont basés sur des essais et des expériences que 3M juge dignes de confiance, mais dont l'exactitude et l'exhaustivité ne sont pas garanties. De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M peuvent affecter l'utilisation et le rendement d'un produit 3M dans le cadre d'une application donnée. Comme l'utilisateur est parfois seul à connaître ces facteurs et à y exercer un quelconque pouvoir, il incombe à l'utilisateur d'établir si le produit 3M convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue.

