

Description :

Ce produit destiné à l'entretien des planchers est fait de fibre de polyester à structure ouverte. Des particules de polissage sont dispersées dans tout le tampon et liées à la construction non tissée au moyen d'un système de résine durable réparti dans tout le tampon. Les tampons ont une épaisseur nominale de 1 po et leur taille convient aux porte-tampons pivotants réguliers.

Utilisations :

Ce produit peut être utilisé sec, avec de l'eau ou avec des solutions détergentes pour le nettoyage et le récurage léger des surfaces délicates telles que le verre, les murs en carreaux de céramique, les planchers et les piscines. Les tampons sont conçus pour être utilisés avec un système de porte-tampon pivotant pour atteindre les parties des planchers auxquelles les machines de plancher standard ne peuvent pas accéder.

Ce produit convient au porte-tampon 6472 Doodlebug^{MC} 3M^{MC} ou au porte-tampon pour bloc manuel 6473 Doodlebug^{MC} 3M^{MC}.

Caractéristiques et avantages :

L'enduit réparti uniformément dans chaque tampon Doodlebug^{MC} 3M^{MC} réduit le nombre de nœuds et d'agglomérations, ce qui prévient les égratignures sur les planchers tout en offrant une meilleure uniformité et en prolongeant la durée utile du tampon.

Les tampons sont réversibles et ils ne seront pas affectés de façon importante par l'eau, les détergents ou les nettoyants normalement utilisés pour l'entretien des planchers.

Conditionnement et marquage :

Le contenu de chaque boîte doit être identifié en y apposant une étiquette qui indique le nom, la taille et le fabricant du produit.

- 5 tampons/boîte
- 4 boîtes/caisse

Dimensions courantes :

Les tampons ont une épaisseur nominale de 1 po, une longueur nominale de 10 po et une largeur nominale de 4 5/8 po.

Utilisation et nettoyage du tampon :

Balayer ou nettoyer le plancher à la vadrouille sèche avant de le récurer. Enlever la solution sale à l'aide d'une vadrouille ou d'un aspirateur de liquides. Rincer le plancher et le laisser sécher avant d'appliquer un nouvel enduit ou d'autoriser que l'on circule sur celui-ci.

Vous pouvez rincer les tampons avec un pistolet d'arrosage pour enlever la saleté. Vous pouvez les faire tremper dans un détergent ou une solution de décapage diluée pour dissoudre la saleté encrassée ou l'enduit de finition avant de les rincer avec un pistolet d'arrosage.

Entreposage :

Entreposer à l'intérieur, dans l'emballage d'origine et dans des conditions normales pour un établissement.

Propriétés physiques types et caractéristiques de rendement

	Tampon de nettoyage blanc 8440 Doodlebug ^{MC} 3M ^{MC}	Méthode d'essai
Type de fibre	Polyester	
Taille de la fibre	Mélange de tailles	
Couleur	Blanc	
Poids (4 x 6 po)	18,6 g	
Épaisseur	nominale : 1 po	SB 66
Usure (perte de poids)	28 %	SB 2.0
Matériau recyclé de l'emballage	50 à 100 % de matières recyclées de postconsommation	

Avis important à l'utilisateur :

Les renseignements techniques, les recommandations et les autres énoncés fournis aux présentes sont basés sur des essais et des expériences que 3M juge dignes de confiance, mais dont l'exactitude et l'exhaustivité ne sont pas garanties.

De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M peuvent affecter l'utilisation et le rendement d'un produit 3M dans le cadre d'une application donnée. Comme l'utilisateur est parfois seul à connaître ces facteurs et à y exercer un quelconque pouvoir, il incombe à l'utilisateur d'établir si le produit 3M convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue.

