


3M Science.
Applied to Life.™



Sistema de Preparação de Pintura™ Versão 2.03M™

**Um novo passo na
Inovação rumo a uma
maior produtividade
na pintura.**

Melhor. Para o ajudar a *fazer* ainda melhor.

Como pintor, tem um grande orgulho no trabalho que faz. Sabe que a qualidade final de cada reparação auromóvel depende do seu trabalho na cabine de pintura. Não tem tempo para utilizar materiais não comprovados. Tempo é dinheiro, Qualidade é a rainha e há prazos para entregar os veículos aos clientes.

É por isso que a 3M inventou o primeiro sistema de copo de pintura descartável há quase 20 anos – o Sistema de Preparação de Pintura PPS™ 3M™. Os pintores precisavam de um método mais limpo, mais rápido e mais eficiente para misturar e aplicar.

Após milhares de horas de observação e trabalho com centenas de pintores em todo o mundo, os cientistas 3M re-desenharam o Sistema PPS™ 3M™, mantendo os componentes ainda mais eficazes.

Apresentação do Sistema de Preparação de Pintura™ Versão 2.0 3M™.

O sistema foi redesenhado para ajudar qualquer pintor nas suas reparações diárias na área da pintura. Para tornar o processo de pintura ainda mais limpo e mais rápido. E para fazer de si um pintor ainda melhor, mais produtivo, mais confiante na qualidade do seu trabalho e capaz de superar sempre as expectativas dos clientes e da sua oficina.

É o novo passo na revolução da pintura PPS™ 3M™. Não deixe que nada interfira entre si e um trabalho de pintura mais rápido, mais limpo e de melhor qualidade. Exija PPS™ Versão 2.0 3M™.



Sistema de Preparação de Pintura™ Versão 2.0 3M™

Reinventado desde a conexão até ao copo.

Seis pontos chave.

Utilizado por pintores em todo o mundo, o sistema PPS™ 3M™ tem sido um forte impulso à produtividade e qualidade da pintura há mais de 20 anos. A 3M lança um novo sistema e com um novo design.

3 Tampa com um novo design e com um filtro maior. Mais tinta perto do filtro mais retarda o gotejamento no final do trabalho.

4 Novo Copo em cada Kit com tampa e copo descartável. Comece as suas reparações sempre com um copo limpo, reduzindo assim qualquer tipo de contaminação. Os copos vêm todos equipados com uma escala impressa.

5 Janela de Acesso. Permite-lhe segurar o copo descartável para uma remoção mais limpa e fácil da tampa, durante o reabastecimento. Também facilita a verificação dos níveis de tinta, primário ou verniz.

6 Tampão vedante de maior dimensão para o copo. Permite vedar e proteger de uma forma mais estável os revestimentos que sobram quando o copo está em posição invertida. Utilize menos tampas mantendo os filtros sempre húmidos.

1 Adaptador de bocal largo com conexão em 4 pontos. Maximiza a estabilidade durante a pulverização. Torna a limpeza mais fácil.

2 Sistema de bloqueio de tampa com 1/4 de volta. Incluído em cada tampa. Mantém-se mais limpo. Bloqueia mais rapidamente. Menos peças.



Afixar na sala de mistura.

Diminua os seus custos, escolhendo o copo adequado para cada reparação.

Selecione o tamanho correcto de acordo com a reparação que necessita de efectuar e economize sempre material, reduzindo também a probabilidade de misturar quantidades em excesso. Tenha sempre à mão a gama completa PPS™ Versão 2.0 3M™.


Estão disponíveis quatro tamanhos adaptados às reparações mais comuns na sua oficina. Tenha sempre todos os tamanhos de forma a maximizar a sua poupança!



Reparações pontuais ou de apenas 1 painel

Mini-copos


Ideal para áreas que exigem 200ml ou menos material.



Reparações de 2 painéis

Copos médios


Ideais para áreas que exigem 400ml ou menos material, tais como os pára-choques.



Reparações de 3 painéis

Copos standard


Ideais para áreas que exigem 650ml ou menos material.



Reparações de 4 painéis

Copos grandes

Ideais para áreas que exigem 850ml ou menos material, incluindo grandes quantidades de verniz.



Esvaziar sempre os copos descartáveis PPS™ 3M™ para os locais de eliminação adequados.

Eliminar de acordo com os regulamentos locais.

Sistema de Preparação de Pintura™ Versão 2.0 3M™

Número das referências mais comuns para que possa efectuar a sua encomenda

Nº. da refª	Descrição	Itens/Kit	Kits/Caixa	Refª. da peça anterior
Kits do sistema de copo rígido com copos descartáveis de 125 microns				
26740	Tampas e copos descartáveis grandes 850ml - filtro de 125 microns	50	1	16740
26026	Tampas e copo rígido padrão 650ml - filtro de 125 microns	50	1	16026
26312	Tampas e copo rígido médios 400ml - filtro de 125 microns	50	1	16312
26752	Tampas e copo rígido mini 200ml - filtro de 125 microns	50	1	16752
26758	Tampas (75) e copo rígido (50) standard 650ml - filtro de 125 microns	75/50	1	16758
26375	Tampas (75) e copo rígido (50) médios 400ml - filtro de 125 microns	75/50	1	16375

* Nota: cada kit contém 32 tampas de vedantes e 1 copo rígido; cada tampa inclui um sistema de bloqueio de tampa com 1/4 de volta

Kits do sistema de copo rígido com copo descartável de 200 microns				
26024	Tampas e copo rígido grande 850ml - filtro de 200 microns	50	1	16024
26000	Tampas e copo rígido standard 650ml - filtro de 200 microns	50	1	16000
26112	Tampas e copo rígido médios 400ml - filtro de 200 microns	50	1	16112
26114	Tampas e copo rígido mini 200ml - filtro de 200 microns	50	1	16114
26761	Tampas (75) e copo rígido (50) standard 650ml - filtro de 200 microns	75/50	1	16761
26175	Tampas (75) e copo rígido (50) médios 400ml - filtro de 200 microns	75/50	1	16175

* Nota: cada kit contém 32 tampas de vedantes e 1 copo rígido; cada tampa inclui um sistema de bloqueio com 1/4 de volta

Somente tampas (com sistema de bloqueio de tampa com 1/4 de volta)				
26200	Tampas grandes / standard- filtro de 200 microns	50	1	16200
26199	Tampas grandes / standard- filtro de 125 microns	50	1	16199
26204	Tampas médias / mini - filtro de 200 microns	50	1	16204
26205	Tampas médias / mini - filtro de 125 microns	50	1	16205

Adaptadores para PPS™ Versão 2.0 3M™				
20573A	Adaptador PPS Versão 2.0, Tipo S-40A	10	1	5073A
26033	Adaptador PPS Versão 2.0, Tipo S-3	10	1	16033
20677	Adaptador PPS Versão 2.0, Tipo S-43	10	1	50677
26032	Adaptador PPS Versão 2.0, Tipo S-2	10	1	16032
26036	Adaptador PPS Versão 2.0, Tipo S-6	10	1	16036
20587	Adaptador PPS Versão 2.0, Tipo S-41	10	1	50587
26039	Adaptador PPS Versão 2.0, Tipo S-9	10	1	16039
20458	Adaptador PPS Versão 2.0, Tipo S-32	10	1	50458
26035	Adaptador PPS Versão 2.0, Tipo S-5	10	1	16035
26038	Adaptador PPS Versão 2.0, Tipo S-8	10	1	16038

Boquilha Accuspray™ para PPS™ Versão 2.0 3M™				
26614	Pack de Recarga da Boquilha Pulverizadora, 1,4 mm, Laranja	4	6	16612
26618	Pack de Recarga da Boquilha de Atomização, 1,8 mm, Transparente	4	6	16611
26620	Pack de Recarga da Boquilha de Atomização, 2,0 mm, Vermelho	4	6	16609

Nº. da refª.	Descrição	Itens/Embalagem	Embalagem / Caixa
Copos rígidos			
26023	Copos Grandes 850ml	1	4
26001	Copos standard 650ml	1	4
26122	Copos Médios 400ml	1	4
26115	Copos Mini 200ml	1	4

Nº. da Ref.	Descrição	Itens/Kit	Kits/Caixa	Nº. da ref. anterior
UV PPS™				
26710	Kit STD UV PPS™ 2.0 (200 microns)	50	1	-
20730	Kit STD UV PPS™ 2.0 (125 microns)	50	1	50730



Necessita de um novo Adaptador PPS™ Versão 2.0 3M™ para a sua pistola pulverizadora? Descubra uma lista completa de adaptadores em www.3m.com.pt

Dicas e truques profissionais

- Ao retirar a tampa e o copo descartável do copo rígido, rode a tampa para desbloquear, coloque os dedos através do orifício no fundo do copo e empurre o copo descartável para cima, soltando a tampa e o copo simultaneamente.
- Utilize a base larga das tampas vedantes de do Copo Rígido PPS™ Versão 2.0 3M™ para que os copos permaneçam investidos quando não estiverem a ser utilizados, ajudando a manter o filtro sempre húmido.
- Elimine os copos os filtros tradicionais, misturando os materiais no interior dos Copos Rígidos PPS™ Versão 2.0 3M™. Cada tampa contém um novo filtro incorporado.
- Guarde os copos nos dispensadores PPS™ 3M™. Indicados para todas as tampas e copos rígidos PPS™ Versão 2.0 3M™.
- Abasteça-se de kits de todos os tamanhos, para ter sempre à mão o copo com o tamanho certo para cada reparação, reduzindo assim o custo por utilização.

7 passos muito simples para uma aplicação perfeita.



1 Insira um copo descartável no copo rígido.



4 Escolha sempre o adaptador certo para a sua pistola pulverizadora. Pressione o adaptador para baixo e rode para bloquear a tampa. (Visite o site www.3m.com.pt para descobrir o adaptador adequado à sua pistola pulverizadora.)



2 Faça a mistura dentro do copo rígido e do copo descartável PPS™ Versão 2.0 3M™. (Nota: reduza o desperdício, não utilizando os copos tradicionais de mistura com filtragem prévia.)



5 Quando terminar a pulverização, desligue a linha de ar, inverta a pistola e aperte o gatilho, para eliminar o excesso de tinta do copo. Bata levemente na Tampa e Copo descartável PPS™ Versão 2.0 3M™ sobre uma superfície, para ajudar a quebrar a tensão superficial do líquido e deixe-o escorrer de volta ao copo.



3 Coloque a tampa sobre o copo, alinhe a zona preta do sistema de bloqueio da tampa com a janela de acesso ao copo e pressione a mesma para baixo. Rode para bloquear.



6 Utilize a tampa vedante do Copo Rígido PPS™ Versão 2.0 3M™ para fechar e proteger os revestimentos fora de utilização, em conformidade com os regulamentos ou autoridades locais. Certifique-se na secção de Dicas Profissionais acerca da forma de como remover facilmente a tampa e o copo descartável do copo rígido.



7 Consulte a ficha de segurança da tinta ou do solvente, além dos regulamentos ou autoridades locais, quanto à utilização segura e eliminação adequada.

Trabalhe sempre em segurança

Certifique-se de que utiliza a proteção adequada dentro e à volta da cabine de pintura. Sugestão de produtos de proteção respiratória:



Regulador de Ar Assistido 3M™ Versaflo™ V-500E



Máscara semi-facial reutilizável 3M™ versão 7500



Máscara completa reutilizável 3M™ versão 6000

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) ajudam a reduzir a exposição a determinados riscos no ambiente de trabalho. É da responsabilidade do empregador selecionar os EPI's mais adequados e de acordo com uma avaliação completa de todos os riscos possíveis no ambiente de trabalho. Leia sempre com atenção toda a informação sobre as advertências e limitações do produto antes da sua utilização.

Para mais informação contacte um representante da 3M ou o seu distribuidor 3M ou visite o nosso website em: www.3m.com.pt

3M

3M Espanha S.L., sucursal de Portugal
Edifício "Office Oriente"
Rua do Mar da China, 3 – 3.ºA
1190-138 Lisboa
Portugal

Recicle por favor. Impresso em Portugal. © 3M 2017. 3M, Accuspray, PPS e Versaflo são marcas registadas da empresa 3M. Todos os direitos reservados. 60-4402-7964-8. J397023

As condições da garantia para os produtos 3M encontram-se estabelecidas no contrato de venda e na cláusula obrigatória e aplicável, com exclusão de quaisquer outras garantias ou compensação.