

**3M** Science.  
Applied to Life.™

# 快適な 溶接作業の実現を！

明るく、はっきりとした見え方。快適でスリムな設計。  
今まで以上にお求めになりやすい価格を実現した新製品。

2018年 新発売

3M™ スピードグラス™ 自動遮光溶接面 9002NC

 **Speedglas™**

## 3M™ スピードグラス™

自動遮光溶接面 9002NCは、  
快適で高いレベルの溶接を実現します。

### 高品質な溶接

新しい光学系を導入した液晶フィルターによりはっきりと見えるようになったため、高いレベルの溶接作業が可能となります。

### 曇りを軽減

左右、下方に設けた4箇所の排気口により、呼気を速やかに排出。液晶フィルターや保護めがねの曇りを防ぎ、蒸れや熱気による不快感も軽減します。

### 装着しやすいヘッドバンド

ダイヤルを回すだけで簡単にヘッドバンドを締めることができるラチェット機構を採用。手袋をはめたままでも簡単に締めることができます。

### 今までよりお求めになりやすい価格

これまでの3M™ スピードグラス™ 自動遮光溶接面 9100Xや9100XXよりもお求めやすい価格を実現しました。

機能と価格を両立した3M™ スピードグラス™ 自動遮光溶接面 9002NCを是非お試しください。



## 新しい光学系の導入で、より自然な色彩を再現



3M™ スピードグラス™  
自動遮光溶接面 9002NC 401385

従来の液晶に比べてより明るく、はっきりと、また自然に近い色彩を実現しています。溶接したい箇所をしっかりと認識できるため、溶融池の広がりやビートが溶接線からズレないように操作をサポートします。今まで以上に“はっきり”と溶接の状態を認識できるので、より高いレベルに仕上がります。



9002NC 遮光度3



9100X 遮光度3

3M, Speedglas, スピードグラスは、3M社の商標です。

# 3M

スリーエム ジャパン株式会社  
安全衛生製品事業部  
<http://go.3M.com/PSD>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2018. All Rights Reserved.

OHS-889-B(0118)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-321**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)  
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます