

3M Science.
Applied to Life.™

NEU

3M Autoreparatur-Systeme


3M™ Flexible Feinschleifscheiben

Flexibel in der Handhabung,
stark im Ergebnis.

3M™ Flexible Feinschleifscheiben

Flexibel in der Handhabung, stark im Ergebnis.

Die neuen 3M Flexiblen Feinschleifscheiben sind der ideale Begleiter, wenn es um Anwendungen wie den Füllerfeinschliff, das Beilackieren sowie das Mattieren geht. Sie überzeugen nicht nur durch eine enorme Schleifleistung, sondern auch durch eine deutlich höhere Standzeit im Vergleich zu marktüblichen Mitbewerbsprodukten. Die flexible Konstruktion sorgt dabei für eine hohe Prozesssicherheit und ermöglicht zugleich einen sehr vielseitigen Einsatz, egal ob maschinell, per Hand bzw. nass oder trocken.



Eigenschaften

Verfügbare Varianten

- Durchmesser: 77 mm, 125 mm, 150 mm
- Körnungen: P800, P1000, P1200, P1500, P2000

Zuverlässige Qualität

- Lange Lebensdauer
- Hohe Schleifleistung
- Gleichmäßiges Schliffbild

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

- Für Hand- und Maschinenanwendungen geeignet
- Nass und trocken einsetzbar

Hohe Prozesssicherheit

- Geringes Durchschliffisiko dank flexibler Schaumstoff-Konstruktion
- Perfekte Fortschrittskontrolle im Trockenschliff dank Absauglöchern

Anwendungsbeispiele



Handschliff

3M Flexible Feinschleifscheibe

- Manuelles Schleifen von Ecken und Kanten
- Maschinelles Schleifen von Flächen mit Festool Exzentrerschleifer



Maschineller Schliff



Farbtonangleichung / Beilackierungsbereich

(manuell/maschinell mit nur einem Produkt,
Körnungsempfehlung: P1000)



Füllerfeinschliff / Beilackierungsbereich


(manuell/maschinell mit nur einem Produkt,
Körnungsempfehlung: P1000 /alternativ: P800)



Flexible Feinschleifscheiben im Vergleich



3M Flexible Feinschleifscheiben vs. Mitbewerber

Machen Sie sich ein Bild von der Leistungsfähigkeit der neuen 3M Flexiblen Feinschleifscheibe im Vergleich zu einem marktüblichen Mitbewerbsprodukt.



Flexible Feinschleifscheibe

1



Mitbewerber

3

00:45.280 01:21.680

3m.de/flexible-feinschleifscheibe



Vorteile



Schnelleres Arbeiten

Aufgrund der höheren Schleifleistung werden Reparaturarbeiten schneller erledigt = Zeit- und Kostenersparnis.



Lange Standzeit

Aufgrund der höheren Standzeit arbeiten Sie länger und reduzieren hierdurch Ihren Verbrauch = Kostenersparnis.



Enorm stark speziell im Trockenschliff

Durch die enorme Leistungsfähigkeit im Trockenschliff können Sie auf den Einsatz von Wasser verzichten → sauberer Arbeitsplatz und bessere Fortschrittskontrolle = Zeit- und Kostenersparnis.



Gleichmäßig feines Schliffbild

Durch das gleichmäßigere Schliffbild im Trockenschliff erzielen Sie eine höhere Prozesssicherheit und eine insgesamt qualitativ höherwertigere Reparatur. Dank des vielseitigen Einsatzes (Flächen sowie Ecken/Kanten) sinkt zudem der Bedarf an Schleifmitteln = Kostenersparnis und höhere Reparaturqualität.


3M™ Flexible Feinschleifscheiben

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk. je KP	Stk. je VE
33540	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, ø150 mm, P800	20	80
33541	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, ø150 mm, P1000	20	80
33542	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, ø150 mm, P1200	20	80
33543	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, ø150 mm, P1500	20	80
33544	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, ø150 mm, P2000	20	80
33545	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, ø125 mm, P800	20	80
33546	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, ø125 mm, P1000	20	80
33547	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, ø125 mm, P1200	20	80
33548	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, ø125 mm, P1500	20	80
33549	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, ø125 mm, P2000	20	80
33550	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, ø77 mm, P800	20	80
33551	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, ø77 mm, P1000	20	80
33552	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, ø77 mm, P1200	20	80
33553	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, ø77 mm, P1500	20	80
33554	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, ø77 mm, P2000	20	80

Hohe Flexibilität, ohne Kompromisse bei der Leistung – mit den neuen 3M Flexiblen Feinschleifscheiben erzielen Sie beste Schleifergebnisse bei gleichzeitig hoher Prozesssicherheit aufgrund der anpassungsfähigen Konstruktion.

Dank einer Vielzahl an Absauglöchern arbeiten Sie stets sauber, wodurch auch die Lebensdauer der Scheiben erhöht wird.

**Die neuen 3M Flexiblen Feinschleifscheiben
- anpassungsfähig, ausdauernd, stark.**



3M Deutschland GmbH
Autoreparatur-Systeme
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel.: 02131 14-2020
Fax: 02131 14-3200
E-Mail: Autoreparatur@3M.com
Web: www.3M.de/autoreparatur

3M Österreich GmbH
Autoreparatur-Systeme
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel.: 0186 686-474
Fax: 0186 686-229
E-Mail: autoreparatur-at@mmm.com
Web: www.3M-autoreparatur.at

3M (Schweiz) GmbH
Autoreparatur-Systeme
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel.: 044 724 91 42
Fax: 044 724 94 49
E-Mail: 3M-Auto.ch@mmm.com
Web: www.3M-autoinfo.ch

3M ist eine Marke der 3M Company.
BK25-0110