

# Bicos Misturadores e Aplicadores EPX

Dados Técnicos

Jan/2017

Adesivo	Tamanho	Aplicador	Embolo	Bico misturador estático
<b>Adesivos Epóxi e Uretanos</b>  Série DP100, DP200, DP400, DP600 e EC2216	Cartuchos pequenos (37ml, 43ml, 60ml...)	(1) Aplicador EPX II Manual- <b>H0002320135</b>	Vem com êmbolos 1:1 e 2:1	(4) Bico Misturador EPX Gold – <b>62917191538</b>
	Cartuchos grandes (200ml)	(3) Aplicador Pneumático 200ml <b>H0002268060</b> - PNEUMATIC EPX APPLICATOR200 ML	Vem com êmbolos 1:1 e 2:1	(5) Bico EPX Square Gold 200/400ML - <b>HB004149686</b>
	Cartuchos grandes (400ml)	(3) Aplicador Pneumático 400ml <b>HB004042790</b> APLICADOR EPX PN 400ML		
<b>Adesivos Acrílicos</b>  Série DP8800, DP8400 e DP8000 (Todos STAR)	Cartuchos pequenos (45ml)	(1) Aplicador EPX II Manual- <b>H0002320135</b>	(2) Embolo Scotch Weld 10:1 Acril - <b>HB004335210</b>	(6) Bico Misturador EPX Square 10:1 - <b>HB004335038</b>
	Cartuchos grandes (490ml)	(3) Aplicador Pneumático 490ml <b>HB004354443</b> APLICADOR EPX PN 490ML	Vem com êmbolo 10:1	(7) Bico EPX Square 10:1 490ML - <b>HB004354435</b>

