

Description :

Le tampon à récurer à usage général 9650 Scotch-Brite^{MC} est un tampon à récurer tout usage fait de fibres, de minéral et de résine de qualité supérieure. Premier tampon à récurer synthétique, toujours aussi durable, robuste et résistant à la rouille.

Caractéristiques spéciales :

- Version plus épaisse et de taille réduite du tampon à récurer à usage général 96 Scotch-Brite^{MC}.
- Ce tampon à récurer synthétique est excellent pour des travaux de nettoyage courants.
- Fibres : Le produit contient des fibres synthétiques robustes qui sont serties et traitées à la chaleur pour créer une toile solide.
- Minéral : Il contient des particules abrasives efficaces pour les activités de récurage. Ces particules sont uniformément réparties dans tout le tampon pour assurer un rendement uniforme.
- Résine : Le produit est fait d'une résine qui résiste à la dégradation causée par l'exposition à l'eau chaude, aux détergents et aux liquides de nettoyage courants.

Utilisations :

Convient au matériel de cuisine, aux murs, aux plafonds, aux bureaux et plus encore.

Emballage :

Le nom du fabricant et/ou la marque sont imprimés sur chaque tampon. Le nom et les dimensions du produit, ainsi que la quantité sont imprimés sur les boîtes ou sur l'étiquette.

80 tampons/caisse

40 tampons/boîte, 2 boîtes/caisse



Division des solutions commerciales de 3M
C.P. 5757
1840, rue Oxford Est
London (Ontario) N6A 4T1
Tél. : 1 800 364-3577
Site Web : 3MCanada.ca

Directives générales d'utilisation :

1. Le tampon à récurer à usage général 9650 Scotch-Brite^{MC} peut être utilisé humide ou sec pour récurer le matériel de cuisine, les murs, les plafonds et les bureaux. Cependant, en raison de sa grande action abrasive, son utilisation n'est pas recommandée sur des surfaces polies ou qui s'égratignent facilement.
2. Les tampons peuvent être rincés à l'eau ou trempés dans une solution de nettoyage pour dissoudre la saleté accumulée.

Spécifications du produit :

(Valeurs types)

1. Taille
Longueur : 4,5 po
Largeur : 3,0 po
Épaisseur : 0,8 po
2. Couleur : Couleur verte

Résumé des précautions à prendre

- Son utilisation sur des surfaces polies ou qui s'égratignent facilement n'est pas recommandée.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Important :

Les renseignements que contient le présent document sont jugés dignes de confiance. Cependant, en raison des nombreux facteurs pouvant entrer en jeu, 3M ne garantit pas que ces résultats seront atteints. On peut obtenir toutes les spécifications détaillées et les modalités de vente auprès de 3M.