



Science.  
Au service de la Vie.<sup>MC</sup>



Automélangeur  
Pentamix<sup>MC</sup> 3 3M<sup>MC</sup>

Obtenez le parfait  
agencement de  
précision, de vitesse  
et de précision.

À la simple pression d'un bouton, vous pouvez mélanger et distribuer du matériau pour prise d'empreintes. Les dentistes obtiennent plus de temps de travail utilisable alors que les assistants ont moins de stress et leur mains sont moins fatiguées. À la fin, votre matériau sera homogène et sans vide, ce qui signifie que le produit final sera mieux ajusté.

Le Automélangeur Pentamix<sup>MC</sup> 3 mélange et distribue tous vos matériaux pour prise d'empreinte 3M - même la pâte - **plus rapidement que tout autre mélangeur sur le marché**. Avec le temps de travail que vous gagnez, vous pourrez même profiter des matériaux à prise rapide.



# Encore plus facile à faire fonctionner.

L'Automélangeur Pentamix<sup>MC</sup> 3 3M<sup>MC</sup> fonctionne avec un bouton-poussoir d'un côté ou de l'autre. Il est donc facile à utiliser tant pour un droitier que pour un gaucher. Le changement de cartouche sans effort et les embouts mélangeurs faciles à fixer améliorent aussi l'efficacité de la procédure.



Embout mélangeur facile à fixer sans avoir à ouvrir le couvercle de l'appareil.



Cartouche facile à changer.



Les boutons-poussoirs du côté gauche et droit facilitent le fonctionnement.




Le nom du produit et les temps de travail et de prise sont visibles même lorsque le couvercle de l'appareil est fermé.

## La vitesse n'est pas le seul avantage.

### L'appareil est le plus petit sur le marché.

Cela vous aide à tirer le maximum de votre espace de bureau. Il est mince et doté d'une conception haute technologie qui conserve la belle apparence de votre bureau et l'option de support mural vous permet de libérer complètement votre comptoir.



## Renseignements pour commander

N° d'article	Renseignements sur le produit
77875	Automélangeur Pentamix <sup>MC</sup> 3 3M <sup>MC</sup> Cartouche universelle vendue séparément
71545	Cartouche universelle pour mélangeur Pentamix <sup>MC</sup> 3 3M <sup>MC</sup>
77601	Trousse de support mural Pentamix <sup>MC</sup> 3 3M <sup>MC</sup>
77949	Embouts mélangeurs Penta <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup> , rouges, paquet de recharge
P3792	Matériau Penta <sup>MC</sup> Impregum <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>
P3788	Matériau souple de consistance moyenne Penta <sup>MC</sup> Impregum <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>
P3794	Matériau souple de consistance épaisse Penta <sup>MC</sup> Impregum <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>
P3796	Matériau souple de consistance légère Penta <sup>MC</sup> Impregum <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>
P3776	Matériau souple de consistance moyenne rapide Penta <sup>MC</sup> Impregum <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>
P3774	Matériau souple de consistance épaisse rapide Penta <sup>MC</sup> Impregum <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>
77784	Matériau de consistance épaisse Penta <sup>MC</sup> Imprint <sup>MC</sup> 4 3M <sup>MC</sup>
77785	Matériau de consistance épaisse super rapide Penta <sup>MC</sup> Imprint <sup>MC</sup> 4 3M <sup>MC</sup>
77786	Pâte Penta <sup>MC</sup> Imprint <sup>MC</sup> 4 3M <sup>MC</sup>
71527	Matériau préliminaire Penta <sup>MC</sup> Imprint <sup>MC</sup> 4 Preliminary 3M <sup>MC</sup>
71528	Matériau super rapide préliminaire Penta <sup>MC</sup> Imprint <sup>MC</sup> 4 Preliminary 3M <sup>MC</sup>
71615	Recharges pour porte-empreinte à écoulement de liquide guidé 3M <sup>MC</sup> , petit, supérieur (10)
71616	Recharges pour porte-empreinte à écoulement de liquide guidé 3M <sup>MC</sup> , moyen, supérieur (10)
71617	Recharges pour porte-empreinte à écoulement de liquide guidé 3M <sup>MC</sup> , grand, supérieur (10)
71618	Recharges pour porte-empreinte à écoulement de liquide guidé 3M <sup>MC</sup> , petit, inférieur (10)
71619	Recharges pour porte-empreinte à écoulement de liquide guidé 3M <sup>MC</sup> , moyen, inférieur (10)
71620	Recharges pour porte-empreinte à écoulement de liquide guidé 3M <sup>MC</sup> , grand, inférieur (10)
77780	Disques à piston
71225	12 embouts de seringue
71200	10 Corps de seringue à élastomère 3M <sup>MC</sup>
77720	Collet protecteur texturé pour seringue
71210	Ensemble pour seringue à élastomère 3M <sup>MC</sup> Contient : 1 seringue, 4 embouts, 4 corps et 1 brosse

**3M**

Produits offerts au Canada par :

**3M Canada**  
300, rue Tartan  
London (Ontario)  
N5V 4M9  
Canada  
1 888 363-3685  
www.3MESPE.ca

**3M Deutschland GmbH**  
Produits dentaires  
Carl-Schurz-Straße 1  
41453 Neuss, Allemagne



**Empreinte**  
Un ajustement parfait à tout coup.

Apprenez-en plus sur l'étape empreinte et découvrez notre solution couronnes et ponts de 3M :

[3M.ca/ChoisirLaSimplicité](http://3M.ca/ChoisirLaSimplicité)

3M, 3M Science. Au service de la Vie., Imprint, Impregum, Penta, ESPE et Pentamix sont des marques de commerce de 3M ou de 3M Deutschland GmbH, utilisées sous licence au Canada. Toutes autres appellations commerciales mentionnées sont des marques de service, des marques de commerce ou des marques déposées par leurs sociétés respectives. © 2017, 3M. Tous droits réservés. 1702-07668 F