



# OPTIMIZANDO CADA TRABAJO

3M™ Cushion-Mount™ Plus  
Cinta de montaje L-Series

**3M**

# CALIDAD y FACILIDAD.



Debido a las altas calidades en impresión requeridas por sus clientes finales, su mayor interés esta orientado a que sus fotopolímeros tengan el mejor desempeño acorde a estas exigencias. En 3M, entendemos la importancia de la optimización de procesos y las mejores prácticas de manufactura limpia. Es por eso que nuestra innovadora cinta de montaje L-Series no solo esta diseñada para entregar una mejor impresión de sólidos, policromía y combinación de impresión sino que también ofrece un manejo más fácil en el proceso de montaje y desmontaje. De esta forma usted podrá conservar mejor sus fotopolímeros y mantener su rentabilidad de una forma más segura.

## Adhesivo Inteligente


Disminuye sustancialmente el levantamiento de bordes en prensa mejorando la facilidad de remoción sin generar daños de fotopolímeros.

## Amplia gama de productos

Disponible en una variedad de adhesivos, espumas y espesores para una mejor calidad de impresión en cada desafío.

## Tecnología de liberación de aire

Nuestro diseño patentado de liner rayado en alto relieve desaparece las burbujas de aire para un montaje más rápido.



## LA NUEVA CINTA DE MONTAJE CON ADHESIVO INTELIGENTE QUE TRABAJA PARA USTED.

### Montaje más rápido

Nuestro diseño patentado de liner con rayado en alto relieve, crea microcanales en la superficie de los adhesivos que desaparecen las burbujas de aire entre la cinta y el fotopolímero, y entre la manga y la cinta, para un montaje más rápido y la mejor calidad de impresión.

### Mejor Sujeción

3M™ Cushion-Mount™ Plus Cintas de montaje L-Series posee un adhesivo especialmente formulado para prevenir el levantamiento de bordes y brindar una corrida más segura, incluso en pequeñas repeticiones.

### Fácil Remoción

Nuestra nueva innovación no sólo permite mantener una calidad consistente durante las corridas de impresión, sino que facilita el demontaje de fotopolímeros y rapidez en la remoción de la cinta sobre al manga, especialmente cuando se trabajan fotopolímeros de gran tamaño. Esto reduce significativamente el tiempo de limpieza y el posible daño del fotopolímero que puede ser muy costoso para su proceso.

Acepte el reto flexo y compruebe cómo las nuevas **Cintas de montaje 3M™ Serie L** hacen sus trabajos más rápidos.

3M Colombia S.A.  
Cintas y Adhesivos Industriales  
AV. El Dorado No. 75-93, Bogotá, D.C.  
PBX: (+1) 416 1666 / 410 8555  
Resto del país: 01 8000 113 636  
[www.3M.com.co](http://www.3M.com.co)