

**3M** Science.  
Applied to Life.™

# Scelta del flusso d'aria - per offrirti un mondo di comfort

## Nuovo Sistema Elettroventilato 3M Versaflo TR-600

L'unità turbo dispone di tre diverse tipologie di flusso d'aria, selezionabili attraverso un pulsante semplice ed intuitivo. Inoltre fornisce indicazioni sullo stato della batteria e del filtro antiparticolato durante l'uso. Il design moderno e dal basso profilo concentra il peso vicino alla schiena, garantendo un comfort maggiore.

# Nuovo 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600

Il Nuovo Sistema Elettroventilato 3M™ Versaflo™ TR-600 protegge le vie respiratorie da particelle, gas e vapori o da una combinazione di questi, a seconda del tipo di filtro utilizzato. Grazie alla struttura compatta e resistente, fornisce una protezione durevole, anche in ambienti difficili e per tutta la durata del turno di lavoro.

## Flusso d'aria confortevole

- Tre diverse portate selezionabili per massimizzare il comfort
- Il flusso d'aria controllato garantisce un flusso costante anche con batteria parzialmente scarica o filtro intasato.

## Facilità d'uso

- il display del TR-600 mostra lo stato di carica della batteria e lo stato di intasamento del filtro antiparticolato durante l'uso.
- Lo stato di carica è indicato da un pratico display a LED sulla batteria.
- Nessuna calibrazione del turbo è richiesta al lavoratore (sistema pronto all'uso)
- Allarme elettronico, acustico, visivo e con vibrazione, in caso di batteria scarica e/o di flusso d'aria insufficiente

## Applicazioni multiple

- Cintura Easy Clean - facile da pulire, immergibile, per una pulizia semplice ed accurata.
- Cintura ad alta resistenza per lavori ad elevate temperature o in ambienti difficili, offre una maggiore durata e resistenza a scintille/fiamma.
- Adatto per doccia di decontaminazione e immersione temporanea per facilitare la pulizia

## Sicurezza

- Approvato EN 12941 Classe TH2 o TH3, in funzione del copricapo scelto.



## Settori industriali ed applicazioni tipiche

- Industria Chimica e Farmaceutica
- Agricoltura
- Demolizione
- Lavorazione del legno
- Medica ed Ospedaliero
- Fonderie

**3M™ Versaflo™ TR-602E Unità Turbo**  
Sistema elettroventilato commercializzato con un indicatore di flusso TR-971 e 2 parascintille TR-662

## 3M™ Versaflo™ TR-619E Starter Kit

Kit completo di:  
Unità Turbo TR-602E, filtro A2P, coperchio per filtro, 10 prefiltri, 2 parascintille, cintura easy clean, batteria alta capacità, caricabatteria singolo, tubo di respirazione a lunghezza variabile BT-30 e indicatore di flusso.



Filtri	Coperchio per Filtro
TR-6710E P	TR-6700FC
TR-6820E Filtro per polveri, odori e vapori fastidiosi di sostanze organiche, gas acidi e HF fino a 10 x TLV	TR-6800FC
TR-6110E A1P	TR-6100FC
TR-6130E ABE1P	TR-6100FC
TR-6310E A2P	TR-6300FC
TR-6580E ABE2K1HgP	TR-6500FC

\* Odori Fastidiosi in concentrazioni < TLV

Batterie
TR-630 Batteria Standard
TR-632 Batteria ad Alta Capacità

Cinture
TR-626 Cintura ad Alta Resistenza (in pelle)
TR-627 Cintura Easy Clean

Accessori	
TR-6600 Prefiltro	TR-971 Indicatore di Flusso
TR-662 Parascintille	BPK-01 Imbracatura (zaino)
TR-653 Kit per pulizia e conservazione in magazzino	TR-655 Adattatore per zaino
TR-651 Fermo Sede Portafiltro	TR-329 Bretelle

Caricabatterie
TR-641E Kit Caricabatteria singolo
TR-644E Kit Caricabatteria a 4 posti



## Prodotti per la Sicurezza sul Lavoro

3M Italia Srl  
Via N. Bobbio, 21  
20096 Pioltello (MI)  
Tel: 02 70351  
E-mail: info@3msicurezza.it  
Sito Internet: www.3msicurezza.it

Note: 3M declina ogni responsabilità, diretta o indiretta (inclusa, ma non limitata, la perdita di ricavi, fatturato e/o profitti) derivanti dalle informazioni qui incluse e fornite da 3M. L'utilizzatore è responsabile per la determinazione dell'idoneità dei prodotti per l'utilizzo a cui intende destinarli.

3M e Versaflo sono marchi registrati di 3M Company.  
© 3M™ 2016. Tutti i diritti riservati