

3M**PELTOR™**

3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Radio

Sintonizzata per l'azione e la concentrazione

Le nuove cuffie elettroniche WorkTunes™ Pro vi consentono di ascoltare la musica preferita durante la giornata lavorativa. Se si lavora in un ambiente rumoroso, avete molti motivi per scegliere una cuffia che, non solo aiuta a proteggere l'udito, ma rappresenta un piacere per le vostre orecchie. La musica può avere questo effetto!



3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Radio



Protezione auricolare
con radio FM integrata



Protezione auricolare
con ingresso audio

3M Science. Applied to life.™

Protezione dell'udito e divertimento

La logica è semplice: quando il lavoro è un piacere, lo si svolge meglio e più velocemente. Quando puoi ascoltare la tua musica preferita, le attività sembrano più semplici e le sfide più divertenti da affrontare.

La cuffia 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro è dotata di una radio FM integrata con una facile ricerca dei canali; in questo modo non dovrai più rimuovere la cuffia e incorrere nel rischio di essere sorpreso da rumori forti.

L'antenna integrata, il sintonizzatore digitale veloce e la possibilità di memorizzare le stazioni rende la protezione acustica flessibile e facile da utilizzare.

È possibile collegare il telefono cellulare ed altri dispositivi tramite il jack da 3,5 mm, per avere accesso a tutte le tue playlist e podcast solo premendo un tasto. E, naturalmente, si possono ricevere direttamente le chiamate in entrata e segnali sul telefono.

Con la cuffia WorkTunes™ Pro diventa più semplice proteggere l'udito e ascoltare la tua musica o stazione radio preferita.

Ha una struttura robusta a doppia coppa; la parte elettronica è protetta da umidità e sudore, sia all'interno che all'esterno. Tecnologia, design pratico e funzioni semplici ed intuitive ti aiuteranno a gestire al meglio il tuo lavoro.

Bardatura

Per adattarsi alla maggior parte delle applicazioni la cuffia è disponibile con bardatura temporale e attacco elmetto. Tutte in colore nero.

Design a doppia coppa

I componenti elettronici sono situati nella parte esterna della coppa per ridurre l'ossidazione causata dal sudore.

Pulsanti grandi e facili da utilizzare

Menu con guida vocale :
- Volume (8 livelli)
- Ricerca delle stazioni
- Memorizzazione fino a 5 canali

Jack da 3.5 mm

Ingresso stereo da 3.5 mm per solo ascolto (limitato a 82 dB) per connettere dispositivi esterni (telefoni cellulari, radio a due vie, lettori musicali...).

Bardatura in acciaio armonico

Per maggiore comfort e pressione costante.

Antenna integrata

Per evitare di impigliarsi

2 Batterie AA

Della durata di circa 40 ore di utilizzo. La cuffia si spegnerà dopo 4 ore di non utilizzo per tutelare il consumo delle batterie. Avvertimento quando la batteria è quasi scarica.

Kit igienico sostituibile

Protezione dell'udito

Attenuazione passiva per proteggere l'udito in ambienti con rumore potenzialmente pericoloso.



Modelli Cuffie

| Codice | Descrizione | Legacy 3M ID | SAP ID |
|------------|---|--------------|------------|
| HRXS220A | 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Radio nera, temporale | UU004690697 | 7100088416 |
| HRXS220P3E | 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Radio nera, attacco a elmetto | UU004690705 | 7100088417 |

Accessori

| Codice | Descrizione | Legacy 3M ID | SAP ID |
|---------|---------------------------------------|--------------|------------|
| HY220 | 3M™ PELTOR™ HY220 Kit igienico | UU008049353 | 7100101874 |
| FL6CE/1 | 3M™ PELTOR™ FL6CE/1 Cavo da 3.5 mm | XH001676952 | 7000108359 |
| HY100A | 3M™ PELTOR™ HY100A Cartine antisudore | XH001651351 | 7100064410 |

Attenuazione



HRXS220A 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro
SNR=32 dB H=34 dB M=29 dB L=22 dB



HRXS220P3E 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro
SNR=31 dB H=33 dB M=28 dB L=21 dB



3M Prodotti per la Sicurezza sul Lavoro

3M Italia srl
Via N.Bobbio, 21 - Pioltello MI
Tel. 02 7035.1 - Fax 02 7035.2383
3msicurezza@mmm.com - www.3msicurezza.it

Please recycle. Stampato in Italia
© 3M 2016. Tutti i diritti riservati.
3M and ProTac sono marchi di 3M, usati sotto licenza in Canada. PELTOR è un marchio di 3M, usato sotto licenza in Canada.