

**3M** Science.  
Applied to Life.™


## Il trattamento antiappannamento Scotchgard™ dalle performance superiori

**Tecnologia antiappannamento. Aiuta i lavoratori a vedere più chiaro e più a lungo. Togliere gli occhiali di protezione per asciugare la lente appannata è un'operazione che negli ambienti di lavoro può esporre gli occhi a potenziali rischi e pericoli.**

I trattamenti antiappannamento, disponibili da diversi anni, rappresentano ancora un problema per chi indossa gli occhiali di protezione perchè non ancora abbastanza efficaci. 3M™ presenta il trattamento antiappannamento Scotchgard™, una tecnologia avanzata che resiste più a lungo rispetto ai tradizionali trattamenti, anche dopo diversi lavaggi delle lenti. Disponibile sulla Serie Solus 1000 e Gear 500.



# La tecnologia del trattamento antiappannamento Scotchgard™




## Lente senza il trattamento Scotchgard™

Quando le microscopiche particelle di acqua si depositano sulla lente formano condensa e appannamento impedendo la visuale.



## Trattamento Scotchgard™

Il trattamento antiappannamento Scotchgard™ riduce l'angolo di contatto delle goccioline d'acqua, trasformandole in un film sottile e trasparente che consente alla luce di passare.



## I vantaggi del trattamento Scotchgard™

- Il trattamento antiappannamento Scotchgard™ dura più a lungo di un trattamento antiappannamento tradizionale \*, aiutando ad aumentare le performance dell'occhiale in ambienti umidi;
- Il trattamento antiappannamento Scotchgard™ ha una resistenza superiore ai graffi, garantendo una lunga durata dell'occhiale negli ambienti di lavoro;
- Il trattamento rimane efficace per circa 25 lavaggi, consentendo ai lavoratori di indossare gli occhiali più a lungo;
- Il trattamento può essere disinfettato con una salvietta imbevuta di alcohol o immergendo l'occhiale in candeggina diluita senza perdere prestazioni antiappannanti;
- I lavoratori possono sentirsi sicuri indossando gli occhiali con il trattamento antiappannamento Scotchgard™ perché garantisce ottime performance in termini di antiappannamento e di antigraffio. Risponde ai requisiti della norma EN 166 marcatura K - N.

### Occhiali di protezione Serie Solus 1000

Kit: Blu/Nero con Lente Trasparente



Stocknumber	Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Min. ord.
UU003717483	S1101SGAFKT-EU	Kit S1101SGAFKT-EU Blu/Nero Lente Trasparente	20
UU003718184	S1101SGAF-EU	Solus S1101SGAF-EU Blu/Nero PC Lente Trasparente	20
UU003718549	S1102SGAF-EU	Solus S1102SGAF-EU Blu/Nero PC Lente Grigia	20
UU003718564	S1103SGAF-EU	Solus S1103SGAF-EU Blu/Nero PC Lente Ambra	20
UU003718150	S1201SGAFKT-EU	Kit S1201SGAFKT-EU Verde/Nero Lente Trasparente	20
UU003718168	S1201SGAF-EU	Solus S1201SGAF-EU Verde /Nero PC Lente Trasparente	20
UU003718531	S1202SGAF-EU	Solus S1202SGAF-EU Verde /Nero PC Lente Grigia	20
UU003718556	S1203SGAF-EU	Solus S1203SGAF-EU Verde /Nero PC Lente Ambra	20

L'inserto in schiuma è ventilato per aiutare a ridurre l'appannamento



Stocknumber	Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Min. ord.
UU003718572	Solus 1000G-EU	3M™ Solus™ Inserto in schiuma	5
UU003718523	Solus 1000S-EU	3M™ Solus™ Fascia elastica	5

3M™ Occhiale a mascherina Serie Gear 500



Stocknumber	Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Min.ord.
UU003133723	GG501GAF-EU	Occhiale a mascherina Gear 500	10
UU004028203	GG500PI-EU	Inserto a prescrizione per Gear 500	10

**3M**

3M Prodotti per la Sicurezza sul Lavoro  
3M Italia srl  
Via N. Bobbio, 21 - 20096 Pioltello MI  
Tel. 02 7035.1 - Fax 02 70352383  
3msicurezza@mmm.com - www.3msicurezza.it

Per maggiori informazioni [www.3msicurezza.it](http://www.3msicurezza.it)