

Covering :
Les films 3M™ IJ180mC et Lamination Décorative Série 8900
repoussent les limites de l'imagination

Transparent, blanc brillant ou d'aspect métallique, le film 3M™ IJ180mC est conformable et applicable sur tous types de véhicules utilitaires ou de voitures particulières, quelles que soient leurs courbes et déformations, ainsi que sur toutes sortes de murs bruts. Il convient à tous les covering de carrosserie, qu'ils soient complets ou partiels, pour du marquage ou des designs plus sophistiqués. Imprimable et polyvalent, le film 3M™ IJ180mC offre de multiples options de personnalisation et garantit des performances améliorées aux professionnels :

- Son **tack initial faible** permet d'avoir une pose maîtrisée. Le film peut glisser sur son support, une légère pression permettant de le maintenir en place.
- La technologie **3M™ Controltac™** permet de le **repositionner** autant de fois que nécessaire, garantissant ainsi un travail rapide.
- Sa nouvelle technologie **3M™ micro Comply™** permet **d'évacuer facilement l'air** emprisonné durant la pose, grâce à des micro-canaux invisibles, qui lui confèrent une finition uniforme, homogène et qualitative.
- Sa **durabilité est de 10 ans** pour une tranquillité d'esprit assurée.
- Le **retrait** de son **liner** est **facilité**, ce qui le rend idéal pour les grandes surfaces, surtout si le poseur travaille seul.
- Il possède d'**excellentes qualités d'imprimabilité** et est couvert par les **garanties 3M™ Performance et 3M™ MCS™**, les plus complètes sur le marché.

De leur côté, les **nouvelles laminations décoratives 3M™ Série 8900** (aspects brossé, carbone, ou pailleté) **peuvent être utilisées en complément de films colorés et/ ou imprimés** comme le film 3M™ IJ180mC, afin de créer des associations de couleurs et de textures innovantes et variées. Grâce à cette nouvelle solution 3M, les professionnels peuvent imaginer et proposer des personnalisations exclusives à leurs clients.

Pour toute demande d'information sur nos produits, vos lecteurs sont invités à contacter notre Centre Informations Clients : 09 69 321 478 (numéro cristal)

A propos de la Division Solutions Commerciales de 3M : Chez 3M, nous valorisons les sociétés et leurs marques en créant un environnement inspirant, durable, propre et sûr grâce à des solutions de communication graphique, de nettoyage et de sécurité. Dans ce cadre, 3M propose par exemple une large gamme de films adhésifs destinés à la personnalisation et la décoration des véhicules, des bâtiments, des façades d'immeubles, des vitrages, des sols intérieurs et extérieurs, ainsi qu'à la décoration intérieure, à l'habillage d'enseignes ou de stands. L'ensemble de ces films adhésifs utilise les technologies uniques Controltac™ et Comply™ pour une pose rapide, facile, sans bulle ni pli.

A propos de 3M : Chez 3M, nous utilisons la science de manière collaborative pour améliorer la vie quotidienne. Avec un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars, 3M emploie plus de 91 000 collaborateurs au service de ses clients dans le monde entier. Présent en France depuis 1952, 3M emploie 2 600 personnes et compte 10 sites industriels et logistiques. Pour en savoir plus sur les solutions créatives de 3M, visitez : www.3M.fr ou Twitter @3M_France.

Suivez l'actualité de 3M France sur notre [Espace presse](#) ou sur les réseaux sociaux  

Contacts presse

Agence Ginkgo

Géraldine CLATOT

geraldine.clatot@ginkgo-rp.com

Tél. : 06 87 81 16 11

3M

Florence KALISZ

fkalisz@mmm.com

Tél. : 01 30 31 75 15



Iconographie

20 juin 2017

Films 3M™ IJ180mC





Iconographie

20 juin 2017

Lamination Décorative Série 8900

