

# ハードな大型車補修を、より早く、より楽に、より安全に。

3Mは、大型車補修工場に対して、補修時間の短縮と作業負荷の軽減を実現するソリューションを提案します。

用途	発注品番	製品名	内容・形態	1箱の数量
<b>鍍金</b>				
サビ取り	CNS BEBERU BLA	3M™ CNS ベベルブラック	90mm × 13mm、120 番相当	5 個
	6712 AM	3M™ スコッチ・ブライト™ ベルト 6712	12mm × 330mm、180 番相当	20 本
溶接痕の除去 その他金属研磨	PN85938	3M™ キュービトロン™ II オフセット砥石	外径100mm × 厚さ4.2mm × 内径22.23、36 番相当	10 枚
	5712 60	3M™ キュービトロン™ II セラミックベルト 5712	12mm × 330mm、60 番相当	50 本
	QRCD 60 2	3M™ キュービトロン™ II ロック™ セラミックディスク	50mm 径、60 番相当	25 枚
切断	1999J	3M™ メタルカット ホイール 1999J	外径105mm 孔径16mm 厚さ1.6mm、40 番相当	10 枚
溶接マスキング	5919	3M™ ウェルディングドレープ 5919	1.448m × 2.032m	1 枚
ツール	33573	3M™ ベルトサンダー	12mm × 330mm ベルト対応	1 台
	33577	3M™ ロック™ サンダー	45mm 径パッド対応	1 台
<b>接着・補修</b>				
接着	8115	3M™ オートミックス™ パネルボンド 8115	200ml (主剤133ml・硬化剤67ml)	6 本
	8117	3M™ オートミックス™ ハンドガン 8117	—	1 丁
	9930	3M™ オートミックス™ エアーガン 9930	—	1 丁
	8193	3M™ オートミックス™ ミキシングノズル 8193	—	6 本
樹脂補修	34240	3M™ プラスティックリペア セミリジットミニ	47.3ml ミキシングノズル1本付き	6 本
	35887	3M™ プラスティックリペア パテミニ	47.3ml ミキシングノズル1本付き	6 本
	8190	3M™ ハンドガン 8190	—	1 丁
シーリング	38191	3M™ ミキシングノズル 38191	—	12 本
	8766	3M™ ファインボデーシーラー カートリッジ	333ml カートリッジ	4 本
	8767	3M™ ファインボデーシーラー ソーセージパック	320ml パック	5 本
コーティング	8768	3M™ ファインボデーシーラー チューブ	170g チューブ	20 本
	8864 18L	3M™ ボデーシュツツ 18L	18L 缶	1 本
<b>下地・足付け</b>				
色はぎ パテ研ぎ 足付け	31366 AAD B	3M™ キュービトロン™ II クリーンサンディングディスク 80+ 31366	125mm 径、80 番相当	50 枚
	H/CSRL 180 75 CBT	3M™ キュービトロン™ II クリーンサンディングシートロール 180+	75mm × 10m、180 番相当	1 巻
<b>マスキング</b>				
マスキング	243J × ×	3M™ マスキングテープ 243J Plus 各製品幅	× × mm × 18m	10 パック
	183 × ×	3M™ マスキングテープ 183 各製品幅	× × mm × 18m	10 パック
	6753	3M™ ブロックマスキング 6753	550mm × 35m (折りたたみ時: 290mm 巾)	20 本
	6742 AAD	3M™ マスキングフィルム 6742	6.09m × 76.2m	1 巻
<b>塗装</b>				
塗装	別紙カタログ参照	3M™ PPS™ 塗装カップシステム 170ml、400ml、600ml、840ml シリーズ	—	—
	16579 AAD	3M™ アクスブレイ™ スケルトンノズル専用スプレーガン 16579 AAD	—	1 個
	16611	3M™ アクスブレイ™ スケルトンノズル 1.8mm 16611	—	4 本
	50401	3M™ タッククロス (低粘着タイプ)	430mm × 300mm	10 枚
<b>磨き</b>				
磨き	5936R	3M™ コンパウンド DC-1L	750ml、目消し/肌調整用、液状	6 本
	5755	3M™ ウルトラファイナ™ パフウール	外径160mm × 18mm 厚	2 枚/袋
<b>安全衛生</b>				
防じんマスク	9913JV-DS2	3M™ 使い捨て式防じんマスク 9913JV-DS2	使用限度時間: 9時間、有機臭防止機能付き	10 枚
保護めがね	SF401AF	3M™ セキュアフィット™ 保護めがね	防曇・防傷機能付、レンズ色: クリア	1 個
耳栓	318-4001	3M™ E-A-R™ フッシュインズ™ 耳栓 (ひも付き)	ひも付き、使い捨てタイプ	200 組
グローブ	GLOVE L	3M™ コンフォートグリップグローブ Lサイズ	全長: 22.5cm、手のひら周り: 20.5cm	100 双
遮光溶接面	501826	3M™ スピードグラス™ 自動遮光溶接面 9100 × × i	画面サイズ: 73mm × 107mm、遮光度: #5/#8/#9 ~ #13	1 個
防毒マスク	6500QL CL2M	3M™ 防毒マスク面体 6500QL (防じん兼用: 区分2)	国家検定合格品 (防じん兼用: 区分2合格品)	1 個
	6001/5911-S1	3M™ 吸収缶 6000 シリーズ 6001/5911-S1 有機ガス用吸収缶	国家検定合格品、防じん機能を有する有機ガス用吸収缶 S1 ろ過材付き	2 個/組
塗装用防護服	50425 M	3M™ リニューザブル塗装用防護服 50425	身長: 167-176cm、胸囲: 92-100cm	1 枚

3M製品のハンドブックがアプリになりました! App Store/Google Playから **3M ハンドブック** 

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任を負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書による限り、当社は責任を負いません。

3M、キュービトロン、ロック、オートミックス、PPS、アクスブレイ、セキュアフィット、E-A-R、フッシュインズ、スピードグラスは、3M社の商標です。Apple、Apple logo、iPad、iPhone は米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。Android、Google Play および Google Play logo は、Google Inc. の商標または登録商標です。



スリーエム ジャパン株式会社  
オート・アフターマーケット製品事業部  
<http://www.mmm.co.jp/aad/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2018. All Rights Reserved.

AAD-HD-A(0118)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-211**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)  
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます

**3M** Science.  
Applied to Life.™



# Get back on the road fast.

Heavy Duty Truck Repair Solutions  
**大型車補修向けカタログ**



# 3Mは、大型車補修工場に対して、 補修時間の短縮と作業負荷の軽減を実現する ソリューションを提案します。

## 1 钣金作業



3M™ キュービトロン™ II 研磨材製品の高い切削性と耐久性によって、作業スピードを向上。研磨時間の短縮と、作業負荷の軽減を実現します。

## 4 マスキング作業



定番の3M™ マスキングテープ243J Plusをはじめ、ペーパーマスキャーやマスキングフィルムをラインナップ。確実なマスキング作業をサポートします。

## 2 接着・補修作業



3M™ オートミックス™ パネルボンドをはじめ、幅広い製品群により、さまざまな素材、部位に対応可能。架装から事故補修まで钣金作業をサポートします。

## 5 塗装作業



3M™ PPS™ 塗装カップシステムによって、塗装の準備・洗浄作業を効率化。密閉構造のため、塗料のこぼれを気にせず、自由な角度で、天板や下回りの塗装を行うことができます。

## 3 下地・足付け作業



広面積の色はぎ・足付け作業も、3M™ キュービトロン™ II 研磨材製品をはじめ、さまざまな形状・粒度の研磨材でサポート。迅速で均質な仕上がりを実現します。

## 6 磨き作業



幅広いラインナップにより、目的に合わせたスピード、仕上がりで作業が可能。3M™ 研磨材製品との組み合わせで、磨き時間の短縮を提案します。

## 安全衛生製品

溶接ヒュームやサビ取りの粉塵、長時間の塗装作業など、より健康リスクの高い大型車補修。危険を正しく理解し、適切な保護具を選択することが重要です。3Mは、作業者的の安全と健康を守り、快適な作業を実現する製品を提案します。




- 保護めがね
- 耳栓
- グローブ
- 溶接用マスク
- 防じん・防毒マスク
- 塗装用防護服



## 5 塗装作業

## 4 マスキング作業

## 3 下地・足付け作業



## 6 磨き作業

## 2 接着・補修作業

## 1 钣金作業

