

4-Star 施工者 認定システム



3Mでは、特に技術力の高い施工者を 4-Star 施工者として認定し、カーラッピングにご興味をお持ちのオーナー様にご満足いただける 4-Star Installer による美しい仕上がりをお届けいたします。



製品特性

3M™ ラップフィルムシリーズ 1080	
サイズ	1524mm × 22.8M
材質	ポリ塩化ビニル
厚さ（代表値）	0.11 ～ 0.18mm（粘着剤含む） （代表値はタイプにより異なります。）
粘着剤	ポジショナル感圧活性型粘着剤
最低貼り付け温度	16℃
使用可能温度	-30 ～ 107℃（連続使用の場合は 65℃まで）
接着力（代表値）	自動車塗装鋼板（専用板）：約 13N/25mm （貼付後 24 時間放置、26mm 幅における値）
再剥離性	約 3 年※1

※1 日本の国内の標準的な環境下で垂直面に施工した場合に、上記の期間は再剥離性を有すると予測しています。再剥離性の数値は弊社試験結果に基づく予想される年数であり、保証年数ではありません。施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。

【試験方法】フィルム厚：JIS K 7130 に準ずる。 接着力：JIS Z 0237 に準ずる。（未印刷、貼付後 48 時間放置） 特性における数値は、原則として温度 20℃・湿度 65％での試験結果を基にしています。

免責事項

次のいずれかに該当する場合は、当社は一切の責任を負いません。お取り扱いにご注意ください。

- ご使用方法やご使用環境に起因する不具合（例：フィルムに外力や応力が加わったことに起因するもの）
- 通常の ご使用環境下で生じた傷および色調変化、汚れの付着
- 人為的な外部要因に起因する不具合（例：オーナー様または第三者による保守、改造等に起因するもの）
- 人災・天災・地変等、フィルムの品質に起因しない事由による場合
- 事故等の不可抗力に起因する不具合
- 有機溶剤、強アルカリ、強酸その他薬品等による不具合
- フィルムを剥がす際に車輛についた傷および汚れ

※ ここで用いている数値は平均的なものであり、保証値ではありませんので規格等の作成には使用できません。

※ 廃材は産業廃棄物として処理して下さい。

※ この説明書もしくは本件フィルムの使用・使用不能もしくは誤使用によって生じるあらゆる損失・損害に対し当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

この説明書の著作権は弊社に属します、よって、無断複製、引用等を禁じます。

※ ご使用の際は製品説明書、メンテナンスと注意事項をお読みください。

製品の仕様やデザインは改善などのため予告なく変更する場合があります。

掲載している製品のラインアップは予告なく変更する場合があります。

製品ラインアップの詳細については、弊社までお問い合わせください。

本パンフレットに記載している事柄、技術上の資料、推奨事項などは、全て弊社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性もしくは完全性について保証するものではありません。

事前にお客様の責任において製品が目的・用途に適合するかどうかをご判断ください。

弊社は別途定める場合を除き、製品が不良であることが証明された場合には代わりの製品を出荷させていただきますが、それ以外の責任は負いませんのであらかじめご了承ください。

本パンフレットに記載されていない事柄、技術上の資料、推奨事項などは、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り弊社は責任を負いません。

3Mは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社

グラフィックス & アーキテクチュラルマーケット事業部

WEB 3M グラフィック

http://www.mmm.co.jp/cg

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2019. All Rights Reserved.
DEC-199-D(190602)ND

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-012-123

8:45～17:15 / 月～金（土日祝年末年始は除く）



Science.
Applied to Life.™

3M™ ラップフィルム ラップシリーズ 1080



3M™ ラップフィルム ラップシリーズ1080

車全体を、パーツを、自由にカスタマイズ！

3M™ ラップフィルム シリーズ 1080は、高い意匠性もち、乗用車の外装パーツに求められる耐候性・洗車などを想定した耐久性を兼ね備えたフィルムです。乗用車の2次・3次曲面に追従する柔軟性と、継ぎ目のない一枚貼りが可能な1,524mmのワイド幅により、まるで塗装のように美しく仕上がります。さらに、位置あわせとエア抜けが楽にできる粘着剤によって、簡単にスピーディーに施工が可能です。この粘着剤は、フィルムをはがす際に下地に残りにくい再剥離性を持っており、貼り変えも容易です。

CARBON FIBER カーボンファイバー	1080-CFS12 カーボンファイバーブラック	1080-CFS201 カーボンファイバーシルバー (Anthracite)	1080-CFS10 カーボンファイバーホワイト			
BRUSHED ブラッシュド	1080-BR212 ブラッシュドブラック	1080-BR201 ブラッシュドスチール	1080-BR230 ブラッシュドチタニウム	1080-BR120 ブラッシュドアルミニウム		
MATTE マット	1080-M10 マットホワイト	1080-M13 マットレッド	1080-M54 マットオレンジ	1080-M26 マットミリタリーグリーン	1080-M22 マットディープブラック	1080-M12 マットブラック
メンテナンス性に優れています	1080-M12V マットブラックV	1080-DM12 デッドマットブラック	1080-M203 マットレッドメタリック	1080-M229 マットコパーメタリック	1080-M206 マットバイングリーン	1080-M209 マットブラウンメタリック
	1080-M230 マットグレーアルミニウム					
1080-M211 マットチャコールメタリック	1080-M261 マットダークグレー	1080-M21 マットシルバー				
SATIN サテン	1080-S120 サテンホワイトアルミニウム	1080-S51 サテンバトルシップグレー	1080-S261 サテンダークグレー	1080-S335 サテンビターイエロー	1080-SP59 サテンキャラメルラスター	1080-SP236 サテンフリップ ヴォルカニックフレア
1080-S344 サテンキャニオンコパー	1080-S363 サテンスモーダリングレッド	1080-SP273 サテンヴァンバイアレッド	1080-S57 サテンキーウエスト	1080-S327 サテンオーシャンシマー	1080-S347 サテンパーフェクトブルー	1080-S271 サテンサンダークラウド
1080-SP10 サテンパールホワイト	1080-SP280 サテンフリップゴーストパール	1080-S10 サテンホワイト	1080-SP240 サテンフローズバニラ	1080-S12 サテンブラック	1080-SP242 サテンゴールドダストブラック	1080-SP281 NEW サテンフリップ サイケデリック



GLOSS グロス	1080-G10 ホワイト	1080-G103 ホットピンク	1080-G13 ホットロッドレッド	1080-G83 ダークレッド	1080-G79 ライトアイボリー	1080-G15 ブライトイエロー
1080-G25 サンフラワー	1080-G54 ブライトオレンジ	1080-G14 バートオレンジ	1080-G46 ケリーグリーン	1080-G77 スカイブルー	1080-G47 インデンスブルー	1080-GP99 ブラックローズ
1080-G12 ブラック						
GLOSS METALLIC グロスメタリック	1080-G356 アトミックティール	1080-G336 グリーンエンビー	1080-G335 レモンスティング	1080-G344 リキッドコパー	1080-G364 フェアリーオレンジ	1080-G363 ドラゴンファイヤーレッド
1080-G203 レッドメタリック	1080-G348 フィアスフクシア	1080-GP258 グロスプラム エクスプロージョン	1080-G378 ブルーラズベリー	1080-G227 ブルーメタリック	1080-G247 グロスアイスブルー	1080-G337 グロスブルーファイア
1080-G377 コスミックブルー	1080-GP272 グロスミッドナイトブルー	1080-G241 ゴールドメタリック	1080-G120 ホワイトアルミニウムメタリック	1080-G251 スターリング シルバーメタリック	1080-G31 グロスストームグレー	1080-G201 シルバーメタリック (Anthracite)
1080-GP281 グロスフリップサイケデリック	1080-G211 チャコールメタリック	1080-GP291 グロスグレイシャークグレー	1080-GP292 グロスギャラクシーブラック	1080-GP282 グロスエンバーブラック	1080-G212 ブラックメタリック	1080-GP278 グロスフリップディープスベース
1080-GP298 グロスウィックド	1080-GP240 グロスホワイトゴールド スパークル	1080-GP280 NEW グロスフリップ ゴーストパール				
PATTERN パターン	1080-SB12 シャドウブラック	1080-MX12 マトリックスブラック				

: 自動車への貼り付けが可能な製品 : 以外は納期45日程度かかります。

1080-BR120/1080-M21:
屋外耐候性が約1年のため、自動車外装への使用はおすすめいたしません。

印刷の特性上、フィルムの色は実際とは異なる場合があります。ご購入に際しては、フィルムサンプルで色・光沢などをご確認ください。