

自動車内装用接着ソリューション

3M™ 両面粘着テープ

3M™ 両面粘着テープ製品は主要な自動車メーカー仕様を考慮して設計されています。環境に配慮し、よりモダンで美しく洗練されたデザインを形にするためのソリューションを、世界中でご提供します。

より自由なデザインを

迅速に、確実に、軽量の難接着素材を固定。

より安全で快適な車内を

吸音材やシートエアコンの部品を固定。

より高い生産性を

一般的な接着剤に比べ両面粘着テープは施工が速く、各工程を効率的に行うことができる。



3M™ 接着剤転写テープ 9472LE
(粘着剤の種類：300LSE)
ステアリングへの難接着加飾トリムの固定



3M™ 接着剤転写テープ 468MP
(粘着剤の種類：200MP)
長期耐久性が要求されるFPCの固定




3M™ 低VOC繊維入り接着剤
転写テープ 98010LVC / 99015LVC
ステアリングへの難接着加飾トリムの固定



3M™ 接着剤転写テープ 6035PC
(粘着剤の種類：300MP)

快適性と安全性の向上：シートエアコンの通気フィルターと着座センサーをクッション材へ固定



3M™ 低VOC繊維入り接着剤
転写テープ 98010LVC / 99015LVC
ノイズ対策不織布をドアパネルへ固定



3M™ 接着剤転写テープ 9472LE
(粘着剤の種類：300LSE)

快適性向上：ドアアームレストのクッション材とビニールカバーの固定



製品	468MP	9472LE	6035PC	98010LVC	99015LVC
粘着剤の種類	200MP	300LSE	300MP	低VOC	低VOC
テープ厚 (mm)	0.13	0.13	0.13	0.10	0.15
基材	なし	なし	なし	スクリム	不織布

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M は、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社

テープ・接着剤製品事業部

<http://www.3mcompany.jp/tape-adh>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2019. All Rights Reserved.
ISD-297-D(1119)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-511**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)