

3M Adesivi e Nastri

Nastri biadesivi in schiuma acrilica 3M VHB™ sottili

Serie 5900 e 4914



Pensa in grande
Realizza sottile

Gli stessi benefici offerti dai nastri 3M VHB™

... da oggi con uno spessore straordinariamente sottile:

- Assorbimento degli urti e delle sollecitazioni dinamiche
- Sigillatura e impermeabilizzazione
- Smorzamento delle vibrazioni
- Adesione su una vasta gamma di materiali, incluse alcune plastiche

3M

Pensa in grande Realizza sottile

Gamma nastri 3M VHB™ sottili

Grazie al ridotto spessore i nastri 3M VHB™ sottili possono essere posizionati dove un nastro in schiuma acrilica standard non può essere utilizzato.

Sono ideali per applicazione nell'ambito dell'elettronica che includono l'incollaggio di LCD e schermi, il posizionamento di loghi e l'assemblaggio di display.

Grazie alle loro caratteristiche di resistenza agli agenti chimici e all'umidità sono adatti per applicazione anche in condizioni ambientali critiche.

Il Team 3M al tuo fianco

Il team di ricercatori e tecnici 3M è al tuo fianco per aiutarti a trovare le migliori soluzioni alle tue problematiche applicative:

- progettazione e realizzazione di prototipi
- durabilità e resistenza agli agenti atmosferici
- tecniche di applicazione
- valutazione delle superfici da incollare

I nostri specialisti sono disponibili per supportarti nell'individuazione del prodotto più adatto alle tue esigenze. Contattaci per maggiori informazioni.



| Caratteristiche | 3M VHB™ serie 5900 | 3M VHB™ serie 4914 |
|---|--|--|
| Principali caratteristiche | Alta resistenza allo stress dinamico ed eccellenti proprietà di adesione su un'ampia gamma di supporti | Elevato potere di tenuta nell'incollaggio di schermi ampi (es: monitor di PC), ottime performance di resistenza allo scorrimento |
| Resistenza alla pelatura 90° su plastica | Eccellente | Ottima |
| Resistenza alla pelatura 90° su vernici e inchiostri | Eccellente | Buona |
| Resistenza alla pelatura 90° su vetro | Ottima | Eccellente |
| Resistenza alla pelatura 90° su acciaio inox | Ottima | Eccellente |
| Resistenza all'urto | Ottima | Buona |
| Colore | Nero | Bianco |
| Liner | PET (Filmico) | DK (Carta) |
| Spessore (mm) | 5906 (0.15mm), 5907 (0.20mm), 5908 (0.25mm), 5909 (0.30mm) | 4914-15 (0.15mm), 4914-20 (0.20mm), 4914-25 (0.25mm) |

Note: queste informazioni e dati tecnici devono essere considerati rappresentativi o tipici e non devono essere utilizzati per scopi specifici.



Adesivi e Nastri

3M italia srl

Via N. Bobbio, 21 20096 Pioltello MI
Tel. 02 7035.1

3M is a trademark of 3M.
Please recycle.
© 3M 2014. All rights reserved.
78-9236-7266-7