

3M Science.
Au service de la Vie.^{MC}

Protection contre le soleil, le vent et la marée haute

Adhésif mastic pour bateaux 3M^{MC} Solutions pour
la construction et la réparation de bateaux



Les matériaux d'étanchéité les plus résistants en mer.



Utilisez les produits qui établissent la norme d'excellence de l'industrie maritime depuis plus de 50 ans.

Qu'il s'agisse d'assurer la liaison de la garniture, des rails de fargue, des raccords et des composants des ponts en fibre de verre ou d'étanchéifier les accastillages de coque, les écoutes, les charnières, les joints de puits de dérive ou presque n'importe quel autre élément d'un navire, 3M offre un adhésif mastic éprouvé qui convient à la tâche. Nos produits établissent la norme d'excellence de l'industrie maritime depuis plus de 50 ans et ils comprennent maintenant une génération de polyuréthane et de polymères modifiés au silane évolués qui élargissent leur portée et leur efficacité.

Les adhésifs mastics pour bateaux 3M^{MC} sont spécialement conçus pour les conditions rigoureuses des milieux maritimes et pour assurer la liaison ou le scellement de tous les matériaux,

notamment le bois, le métal, le verre, les enduits gélifiés et la plupart des plastiques, y compris les plastiques renforcés de fibre de verre. Sur l'eau, ce sont les meilleurs amis des plaisanciers.

Matériau d'étanchéité à la silicone pour bateaux
Amovible

4000, 4200 FC
Amovible

5200, 5200 FC
Permanent

FAIBLE ADHÉRENCE

ADHÉRENCE MODÉRÉE

ADHÉRENCE ÉLEVÉE

Aide à maintenir votre navire à flot.

Ensemble d'écouille électrique

Meilleur	Bon
4000 UV	Matériau d'étanchéité à la silicone pour bateaux

Traverse

Meilleur	Bon
5200/5200FC	4200 FC
4000 UV	

Montant

Meilleur	Bon
5200/5200FC	4200 FC

Adhésif mastic à prise rapide pour bateaux 4000 UV 3M^{MC}

- Adhésif mastic de couleur stable de grand rendement qui peut être enlevé si des travaux de remise en état ou des réparations doivent être effectués
- Souplesse aidant à réduire la tension exercée par les chocs, les vibrations, le gonflement ou le rétrécissement
- Idéal pour l'installation des accastillages de coque et des accessoires de pont lorsqu'un scellement durable est nécessaire et que l'esthétisme est important, tant au-dessus qu'au-dessous de la ligne de flottaison



Matériau d'étanchéité à la silicone pour bateaux 3M^{MC}


- Matériau d'étanchéité à la silicone de qualité supérieure spécialement conçu pour résister aux conditions rigoureuses des milieux maritimes
- Forme un joint qui ne jaunit pas et reste souple même après des années d'exposition
- Résiste aux moisissures, ne s'affaisse pas et durcit à l'humidité
- Adhère au métal nu et peint, à la fibre de verre, au verre, aux bois non huileux, à de nombreux plastiques et aux caoutchoucs abrasés



Adhésif mastic pour bateaux 5200 3M^{MC}

- Adhésif mastic de polyuréthane de grand rendement exceptionnellement résistant
- Crée des liaisons extrêmement solides, au-dessus et au-dessous de la ligne de flottaison
- Garde sa souplesse et absorbe les chocs, les vibrations, le gonflement, le rétrécissement et les mouvements structuraux
- Deviens sec au toucher en 24 à 48 heures et durcit en 5 à 7 jours sans rétrécir
- Idéal pour les applications sur les grandes surfaces qui nécessitent des délais de collage prolongés





Adhésif mastic à prise rapide pour bateaux 5200 3M^{MC}

- Version à durcissement rapide de l'adhésif mastic pour bateaux 5200 3M^{MC}
- Sec au toucher en 1 heure; durcit complètement en 24 heures
- Idéal pour les applications nécessitant un scellement rapide de longue durée, au-dessus ou au-dessous de la ligne de flottaison :
 - joints entre la coque et le pont
 - liaison du bois à la fibre de verre
 - accessoires pour bateaux
 - joints de coque et de poupe



Adhésif mastic à prise rapide pour bateaux 4200 3M^{MC}

- Adhésif à adhérence modérée permettant de démonter des pièces après une utilisation prolongée
- Forme des joints étanches et résistants aux intempéries sur les assemblages et les ferrures, au-dessus et au-dessous de la ligne de flottaison





Adhésif mastic à prise rapide pour bateaux 4000 UV 3M^{MC}



Adhésif mastic pour bateaux 5200 3M^{MC}



Adhésif mastic à prise rapide pour bateaux 4200 3M^{MC}



Adhésif mastic à prise rapide pour bateaux 5200 3M^{MC}



Matériau d'étanchéité à la silicone pour bateaux 3M^{MC}

Adhésifs mastics pour bateaux 3M^{MC}

Spécifications

Produit	Temps de séchage hors poisse (en minutes)	Indice de dureté Shore A (ASTM C661)	% d'allongement à la rupture (ASTM D412)	Résistance à la traction (lb/po ²) (ASTM D412)	Densité relative
4000 UV	15 à 30	40	> 700	500	1,40
4200 FC	50 à 90	40	> 600	300	1,18
5200	> 48 heures	68	> 800	700	1,36
5200 FC	60 à 120	60	> 900	600	1,30
Matériau d'étanchéité à la silicone pour bateaux	5 à 10	20	> 350	220	1,02

Renseignements pour commander

Produit	N° de produit	Format	Couleur	Quantité/caisse	CUP de facturation
4000 UV	06586	400 ml (13,5 oz) Emballage souple	Blanc	12	00-051135-06586-0
	05508	600 ml (20 oz) Emballage souple	Blanc	12	00-051135-05508-3
	06580	295 ml (10 oz) Cartouche	Blanc	12	00-051135-06580-8
4200 FC	06564	295 ml (10 oz) Cartouche	Noir	12	00-051135-06564-8
	06560	295 ml (10 oz) Cartouche	Blanc	12	00-051135-06560-0
5200	06504	295 ml (10 oz) Cartouche	Noir	12	00-051135-06504-4
	06502	295 ml (10 oz) Cartouche	Acajou	12	00-051135-06502-0
	06501	295 ml (10 oz) Cartouche	Havane	12	00-051135-06501-3
	06500	295 ml (10 oz) Cartouche	Blanc	12	00-051135-06500-6
5200 FC	06520	295 ml (10 oz) Cartouche	Blanc	12	00-051135-06520-4
Matériau d'étanchéité à la silicone pour bateaux	08029	Cartouche de 379 ml (1/10 gallon)	Transparent	12	00-051135-08029-0
	08027	Cartouche de 379 ml (1/10 gallon)	Blanc	12	00-051135-08027-6

Utilisation du produit : De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M peuvent affecter l'utilisation et le rendement d'un produit 3M dans le cadre d'une application donnée. Comme l'utilisateur est parfois seul à connaître ces facteurs et à y exercer un quelconque pouvoir, il incombe à l'utilisateur d'établir si le produit 3M convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue.

Garantie, limite de recours et exonération de responsabilité : À moins qu'une garantie additionnelle ne soit spécifiquement énoncée sur l'emballage ou la documentation applicable du produit 3M, 3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux spécifications applicables au moment de l'expédition. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, OU TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DÉCOULANT DE LA CONDUITE DES AFFAIRES, DES PRATIQUES COURANTES ET DES USAGES DU COMMERCE. Si le produit 3M n'est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, au gré de 3M, d'obtenir le remplacement du produit 3M ou le remboursement de son prix d'achat.

Limite de responsabilité : À moins d'interdiction par la loi, 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents découlant de l'utilisation du produit 3M, quelle que soit la théorie juridique dont on se prévaut, y compris celles de responsabilité contractuelle, de violation de garantie, de négligence ou de responsabilité stricte.



Division des rubans et des adhésifs industriels de 3M
Compagnie 3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1

Téléphone 1 800 364-3577

3M et 3M Science. Au service de la Vie. sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada.
© 2017, 3M. Tous droits réservés. 1703-08044 F BA-17-23194