

Продукт	Картинка	Описание	Применение	Характеристики
Finish Line		Ширина 3,5 мм Высокопрочная нить Цвет: зеленый, полупрозрачный	Резка контуров для однослойных и многослойных аппликаций, скрытых краев пленки	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нить очень прочная, невозможно разорвать руками, только ножом</li> <li>Позволяет разрезать несколько слоев пленки, например, напечатанное изображение с ламинацией</li> <li>Не растягивайте ленту при создании изгибов</li> <li>Лучше всего использовать для мягких изгибов</li> </ul>
Design Line		Ширина 3,5 мм, Ультратонкая нить Цвет: зеленый, полупрозрачный	Подходит для однослойных аппликаций из пленок для автостайлинга 3M™ серий 1080 и 1380	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ленту можно рвать руками для ускорения процесса</li> <li>Используется только для однослойной аппликации, подходит для мелких элементов</li> <li>Лента может слегка растягиваться при создании изгибов</li> </ul>
Perf Line		Ширина 6,35 мм Высокопрочная нить Цвет: зеленый, полупрозрачный	Оправки для перьев оконную графику для создания Разрыв 3 мм между графикой и резиновые уплотнения	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нить очень прочная, невозможно разорвать руками, только ножом</li> <li>Позволяет разрезать несколько слоев пленки, например, напечатанное изображение с ламинацией</li> <li>Не растягивайте ленту при создании изгибов</li> <li>Лучше всего использовать для мягких изгибов</li> </ul>
Tri Line		3 Ультратонкие нити в двух вариантах: <ul style="list-style-type: none"> <li>расстояние между нитями 6 мм</li> <li>расстояние между нитями 9 мм</li> </ul> Цвет: зеленый, полупрозрачный	Создание 6 мм и 9 мм пробелов и / или полос на однослойных аппликациях	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ленту можно рвать руками для ускорения процесса</li> <li>Использовать только для однослойной графики</li> <li>Лента может слегка растягиваться при создании мягких изгибов</li> </ul>
Bridge Line		Ширина 12,7 мм Высокопрочная нить Цвет: зеленый, полупрозрачный	Резка пленки в местах стыка панелей (двери, капот, крылья)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нить очень прочная, невозможно разорвать руками, только ножом</li> <li>Позволяет разрезать несколько слоев пленки, например, напечатанное изображение с ламинацией</li> <li>Не растягивайте ленту при создании изгибов</li> <li>Лучше всего использовать для мягких изгибов</li> </ul>
Precision Line		Ширина 3,5 мм Металлическая нить Цвет: голубой	Резка жестких и толстых пленок	<ul style="list-style-type: none"> <li>Подходит для жестких и толстых пленок, таких как световозвращающие, полиэфирные, хромовые, металлические и все другие виниловые и невиниловые пленки</li> <li>Позволяет разрезать несколько слоев пленки, например, напечатанное изображение с ламинацией</li> </ul>
PPF Line		2 части ленты <ul style="list-style-type: none"> <li>Режущая лента</li> <li>Защитная лента</li> </ul> Цвет: прозрачный	Резка полиуретановых и пленок для стекла (тонировка)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разрежет многослойные аппликации</li> <li>Подходит для резки пленок с влажным нанесением (PPF).</li> <li>Возможность укладки по контуру и изгибам базовой поверхности</li> </ul>