

Commercial Solutions Division

## 3M™ Knifeless™ Tape – лента для контурной резки пленки

Finish Line

Perf Line

Bridge Line

Design Line

Tri Line

Precision Line

PPF Line

### Технический Бюллетень

#### Описание продукта

3M™ Knifeless™ Tapes – это специальные клейкие ленты с шелковой нитью для резки пленки без повреждения базовой поверхности.

Продуктовая линейка	Finish Line	
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Цвет: Зеленый, полупрозрачный.</li><li>• Подходит для резки большинства ПВХ пленок: 3M™ Wrap Film Series 1080 и 3M™ Wrap Film Series 1380.</li><li>• Легко изгибается в любом направлении для резки по контуру.</li><li>• Для однослойных и многослойных аппликаций</li><li>• Для скрытых краев пленки.</li></ul>
	Perf Line	<ul style="list-style-type: none"><li>• Цвет: Зеленый, полупрозрачный</li><li>• Подходит для резки ламинированных перфорированных пленок (напр., 3M™ Scotchcal™ Perforated Window Graphic Film 8173) и создания аккуратного реза вдоль резиновых уплотнителей.</li></ul>
	Bridge Line	<ul style="list-style-type: none"><li>• Цвет: Зеленый, полупрозрачный</li><li>• Подходит для резки пленки в местах стыка панелей (двери, капот, крылья).</li><li>• Для однослойных и многослойных аппликаций.</li><li>• Подходит для резки большинства ПВХ пленок: 3M™ Wrap Film Series 1080 или 3M™ Wrap Film Series 1380.</li></ul>
	Design Line	<ul style="list-style-type: none"><li>• Цвет: Зеленый, полупрозрачный</li><li>• Подходит для аккуратной резки мелких элементов.</li><li>• Легко укладывается в любом направлении.</li><li>• Ленту можно рвать руками для ускорения процесса.</li><li>• Подходит для однослойных аппликаций.</li><li>• Подходит для пленок серии 3M™ Wrap Film Series 1080 и 3M™ Wrap Film Series 1380.</li></ul>
	Tri Line	<ul style="list-style-type: none"><li>• Цвет: Зеленый, полупрозрачный</li><li>• Подходит для резки пленки с равными промежутками, резки вокруг заклепок и швов.</li><li>• Расстояние между лентами 6 и 9 мм</li><li>• Возможность укладки в любом направлении после небольшой растяжки.</li><li>• Ленту можно рвать руками для ускорения процесса.</li><li>• Подходит для однослойных аппликаций (для заклепок используется укладка в 2 слоя).</li><li>• Подходит для 3M™ Wrap Film Series 1080 и 3M™ Wrap Film Series 1380.</li></ul>

Precision Line	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Цвет: Зеленый, полупрозрачный</li> <li>• Острая металлическая лента, подходит для резки световозвращающих, хромированных, а также пленок серии 3M™ DI-NOC™ и других ПВХ и не-ПВХ пленок.</li> <li>• Возможность укладки в любом направлении</li> <li>• Для однослойных и многослойных аппликаций.</li> </ul>
PPF Line	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Цвет: Прозрачный</li> <li>• Острая металлическая лента, подходит для резки полиуретановых и пленок для стекла (тонировка).</li> <li>• Комбинация из режущей и защитной ленты создает более жесткую структуру для точной резки пленки</li> <li>• Возможность укладки по контуру и изгибам базовой поверхности</li> <li>• Для однослойных и многослойных аппликаций.</li> <li>• Используется для резки пленок с влажным нанесением (PPF).</li> </ul>

## Характеристики продукта

Указанные значения относятся к не переработанному продукту. Проконсультируйтесь у вашего представителя 3M

Свойства	Тип клеевого слоя	акриловый
	Температура нанесения	+16°C до +25°C
Указанные значения были получены в лабораторных условиях и не могут являться окончательными.		
Хранение	Срок годности	Использовать в течение 12 месяцев с даты производства.
	Условия хранения	От +4°C до +30°C, без попадания солнечных лучей в сухом и прохладном месте
Воспламеняемость	В разных странах стандарты воспламеняемости могут отличаться, уточните детали у Вашего представителя 3M.	

## Ограничение конечного использования

Компания 3M настоятельно не рекомендует и не дает гарантии на перечисленные ниже области применения, однако вы можете обратиться к нам, чтобы обсудить свои потребности и получить рекомендации по другим продуктам.

- аппликации с длительным воздействием прямых солнечных лучей могут затруднить удаление ленты
- Продукция отдела 3M Commercial Solutions не тестируется на соответствие заводским спецификациям автопроизводителей!
- Используйте Knifeless Tape с осторожностью, не обматывайте ленту вокруг пальцев или рук перед началом вырезки аппликации!.

## Замечания

### Важное замечание

Настоящий бюллетень предоставляет только техническую информацию.

Все вопросы, связанные с гарантией или ответственностью в отношении данной продукции, регулируются условиями продажи, и, где это применимо, решаются в соответствии с действующим законодательством.

**Дополнительная информация**

Перед применением пленки пользователь должен самостоятельно определить пригодность продукта для требуемого или предполагаемого использования и принять на себя весь связанный с этим риск и ответственность.

Посетите веб-сайт местного подразделения [www.3mrussia.ru/reklama](http://www.3mrussia.ru/reklama) для получения:

- подробнее о гарантии 3M™ MCS™ и 3M Performance Guarantee,
- дополнительных инструкций по эксплуатации,
- полного обзора продукции и материалов, предлагаемых компанией 3M.
- 

3M Россия

121614 Москва, ул. Крылатская, 17, корп. 3

Бизнес-парк «Крылатские Холмы»

Тел.: +7 495 784 74 74

Факс: +7 495 784 74 75

[www.3MRussia.ru](http://www.3MRussia.ru)

3M, Controltac, Scotchcal, Comply and MCS являются зарегистрированными или незарегистрированными товарными знаками 3M Company в США и других странах. Все другие товарные знаки являются собственностью их владельцев. Использование товарных знаков, наименований, брендов и иных обозначений в настоящем бюллетене основано на правилах, применяемых в США. Указанные правила могут различаться в зависимости от страны публикации настоящего бюллетеня.