



**3M** Science.  
Applied to Life.™

# Avete chiesto e noi abbiamo risposto!

Ottiche di precisione. Profilo snello. Prezzo vincente.  
Chi dice che non si possa avere tutto questo?

3M™ Speedglas™ Welding Helmet 9002NC

 **Speedglas**™

Plant Engineering  
**PRODUCT**  
of the **YEAR.**  
Grand  
Award



# Una percezione naturale dei colori, con un design classico e sottile

Avete chiesto e abbiamo risposto. Molti saldatori considerano il nostro classico modello Speedglas 9000 un eccellente compromesso in quanto a forma, peso e dimensioni, ideali per le loro applicazioni. Per questo ve lo riproponiamo. Lo stesso design tanto amato dai saldatori, ma con delle ottiche migliorate e una bardatura molto più confortevole.

Introduzione ai filtri auto-oscuranti 9002NC per maschere 3M™ Speedglas™.

## Miglior controllo

Una migliore esperienza ottica, con una visione più chiara, più luminosa e più realistica. La visualizzazione del bagno di saldatura con la nuova tecnologia 3M™ Speedglas™ può contribuire ad un migliore controllo delle saldature.

## Dispersione di calore e CO2

Le bocchette supplementari interne alla maschera favoriscono la fuoriuscita di calore e di anidride carbonica.

## Libertà di movimento

Il design snello della maschera incrementa le libertà di movimento. Inoltre, le bocchette di esalazione la rendono più avvolgente al viso.

## Prezzo conveniente.

Tutto il meglio della tecnologia 3M™ Speedglas™ alla portata di tutti i saldatori, dagli apprendisti ai veterani.



## Miglior comfort

Regola in modo ottimale la bardatura, cosicché il tuo casco stia esattamente dove tu lo vuoi.

La maschera dalla linea più amata dai saldatori si arricchisce di nuove ottiche che consentono la visione dei colori naturali.

Come nelle foto qui accanto, vedrai le tue saldature sotto una nuova luce, più nitide, con più contrasto e con colori naturali.

La tecnologia 3M™ Speedglas™ Natural Colour (NC) ti permette di vedere il tuo bagno di saldatura più nitidamente. Permette di riconoscere meglio le differenti superfici. In più grazie al filtro 3M™ Speedglas™ 9002NC potrai leggere più facilmente le impostazioni digitali sulla tua saldatrice. Rispetto ai filtri di saldatura auto-oscuranti classici apporta una notevole miglioria per il tuo lavoro e per la tua visione.



Filtro concorrente, gradazione 3.



Filtro Speedglas 9002NC, gradazione 3.

Natural  
Color  
Technology.

### Specifiche del filtro di saldatura

**Peso con ADF:** approssimativamente 485 g

**Gradazioni scure:** 8, 9, 10, 11, 12

**Area di visione:** approssimativamente 55 x 107 mm

**Applicazioni di saldatura:** MMAW, MIG/MAG, TIG e TIG a basso amperaggio

# Pronto ad ordinare?



40 13 85



40 00 85



70 50 15

Part No	Descrizione
40 13 85	Maschera di saldatura 3M™ Speedglas™ 9002NC, incluso di filtro di saldatura e bardatura.
40 00 85	Filtro di saldatura 3M™ Speedglas™ 9002NC.
70 50 15	Bardatura con particolari di assemblaggio.

## Protezione estesa e performance



16 40 05



16 40 09



16 90 01



16 91 00



17 10 20  
17 10 21  
17 10 22  
17 10 23  
17 10 24

Part No	Descrizione
16 40 05	Protezione per orecchie e collo in pelle.
16 40 09	Protezione per capo, nero/grigio resistente alle fiamme.
16 90 01	Protezione per collo, nero/grigio resistente alle fiamme.
16 91 00	Cappuccio integrale nero/Grigio resistente alle fiamme.
17 10 20	Lente di ingrandimento 1.0
17 10 21	Lente di ingrandimento 1.5
17 10 22	Lente di ingrandimento 2.0
17 10 23	Lente di ingrandimento 2.5
17 10 24	Lente di ingrandimento 3.0

Per una lista completa dei consumabili disponibili, ricambi e accessori, visitate il nostro sito internet.



Per maggiori info:  
[www.speedglas.com](http://www.speedglas.com)

# 3M

Prodotti per la sicurezza sul lavoro  
3M Italia srl  
Via N. Bobbio 21  
20096 Pioltello (MI)

Tel. 02 5770351  
Fax 02 70352383  
[www.3msicurezza.it](http://www.3msicurezza.it)  
[3msicurezza@mmm.com](mailto:3msicurezza@mmm.com)

[facebook.com/3MSpeedglas](https://www.facebook.com/3MSpeedglas)  
[Instagram.com/3MSpeedglas](https://www.instagram.com/3MSpeedglas)  
[youtube.com/3MSpeedglas](https://www.youtube.com/3MSpeedglas)

© 3M 2016. All rights reserved.  
3M and Speedglas are trademarks of 3M Company, used under license in Canada.