



# あなたを悩ませる その黒皮取り<sup>※1</sup>、 この1枚に任せてみませんか？



## スコッチ・ブライト™ 黒皮除去ディスク PRO

外径 100mm × 内径 15mm  
#36相当 電動ツール用


写真の作業風景はイメージです。

※1 黒皮取りは、鉄材料表面の酸化膜除去を意図しております。

### 社内評価データ


## 高い除去能力が驚くほど続きます

### ■ 除去スピード<sup>※2</sup>



早い!

### ■ 除去面積<sup>※3</sup>



長持ち!

#### 評価方法詳細



研磨ワーク: 強固な黒皮 (酸化皮膜厚 $t=70\mu\text{m}$ 以上) SS400材  
サイズ: 10cm × 10cm

※2 当該研磨ワークの酸化膜を3枚分を完全除去するまでの1枚当たりの平均除去時間。

※3 当該研磨ワークの1枚の黒皮除去を100cm²として、完全除去できなくなるまで測定。

本結果は社内評価であり、性能を保証するものではありません。

製品名	外径	内径	最高使用回転数	発注品番	3MストックNo	JANコード	梱包形態
スコッチ・ブライト™ 黒皮除去ディスク PRO	100 mm	15 mm	12,000 r.p.m.	KURO PRO	JN-4400-2800-7	4549395796854	8中箱/大箱 (3枚/中箱)

3M、Scotch-Brite、スコッチ・ブライトは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社  
研磨材製品事業部

<http://www.mmm.co.jp/asd/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2018. All Rights Reserved.

ABR-149-B(0518)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-211

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)  
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます