



Filtek™

Restauradores Dentales

Un billón de sonrisas en todo el mundo.



Un billón y contando, porque los restauradores 3M™ Filtek™ tiene cada sonrisa cubierta.

La versatilidad de un sistema completo para una estética impresionante.

Si bien cada restauración es única, todos los pacientes comparten la misma expectativa: quieren que sus dientes, luego de ser restaurados, luzcan como los naturales y sin ninguna falla.

Para cumplir esta promesa es necesario adoptar técnicas predecibles y replicables, junto con materiales innovadores y de alta tecnología. La combinación de versatilidad y estética hace que la resina 3M™ Filtek™ Z350 XT sea una opción excepcional para sus procedimientos restaurativos.

Con una auténtica nanotecnología patentada por 3M, tener resultados estéticos no significa comprometer el desempeño de la restauración. Excelente retención de pulido, resistencia al desgaste y mecánica excepcional, hacen de esta resina una excelente opción para restauraciones en dientes anteriores y posteriores.



3M™ Filtek™ Z350 XT Restaurador Universal

- Estética única
- Excelente retención de pulido
- Manejo excepcional
- Excelente resistencia al desgaste
- Resistencia mecánica excepcional

Eficiencia y estética para dientes posteriores.

Si cree que las resinas en bloque hacen que el procedimiento de restauración sea más rápido, más fácil pero con un bajo resultado estético, es posible que no le haya sido presentado 3M™ Filtek™ One Bulk Fill. Puede aprovechar la eficacia de las restauraciones de un solo incremento, sabiendo que la sonrisa de su paciente tendrá una apariencia natural.

La ciencia de 3M lo hace posible. A través de los innovadores monómeros AUDMA y AFM hay una reducción en la contracción de polimerización y alivio en la tensión de contracción de polimerización, lo que permite la colocación de incrementos de hasta 5 mm., mientras que la tecnología única de gestión del índice de refracción aumenta la opacidad de la resina para un mejor rendimiento estético. Debido a que Filtek™ One tiene la auténtica nanotecnología de 3M, ofrece una excelente retención de pulido, así como fuerza y resistencia al desgaste, características necesarias en el momento de realizar restauraciones posteriores.



3M™ Filtek™ One Restaurador Bulk Fill

- Rápida y fácil en un solo incremento
- Aumento de la opacidad para mejorar la estética
- Alivio de la tensión de contracción de polimerización permitiendo un incremento único de hasta 5 mm.
- Excelente manipulación y adaptación
- Diseño único de cápsulas para un acceso más fácil a cavidades profundas



Simplifique su día con restauraciones de una única opacidad.

La eficiencia es clave para cumplir un horario apretado. Este es uno de los motivos por los que los dentistas realizan restauraciones de un solo tono en aproximadamente el 80 % de los casos.

3M™ Filtek™ Universal Restorative ha sido creado para lograr de forma sencilla restauraciones estéticas y de gran durabilidad.*

Para comenzar, usted descubrirá que simplificamos la selección de los tonos. La tecnología Natural Match permite que apenas 8 tonos mas un Extrablanco (XW) correspondan a los 19 colores de la escala Vita.

Además, los colores tienen una opacidad universal, que satisface las necesidades de la mayoría de los casos clínicos. La opacidad universal del material, la apariencia natural y el pulido (fácil y duradero) contribuyen a mimetizar la restauración con el sustrato dental remanente. Por primera vez, 3M combina las tecnologías de los exclusivos monómeros de baja tensión de contracción de polimerización (estrés) con la AUTÉNTICA nanotecnología, para obtener elevadas propiedades mecánicas y físicas en una resina compuesta universal.

* Datos internos 3M

3M™ Filtek™ Universal Restorative



- Opacidad universal para una apariencia más natural.
- Extrablanco (XW) para casos de pacientes con aclaramiento dental.
- Pigmentos fluorescentes que logran restauraciones con un aspecto natural.
- Pink Opaquer (opacador rosa) para enmascarar fácilmente áreas oscuras.
- Nanotecnología de 3M para una elevada resistencia a la fractura.
- Exclusivos monómeros de bajo estrés para resistencia a la fractura
- Mayor radiopacidad para facilitar su identificación en el seguimiento.

A2

A1

XW

A2

A3



Más de 50 años de confianza.



Es un privilegio ser una marca en la que los dentistas han confiado por más de 50 años. Como líder mundial en tecnologías para restauraciones estéticas directas, 3M trabaja arduamente para elevar su éxito y brindar una experiencia positiva con cada resina de la familia Filtek™. La calidad y los resultados consistentes hacen que las resinas Filtek™ sean una opción segura y predecible, porque usted sabe qué esperar. Es por eso que tenemos este resultado, más de mil millones de restauraciones en todo el mundo. Familia Filtek™: una solución específica para cada necesidad.

Innovación que supera las soluciones del mercado.

3M elevó la categoría de resinas en el mercado odontológico a través de la introducción de la nanotecnología, y continuamos desarrollando nuevas soluciones para enfrentar los desafíos de las restauraciones directas en todo el mundo.

A diferencia de la mayoría de las resinas híbridas y nanohíbridas del mercado, en lugar de ser el resultado de un proceso de pulverización; 3M en su portafolio premium, trabaja con Nanotecnología exclusiva y patentada. Con partículas de tamaño nanométrico uniforme, fue posible desarrollar resinas con altas propiedades mecánicas, excelente resistencia al desgaste y retención de pulido, diferencias clave entre las resinas nanoparticuladas Filtek y los competidores nanohíbridos, microhíbridos o microparticulados.



3M Oral Care
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144-1000 USA
Phone 1-800-634-2249
Web 3M.com/dental

3M y Filtek son marcas registradas de 3M o 3M Deutschland GmbH. Por favor recicle. © 3M 2020. Todos los derechos reservados.