

3M™ スコッチカル™ フィルム Jシリーズ

屋外 約5年	207色
20 _M 巻	RoHS 適合

業界唯一、全色で優れたカッティング性能！
色物タイプも片手でキレイにはがせる！

3M™ スコッチカル™ フィルム Jシリーズは、リーズナブルにお使いいただける一般屋外長期用フィルムです。白黒タイプで大好評の優れたカッティング性能を、色物不透過／透過タイプでも同様に実現しています。

はがし始め

はがし途中

はがし終わり


3M™ スコッチカル™
フィルム Jシリーズ

簡単で、早く、
キレイにはがせる。



他社製品

切り文字がフィルムに
くっつきはがしにくい。



カッティング性能試験条件： ●プロッターで切り文字カット後 10 分間放置 ●片手のみで右上角から約 300mm/ 分の速度でウィード
●サンプルサイズ：150mm × 260mm

どんなカラーも簡単・早い・キレイ！

SC6114



TSC603



SC744



SC281



SC132



作業性の良さを動画でも確認できます。
<http://go.3M.com/4ehh>

スマートフォン、一部機種ではご利用いただけません。



3M™ スコッチカル™ フィルム Jシリーズの特長

●約5年の屋外耐候性

屋外看板の鮮やかな色合いが長く続きます。

●豊富なカラーバリエーション

不透過 152色、透過 55色の全 207色をラインアップ。

●優れたコストパフォーマンス

人気色をリーズナブルな価格で揃えています。

●使いやすい20M巻

お取り扱い・ご利用いただきやすい20M巻仕様です。

●RoHS指令適合

鉛および鉛化合物をはじめとするRoHS指令対象物質を含有していません。



製品特性

	SC シリーズ (不透過タイプ)	EA シリーズ (易施工タイプ)	TSC シリーズ (透過タイプ)
サイズ	1000mm×20m (SC001、SC501 は1000mm×50mもあります)	1000mm×20m 1000mm×50m	1000mm×20m
コア	3 インチコア (内径 77mm)	3 インチコア (内径 77mm)	3 インチコア (内径 77mm)
材質	ポリ塩化ビニル	ポリ塩化ビニル	ポリ塩化ビニル
フィルム色	カラーサンプル帳で御確認ください	白色	カラーサンプル帳で御確認ください
光沢	低光沢・高光沢 (カラーサンプル帳で御確認ください)	高光沢 (カラーサンプル帳で御確認ください)	低光沢・高光沢 (カラーサンプル帳で御確認ください)
剥離紙	両面ポリエチレンコート 片面シリコン処理紙	両面ポリエチレンコート 片面シリコン処理紙	両面ポリエチレンコート 片面シリコン処理紙
厚さ	代表値 0.08mm (粘着剤含む)	代表値 0.09mm (粘着剤含む)	代表値 0.08mm (粘着剤含む)
重量	代表値 117g/m ² (剥離紙含まない)	代表値 137g/m ² (剥離紙含まない)	代表値 103g/m ² (剥離紙含まない)
粘着剤	感圧型恒久タイプ アクリル系 着色あり (但し、一部の製品で 無着色粘着剤を使用)	感圧型恒久タイプ アクリル系 着色あり	感圧型恒久タイプ アクリル系 無着色透明粘着剤
貼り付け温度	10～38℃ (平滑面)	10～38℃ (平滑面)	16～38℃ (平滑面)
使用可能温度	-30～80℃ (連続使用の場合は 65℃)	-30～80℃ (連続使用の場合は 65℃)	-30～80℃ (連続使用の場合は 65℃)
接着力	アルミニウム板 25N (25mm 幅) アクリル板 25N (25mm 幅) メラミン塗装板 20N (25mm 幅) ABS樹脂 20N (25mm 幅)	亜鉛鉄板 19N (25mm 幅) アルミニウム板 16N (25mm 幅) アクリル板 12N (25mm 幅) メラミン塗装板 16N (25mm 幅)	アクリル板 18N (25mm 幅) ABS樹脂 18N (25mm 幅) 硬質塩ビ板 20N (25mm 幅) ガラス板 23N (25mm 幅)

※ SC001EA にはカッティング性能はありませんので、ご注意ください。

※試験方法

フィルム厚：JIS K 7130 に準ずる。

接着力：JIS Z 0237 に準ずる。

特性における数値は、原則として温度 20℃・湿度 65%での試験結果を基にしています。

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、スコッチカルは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
コマーシャルソリューション事業部

WEB 3M グラフィック Q

<http://www.mmm.co.jp/cg>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2021. All Rights Reserved.
DEC-137-B(210502)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-012-123

9:00～17:00 / 月～金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます