

3M™ カーケア製品

いつまでも、新車のような輝きを

洗車・ワックス・仕上げ



3M™ カーシャンプー
39000



3M™ ウォーターレス
洗浄剤&ワックス
39110



3M™ クイックワックス
39034



3M™ ポリマーワックス
液体
38026



3M™ クリーナーワックス
38006



3M™ マイクロファイバー
ディテリングクロス
39016



3M™ 仕上げワイブ
5351



3M™ クリーナーねんど
38070

コンパウンド・つや出し



3M™ スパコン 4-L
38003



3M™ コンパウンド
ハード・2-LN ダーク
5986R



3M™ 磨き 1-L (極細目)
38050



3M™ 磨き 2-L (超微粒子)
38051



3M™ クローム&メタル ポリッシュ
38527



3M™ マグネシウム&アルミニウム
ポリッシュ
38529

ガラス・内装・タイヤ&ホイールメンテナンス



3M™ ガラス磨き -L
38055



3M™ ガラスクリーナー
08888



3M™ タイヤ&ホイール クリーナー
39036



3M™ ガラス磨き用
マイクロ研磨シート
GTR-01 (キット)



3M™ レザー&ビニール
つや出しクリーナー
39040



3M™ タイヤ&ラバードレッシング
39042

製品一覧

種類	品番	製品名	特長／用途	内容量
洗車・ワックス・仕上げ	39000	3M™ カーシャンプー	ワックスやコーティングはそのままに車体表面の汚れをすばやく落とす、ノンシリコン・弱アルカリ性カーシャンプーです。きめの細かいクリーミーな泡立ち、泡の持続、泡切れの良さが特長です。約100倍希釈タイプ。	473ml
	39110	3M™ ウォーターレス 洗浄剤&ワックス	自動車ボディ、ガラス、プラスチック、金属、メッキ等の外装を水なしで簡単に洗浄・ワックス掛けができます。	453g
	39034	3M™ クイックワックス	ワックスと同様の仕上がりが、素早く簡単に得られます。洗車後の濡れている塗装面にも使用することが出来ます。新車の仕上げにも適しています。	473ml
	38026	3M™ ポリマーワックス 液体	特殊ポリマーを配合。深い光沢で耐久性のある保護膜を作り、新車同様の輝きが得られます。紫外線に対する保護効果があります。	473ml
	38006	3M™ クリーナーワックス	コンパウンド入りのワックスです。軽微なスクラッチ傷、酸化皮膜、渦巻き傷や汚れを取り除き、深く豊かな光沢のある仕上がりになります。	473ml
	39016	3M™ マイクロファイバー ディテイリング クロス	吸着マイクロ繊維技術を利用した拭き上げ用クロスです。ふんわり手触りがよく厚みのある柔らかい素材で吸水に優れ、傷をつけずに素早く汚れを拭き取ることができます。あらゆる塗装面、ガラス、樹脂、皮革/合成皮革、金属、クロムメッキなど、様々な材質の拭き上げに使用できます。	36cm 角
	5351	3M™ 仕上げワイブ	コンパウンド磨きや、ワックス掛けの最終つや出しに。超極細繊維と帯電防止糸を使用しているので拭き取りが簡単で傷をつけずにつや良く仕上げます。	36cm 角
	38070	3M™ クリーナーねんど	自動車塗装面に付着した鉄粉等付着物を取り除きます。洗車後のきれいなボディに、水をかけながら軽くすべさせます。	200g
コンパウンド・つや出し	38003	3M™ スパコン 4-L	ノンシリコン・ノンワックスの極細目コンパウンドです。輝きを作りながら、手早く効果的に微細なスクラッチ傷を取り除きます。ポリッシャー使用で最適な効果が得られます。	473ml
	5986R	3M™ コンパウンド ハード・2-LN ダーク	バフ目・コンパウンド目を消す能力に優れ、しかも良い艶が得られます。特に濃色車の仕上げに威力を発揮します。	236ml
	38050	3M™ 磨き 1-L (極細目)	シロキサン化合物配合の極細目コンパウンドです。切削性が良く、ペーパー目、すり傷、雨じみ等を消す性能に優れています。塗面へのからみが少なく、ふき取りが容易です。(当製品使用後に塗装をすると、塗料をはじく恐れがあります。)	750ml
	38051	3M™ 磨き 2-L (超微粒子)	シロキサン化合物配合の超微粒子コンパウンドです。バフ目を消す能力に優れています。特に高硬度塗膜塗料、フッ素塗料、その他濃色系塗料に適しています。塗面へのからみが少なく、ふき取りが容易です。(当製品使用後に塗装をすると、塗料をはじく恐れがあります。)	750ml
	38527	3M™ クローム&メタル ポリッシュ	クロームメッキ、ステンレスなどの金属表面のさび、酸化皮膜、腐食、くもりを取り除き、輝きを蘇らせます。	283g
	38529	3M™ マグネシウム&アルミニウム ポリッシュ	クリアコート処理の無いマグネシウムやアルミニウムのホイールから酸化皮膜、雨じみ、汚れ、ブレーキダスト等のかすを取り除きます。	283g
ガラス・内装・タイヤ&ホイールメンテナンス	38055	3M™ ガラス磨き -L	酸化セリウム配合のガラス用コンパウンドです。容易にガラスの微細な傷、水あか、油膜が取れます。特殊な研磨砥粒のため、ガラスに傷をつけません。	750ml
	GTR-01	ガラス磨き用マイクロ研磨シート GTR-01 (キット)	3M 独自の特殊マイクロ研磨シートで、水で濡らして磨くだけでキズをつけずに水あか・ウロコを取り除きます。(キット内容：専用パッド1個、研磨シート5枚)	100mm × 95mm
	GTR-01R	ガラス磨き用マイクロ研磨シート GTR-01R(取り替え用)	3M 独自の特殊マイクロ研磨シートで、水で濡らして磨くだけでキズをつけずに水あか・ウロコを取り除きます。(キット内容：研磨シート5枚)	100mm × 95mm
	08888	3M™ ガラスクリーナー	ガラス、鏡および自動車の塩ビ樹脂や内装のプラスチックに付着した汚れを落とします。ふき取りが容易です。シリコンを含んでいないため塗装に対する悪影響がありません。	560ml
	39040	3M™ レザー&ビニール つや出しクリーナー	レザー、ビニール、タイヤ、ゴムやプラスチックの表面の汚れや水垢を取り除き、表面にシリコン保護層を形成し、本来の自然な光沢を蘇らせます。爽やかなレモンの香りです。	473ml
	39036	3M™ タイヤ&ホイール クリーナー	ホイールとタイヤに付着したブレーキダスト、道路タール、グリースなどの汚れや水垢を素早く綺麗にすることができる、ノンシリコン・ノンワックスタイプのクリーナーです。	473ml
	39042	3M™ タイヤ&ラバードレッシング	タイヤを黒い深みのある、新品のような外観に回復します。外装のラバーバンパーやビニールのモールディングも、つやのある自然な外観に回復します。(シリコン成分を含みます。2輪車のタイヤやシートへのご使用は避けてください。)	473ml

仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますので、ご了承下さい。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに動告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任すべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任は、ご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは動告は売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

3Mは、3M社の商標です。
App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Playは、Google Inc.の商標です。

自動車補修製品ハンドブックがアプリになりました!

App Store/Google Playから、

3M ハンドブック



スリーエム ジャパン株式会社
オート・アフターマーケット製品事業部
<http://www.mmm.co.jp/aad/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2020. All Rights Reserved.
AAD-107-E

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 0570-011-211

9:00~17:00 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)