

3M™ カーケア製品

プロフェッショナルな車磨きに

ワックス・コーティング



3M™ ポリマーワックス 液体
38026



3M™ ポリマーワックス ネリ
38526N



3M™ 展示車つや出しスプレー
38034N



3M™ クリーナーワックス
38006

コンパウンド・つや出し



3M™ スパコン4-L
38003



3M™ スパコン5-L ダーク
38009



3M™ 磨き1-L
38050



3M™ 磨き2-L
38051



3M™ ガラス磨き-L
38055



3M™ クローム&メタル ポリッシュ
38527



3M™ マグネシウム&アルミニウム ポリッシュ
38529

クリーナー・仕上げ



3M™ タイヤ&ホイール クリーナー
38036N



3M™ タイヤ&ラバー ドレッシング
38042N



3M™ ビニールつや出しクリーナー
38040N



3M™ ガラスクリーナー
8968



3M™ クリーナーねんど
38070



3M™ 仕上げワイブ
5351

製品一覧

種類	品番	製品名	特長／用途	内容量
ワックス・コーティング	38026	3M™ ポリマーワックス 液体	特殊ポリマーを配合。深い光沢で耐久性のある保護膜を作り、新車同様の輝きが得られます。紫外線に対する保護効果があります。	473ml
	38526N	3M™ ポリマーワックス ネリ	深い光沢で高耐久性のある保護膜を作り、新車同様の塗装仕上がりが得られます。3M独自の特殊ポリマーを配合し、深い光沢のあるつやが持続します。	297g
	38034N	3M™ 展示車つや出しスプレー	ワックスと同様の仕上がりが、素早く簡単に得られます。洗車後の濡れている塗装面にも使用することが出来ます。新車の仕上げにも適しています。	473ml
	38006	3M™ クリーナーワックス	コンパウンド入りのワックスです。軽微なスクラッチ傷、酸化皮膜、渦巻き傷や汚れを取り除き、深く豊かな光沢のある仕上がりになります。	473ml
コンパウンド・つや出し	38003	3M™ スパコン4-L	ノンシリコン・ノンワックスの極細目コンパウンドです。輝きを作りながら、手早く効果的に微細なスクラッチ傷を取り除きます。ポリッシャー使用で最適な効果が得られます。	473ml
	38009	3M™ スパコン5-L ダーク	ノンシリコン・ノンワックスの超微粒子コンパウンドです。極細な渦巻き傷、酸化皮膜や汚れを取り除き、深く豊かなつやのある仕上がりが得られます。	473ml
	38050	3M™ 磨き1-L	シロキサン化合物配合の極細目コンパウンドです。切削性が良く、ペーパー目、すり傷、雨じみ等を消す性能に優れています。塗面へのからみが少なく、ふき取りが容易です。(当製品使用後に塗装をすると、塗料をはじく恐れがあります。)	750ml
	38051	3M™ 磨き2-L	シロキサン化合物配合の超微粒子コンパウンドです。パフ目を消す能力に優れています。特に高硬度塗膜塗料、フッ素塗料、その他濃色系塗料に適しています。塗面へのからみが少なく、ふき取りが容易です。(当製品使用後に塗装をすると、塗料をはじく恐れがあります。)	750ml
	38055	3M™ ガラス磨き-L	ガラス用のコンパウンドです。容易にガラスの微細な傷、水あか、油膜が取れます。特殊な研磨砥粒のため、ガラスに傷をつけません。	750ml
	38527	3M™ クローム&メタル ポリッシュ	クロームメッキ、ステンレスなどの金属表面のさび、酸化皮膜、腐食、くもりを取り除き、輝きを蘇らせます。	283g
	38529	3M™ マグネシウム&アルミニウム ポリッシュ	クリアコート処理の無いマグネシウムやアルミニウムのホイールから酸化皮膜、雨じみ、汚れ、ブレーキダスト等のかすを取り除きます。	283g
クリーナー・仕上げ	38036N	3M™ タイヤ&ホイール クリーナー	一度にホイールとタイヤを素早くきれいにします。ブレーキダスト、道路タール、グリースや汚れを取り除きます。	473ml
	38042N	3M™ タイヤ&ラバー ドレッシング	タイヤを黒い深みのある、新品のような外観に回復します。外装のラバーバンパーやビニールのモールディングも、つやのある自然な外観に回復します。(シリコン成分を含みます。2輪車のタイヤやシートへのご使用は避けてください。)	473ml
	38040N	3M™ ビニールつや出しクリーナー	ビニール、レザー、タイヤ、ゴムやプラスチックの表面の汚れや水あかを除去しながら、表面にカルナバ保護層を形成します。新鮮なレモンの香りを残します。	473ml
	8968	3M™ ガラスクリーナー	ガラス、鏡および自動車の塩ビ樹脂や内装のプラスチックに付着した汚れを落とします。ふき取りが容易です。	560ml
	38070	3M™ クリーナーねんど	自動車塗装面に付着した鉄粉等付着物を取り除きます。洗車後のきれいなボディに、水をかけながら軽くすべらせます。	200g
	5351	3M™ 仕上げワイブ	コンパウンド磨きや、ワックス掛けの最終つや出しに。超極細繊維と帯電防止糸を使用しているので拭き取りが簡単で傷をつけずにつや良く仕上げます。	36cm 角

仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますので、ご了承下さい。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任は、ご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

3Mは、3M社の商標です。
App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Playは、Google Inc.の商標です。

3M 製品のハンドブックがアプリになりました!

App Store/Google Playから、

3M ハンドブック



スリーエム ジャパン株式会社
オート・アフターマーケット製品事業部
<http://www.mmm.co.jp/aad/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2018. All Rights Reserved.
AAD-107-C(0318)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-211

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます