

3M™ マーキングテープシリーズ

3M™ マーキングテープシリーズは工場、倉庫や店舗の資材・商品保管場所の指定や危険エリアから作業者の安全を守るためのエリア分け、パイプや工具の識別など色々な用途に合わせた製品をお選びいただけます。



3M™ ラインマーカー 971

高耐久性・強靭性

フォークリフトや重量物が頻繁に通るラインに最適。

- 強靭な基材で切れにくく、めくれに強い。
- はがす時は基材が切れにくい。
- 伸びにくい基材で直線作業性に優れる。
- ライナー付で位置合わせが簡単。



フォークリフトが通行しても切れにくい



積載パレットがこすれても、テープはめくれにくい

3M™ プラスチックフィルムテープ 471


耐久性・作業性

糊残りしにくいいため、レイアウト変更の時間短縮に貢献。

- はがす時に糊残りしにくい。
- 柔軟性があり曲線貼りがスムーズ。
- 馴染んで追従するのでめくれに強い。
- 色落ちしにくい。



糊残りしにくい



一般的なラインテープ



3M™ プラスチックフィルムテープ

曲線貼りがスムーズ

3M™ プラスチックフィルムテープ 764/766

コストパフォーマンス

柔軟性に優れた汎用タイプ。

- 工場配管の識別や壁面の区画用。
- 柔軟性があり曲線貼りがスムーズ。
- 馴染んで追従するのでめくれに強い。
- 優れたコストパフォーマンス。



工場配管の識別




頻繁にレイアウト変更しない区画ライン

注意：2～3ヶ月以上貼り置きされた場合ははがす時に糊残りが発生しやすくなります。

用途に合わせた使い分けでトータルコストダウン

倉庫での使用例



製品仕様

製品名	色	粘着剤	基材	厚み (mm)	標準サイズ (mm × m)
3M™ ラインマーカー 971	白、黄、赤、青	ゴム系	PLA	0.8	50 × 32.9
					100 × 32.9
3M™ プラスチックフィルムテープ 471	透明、黒、黄、白、青、茶、緑、赤	ゴム系	塩化ビニル	0.13	50 × 32.9
3M™ プラスチックフィルムテープ 471 R (小巻)	白、黒、黄、赤、青、緑、透明				50 × 18.2
3M™ ストライプテープ 5702 R (小巻)	ストライプ (黒/黄)	ゴム系	塩化ビニル	0.125	50 × 18.2
3M™ プラスチックフィルムテープ 764	黄、白、赤、青、緑、オレンジ				50 × 32.9
3M™ プラスチックフィルムテープ 766	ストライプ (黒/黄)				

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3Mは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社

テープ・接着剤製品事業部


<http://www.3mcompany.jp/tape-adh>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2019. All Rights Reserved.

ITD-272-C(0519)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-511**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)