

ヘルス・イズ・オール倶楽部
素敵グッズカタログ & 注文書

No.21(カタログ有効期限：2020年4月▶2021年3月末日)

ヘルス・イズ・オール倶楽部は
3M™ 安全衛生製品ユーザー様対象の倶楽部です。
Web会員入会手続きが簡単、入会金も不要です。
(流通関係者様のご入会はお断りさせていただきます。)

ポイントを集めてご応募ください。
素敵グッズをプレゼントいたします。

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、E-A-R、ブッシュインス、PELTOR、セキュアフィット、BX、スピードグラス、アドフローは、3M社の商標です。

3M

スリーエム ジャパン株式会社
安全衛生製品事業部

<http://go.3M.com/psd>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2020. All Rights Reserved.

OHS-1076-C

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-321**

8:45～17:15 / 月～金 (土日祝年末年始は除く)

ヘルス・イズ・オール倶楽部 素敵グッズ注文書

「素敵グッズ注文書」は、ポイントを貼った台紙と一緒に、下記ヘルス・イズ・オール倶楽部 事務局までお送りください。

- 白の部分にご記入をお願いします。
- コピーをとってお使いください。
- Web 会員登録をお済ませでない方は、倶楽部 HP の「入会方法」の『入会登録フォーム』ボタンより登録をお願いします。

会員 No.						発注年月日	年	月	日	
ご 業 種	輸送機器製造	鉄鋼金属製品製造	機械器具製造	化学工業	自動車補修	建設	その他 ()			
お届け先	会 社 名						「」 使用 製品	製品番号 1		
	事 業 所 名							ご 用 途		
	所 在 地	〒						ご 使 用 量	/月	
	部 署 名							製品番号 2		
	ご 担 当 者 名							ご 用 途		
	TEL	()-()-()						ご 使 用 量	/月	
	FAX	()-()-()						製品番号 3		
	E-mail							ご 用 途		
ご希望商品	商品 No.	商 品 名			ポイント単価	個 数	所有ポイント			
合 計										

※商品交換の際は、所有のポイントマークを「ポイントマーク台紙」に貼り、この注文書と一緒に事務局までお送りください。
 ※「ポイントマーク台紙」は、専用ホームページからダウンロードできます。http://go.3M.com/hiac (ダウンロードできない場合は、事務局までお問い合わせ下さい。)
 ※掲載商品はメーカーの都合により製造中止の場合は代替品への切り替え、又は機種変更、デザイン・色等が変わる場合があります。
 ※ご記入いただいたお客様の個人情報は、当社安全衛生製品事業部の製品情報や今後開催される各種イベントをご案内するためにご利用させていただく予定です。
 なお、当社ではご記入いただいた情報を適切に管理し、原則としてお客様のご承認なく第三者に開示・提供することはありません。

倶楽部についてのお問い合わせは、事務局までお願いします。

スリーエム ジャパン (株) ヘルス・イズ・オール倶楽部 事務局

〒 141-8684 東京都品川区北品川 6-7-29 E-mail : 3mhiac@gmail.com FAX : 03-6409-5819


ポイントマーク対象商品

- 3M™ 使い捨て式防じんマスク
- 3M™ 防毒マスク
- 3M™ 耳栓
- 3M™ 取替え式防じんマスク
- 3M™ スピードグラス™ 自動遮光溶接面

※ポイント対象商品の詳細は、販売特約店または、カスタマーコールセンター (Tel : 0570-011-321) までご連絡下さいますようお願い申し上げます。
 ※購入された製品の中箱、もしくは、インパックされておりますポイントの紙でもご確認いただけます。

素敵グッズの獲得方法

- 1 3M™ 安全衛生製品の対象商品 (上記参照) について「ポイントマーク」を集めます。
- 2 ご希望商品のポイントが集まりましたら、「ポイントマーク台紙」に貼り、必要事項を記入します。
 ※ポイントマーク台紙は、ヘルス・イズ・オール倶楽部ホームページよりダウンロードしてご使用ください。
- 3 当カタログに記載されている「素敵グッズ注文書」をコピーし、必要事項を記入のうえ、「ポイントマーク台紙」と共に倶楽部事務局までお送りください。
 所定の手続き終了後、ご希望の商品を発送させていただきます。



ヘルス・イズ・オール倶楽部 HP : <http://go.3M.com/hiac>

8,000ポイント

人感センサー機能付なので、トイレや脱衣所などのちょっとしたタイミングでも自動で運転します。



33 プリズメイト 人感センサー付セラミックファンヒーター

- 本体サイズ：93 × 117 × 185mm
- 重量：685g
- 材質：PP・ABS・PC
- 機能：人感センサー・オートオフ・転倒時電源 OFF
- セット内容：取説・保証書
- 電源：AC100V-600W

10,000ポイント

自動認識機能を搭載。乗るだけで自動で電源が入り、測定者を認識し、測定結果を自動でスクロール表示します。



34 タニタ 体組成計(BC-714)

- 材質：ABS、ステンレス、シリコンラバー、AS、PE
- 電源：電池添え
- サイズ：295×295×37mm
- 重量：1400g
- 色：ホワイト



35 JCBギフトカード 1,000 券5枚

- JCBギフトカード 5,000円分

15,000ポイント

各部屋の温度差をイラストで分かりやすくお知らせ。親機と子機の3か所の温度・湿度が分かる温湿度計です。



36 タニタ コンディションセンサー(TC-400)(無線温湿度計)

- 本体サイズ：親機/125 × 162 × 40mm・子機/107 × 73 × 31mm
- 重量：親機/330g・子機/111g
- 材質：ABS・PMMA
- 機能：イラストお知らせ/温湿度、簡易熱中症注意レベル、インフルエンザ注意レベル、各部屋温度差・最高、最低温度・電波時計・通信距離約50m(見通しのよい空間距離)・温湿度自動送信・防塵防水(IP65/子機のみ)
- セット内容：取説・保証書
- 電源：モニター単4 × 10(添)

ビジネスコース

ご好評をいただいている「ビジネスコース」では3M™ 安全衛生製品をご用意しております！

1,000ポイント

ひも付き



37 3M™ E-A-R™ プッシュインズ™ 耳栓 ミニ(318-1001) 10組

- フォームをつぶさずに簡単装着
- 耳の小さい方でも着け心地良好
- JIS T8161 EP-1 (1種) 適合



38 3M™ PELTOR™ イヤーマフ X1A 1個

- 軽量モデルで、長くつけても疲れづらい
- ANSI S3.19-1974 認定品
- NRR 22dB

Lサイズ



39 3M™ 化学防護服 4520 3枚

- 軽くて薄い、SMMS 構造
- アスベスト除去作業にもご使用可能



40 3M™ PELTOR™ イヤーマフ X4A 1個

- コンパクトさと高い遮音性を両立
- ANSI S3.19-1974 認定品
- NRR 27dB

2,000ポイント



41 3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリアガスケツ付 SF401AF-FM 2個

- 3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア SF401AF (2015年にグッドデザイン賞 BEST100に選出)に、3M™ セキュアフィット™ ガスケツ付 SF-FOAMが付いたセット品。
- セキュアフィット™ 保護めがね特有の快適なかけ心地と軽量性(25g)。
- 付け外し可能で、顔あたりが柔らかいガスケツが付くことにより防護性も向上。



42 3M™ BX™ 保護めがね クリアレンズ(11471) 5個

- ツルの長さ調整、ツルの角度調整、ノーズパッドの3つの調整機能により、どんな顔にもぴったりフィット

ひも付き



43 3M™ E-A-R™ プッシュインズ™ 耳栓(318-4001) 50組

- フォームをつぶさずに簡単装着
- グローブを付けたままの着脱も簡単
- JIS T8161 EP-1 (1種) 適合

7,000ポイント

Mサイズ



44 3M™ 取替え式防じんマスク 6500QL/2071-RL2 5個

- 防毒マスク兼用面体
- デュアルタイプのシリコン製面体の重量はわずか113g
- クイックラッチ機能

10,000ポイント

完成品



45 3M™ スピードグラス™ 自動遮光溶接面 100V 1個

- 遮光度：#8-#12(可変)
- TIG溶接：> 10A 対応

15,000ポイント



46 3M™ PELTOR™ 騒音制御型耳栓 EEP-100EU 耳栓タイプ

- 外部の騒音レベルに応じて、内部で聞こえる音をコントロール※イヤホンではありません
- 内容物：騒音制御型耳栓：1組
充電ケース：1個 交換プラグ4種類：各1組
TEP-CORD：1本 Micro USBコード：1本
取扱説明書：1部 保証書：1枚

20,000ポイント

3M™ DBI-サラ™ エグゾフィット™ ライトフルハーネス(回転式ベルトアジャスターモデル) 1114081 Mサイズ



3M™ DBI-サラ™ EZ-Stop™ 伸縮式ランヤード 1246461 (ツインタイプ1)



47 フルハーネスと伸縮式ランヤードのセット

- 墜落制止用器具の規格適合製品
- フルハーネスは回転式ベルトアジャスターモデルで、すばやく装着できて身体にフィット
- 軽量で邪魔になりにくい伸縮式ランヤードです

100,000ポイント



48 3M™ アドフロー™ 電動ファン付き呼吸用保護具 JADM-407J 1キット

- 頭を保護する保護帽と、目を保護するバイザーを備えた電動ファン付き呼吸用保護具
- 隔離式ルーズフィット型(フード、大風量形)
- 区分：PL3、S級

2,000 ポイント

米菓のおいしさを存分にお楽しみいただける9種類のあられ・おせんべいを話合せ。



17 亀田製菓 穂の香 15

- 入数：46袋
- 内容：砂糖しょうゆ(2枚)、あまみつ(2枚)、海老せん各5袋、はちみつ揚10袋、黒大豆かき餅7袋、だし塩・海老のり小餅14g各4袋、サラダ小餅・しょうゆ小餅各3袋
- 缶サイズ：幅236×奥236×高130mm

キーホルダーにもなるミニサイズ。必要最小限の7機能を装備しています。



18 ビクトリノックス クラシック SD

- スモールブレード、爪やすり、マイナスドライバー、はさみ、キーリング、ピンセット、ツースピック
- 材質：セリドール樹脂・ステンレススチール
- サイズ：58×18×9mm ●重量：21g
- ※ご提供は1点です。色はおまかせください。

2,500 ポイント



19 ソフトビジネスバッグ

- サイズ：約34×27×マチ7cm
- 持ち手高さ：約10cm
- ショルダー長さ：約70～110cm
- 重量：約340g
- 材質：ナイロンツイル

3,000 ポイント

非常時に必要な物だけをコンパクトに。ベルト通し付で700の備えとして携帯できるほか、カバンや車・非常袋に入れても場所を取りません。



20 携帯用避難セット 12点

- 重量：482g
- ポーチサイズ：140×190×50mm
- 材質：ポーチ/ポリエステル
- セット内容：ポーチ、防災シート、ホイッスル、防災用ウェットティッシュ(20枚)、ミニライト(モーターLR41×4/内)、万能ナイフ、コンパクトFMラジオ、単4マンガン電池×2・緊急簡易トイレ・ポケットティッシュ8W・マスク・防災ガイド日本

3,000 ポイント



21 全国繁盛店ラーメン 12食

- 札幌黒帯味噌味、秋田十郎兵衛醤油味、仙台おり久みそ味、喜多方一平醤油味、広島満面亭醤油味、熊本もっす亭とんこつ味 各2食入
- サイズ：化粧箱390×410×50mm

熱中症、インフルエンザの危険度の目安がわかる。バックライトの点滅で熱中症の危険度の目安をお知らせ。



22 ドリテック ポータブル温湿度計 ブライン

- サイズ：70×36×16mm
- 重量：25g
- 材質：ABS・アクリル・ナイロン
- 機能：時計・IPX4(防水)・バンド付
- 電源：モーター CR2032(内)
- ※ご提供は1点です。色はおまかせください。

4,000 ポイント



23 ツインボード工業 シートマッサージャー S

- サイズ：450×50×440mm ●重量：0.65Kg
- 材質：本体外皮/ポリエステル、内部クッション/ウレタンスポンジ、スイッチケース/ABS
- 専用ACアダプター
- 医療機器認証番号：220AGBZX00098000
- 医療機器/クラス分類：1718：家庭用電気マッサージ器



24 ミニダイナモラジオライト

- サイズ：110×52×43mm
- 重量：130g(本体のみ)
- 材質：ABS樹脂
- 付属品：接続ケーブル&コネクタ4種
- 使用電源：ダイナモハンドル充電、AC/DCアダプター使用可能(別売)

4,500 ポイント

ランチ磨きに、ポケットドルツ。手磨きよりもツルツルに!

毎分約16,000プラストロークの「音波振動」磨き。



25 パナソニック 音波振動ハブラシ ポケットドルツ (EW-DS42-W)

- 本体サイズ：18×16.5×160mm
- 重量：30g
- 材質：ABS
- 機能：音波振動・舌ケアブラシ・本体水洗い可
- 電源：単4電池(別)
- ※ご提供は1点です。色はおまかせください。

5,000 ポイント

軽量・コンパクトのハイパワー仕様モデル。スティック・ハンディタイプの2WAYクリーナーです。



26 アナバス ハイパワー型 2WAY クリーナー

- サイズ：143×250×1067mm
- 重量：1.5kg
- 材質：ABS
- 機能：自立式収納・吸込仕事率74W・集塵容量900mL
- セット内容：すき間ノズル・取扱説明書
- 電源：AC100V-400W

高級感漂うステンレスシルバー。沸騰したら電源が切れる安心設計です。



27 ホームリー ステンレス 電気ドリップケトルII 0.8L

- サイズ：150×240×185mm
- 重量：740g
- 容量：800mL
- 材質：ステンレス・PP
- 機能：自動電源オフ・コードレス
- セット内容：取扱説明書
- 電源：AC100V-1000W

コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できる子供部屋向け空気清浄機です。書斎やマイルームや子供部屋など、パーソナルな空間にちょうどよいサイズです。



28 ツインボード工業 空気清浄機ファンディスタイル

- サイズ：(約)幅330×奥行110×高さ265mm
- 運転モード2段階切替
- 抗菌ブリーツフィルター採用

6,500 ポイント

対応テープ幅：3.5mm～18mm
最大印字幅：12mm
書体は漢字2種かな6種英数6種
新機能連続印刷でラベル作成効率アップ!



29 カシオ ラベルライター ネームランド (KL-P40)

- サイズ(幅×奥行×高さ)：189×115×54.5mm
- 質量(電池を除く)：約430g
- 付属品：電池、テープカートリッジ(お試し用9ミリ幅1本)
- ※ご提供は1点です。色はおまかせください。

コーヒーを効率よく攪拌する新機能「アロマツイスター」搭載。味のムラがなくなりおいしいコーヒーを作ります。



30 メリタコーヒーメーカーツイスト

- サイズ：180×195×265mm
- 重量：1.3kg ●容量：700ml
- 材質：ステンレス・PP
- 機能：アロマツイスター
- セット内容：フィルターペーパー×5
- メジャーズブーン・取扱説明書
- 電源：AC100V-600W

7,000 ポイント

ライトオンは常に表示が明るく、エコモードはお部屋の明るさをセンサーが感知し、表示の明るさが変化します。



31 ウォール電波クロック

- サイズ：185×230×30mm
- 重量：550g
- 材質：ABS
- 機能：電波時計・日付・アラーム・スヌーズ・温度・掛置兼用
- セット内容：取扱説明書
- 電源：AC100V・単3電池×2本(添)

「いつもの血圧値」と比べられる「平均値比較表示機能」確認しやすい大きな文字や巻きやすいレザータブ採用



32 パナソニック 手首血圧計

- サイズ：34×89×64mm
- 重量：115g ●材質：ABS
- 機能：血圧サイン・平均値比較表示・メモリー90回
- 脈間隔変動/体動サイン・レザータブ採用
- 電源：単4×2(別)
- [法]医療機器認証番号224AKBZX00062000 [法]基準適合印 [法]EMC適合

素敵グッズプレゼント

(商品有効期限：2020年4月～2021年3月末日)

※掲載商品はメーカーの都合により中止、又は機種変更、デザイン、色が変わる場合があります。代替品にて充当させていただきますので予めご了承ください。

500ポイント



ペン先の窓から文字を見ながらマークする、はみ出し知らずの蛍光ペン。

1 三菱鉛筆 ユニプロパス ウィンドウ5色

- 太字角芯・細字丸芯
- 材質：PP
- サイズ：140×61×17mm
- 重量：50g

ロディはイタリア生まれの馬をモチーフにした乗用玩具。その愛らしい表情をプリントしたクッキー入りのカフェギフトです。



2 ロディ カフェタイムセット

- ロディプリントクッキー×4枚、ロイヤルミルクスティック×2本、カフェオレスティック×2本(卵・乳・小麦)
- 重量：180g

超極細繊維が汚れをしっかりと落とします。使い分けできるお得な5色セット。



3 マイクロファイバー 5色セット

- サイズ：300×300×2mm
- 材質：ポリエステル
- セット内容：マイクロファイバークロス×5
- 重量：125g

600ポイント

女性や子どもも簡単にガラスが割れる緊急脱出用ハンマー。先端部分は日本製高硬度金属使用。



4 エマージェンシーハンマー 3 (ES027)

- サイズ：182×55×16mm
- 材質：ABS
- 重量：99.8g

800ポイント

折り畳みタイプで大きな液晶ディスプレイと角度調整ができるデジタルクロックです。



5 ビッグディスプレイクロック

- サイズ：108×107×67mm
- 重量：92g
- 材質：HIPS・アルミ
- 機能：カレンダー・時計・アラーム・温度
- 重量：92g
- 電源：LR1130×2本

1,000ポイント

飲み口が飲みやすい新タイプの直飲みステンレスボトルです。



6 真空スリムマグボトル 300mL

- サイズ：φ58×200mm
- 重量：208g
- 素材：ステンレス・PP・シリコンゴム
- ※ご提供は1点です。色はおまかせください。

フレッシュなバラの香りの石鹸です。



7 牛乳石鹸 ミルキィフレッシュ セット (MF-10)

- サイズ(箱)：291×291×280mm
- 重量：1000g
- 原産国：日本
- 石鹸 80g×10個入り

2011年度モンドセレクション金賞



8 コロンバン メルヴェイユ 27枚入

- 焼き菓子 3種×各9枚(卵・乳・小麦)
- サイズ：化粧箱 200×272×50mm

1,200ポイント



9 カゴメ ヘルシードリンクセット

- カゴメ野菜生活 100 オリジナル 190g×4本、カゴメ野菜生活一日これ一本 190g×4本
- サイズ：化粧箱 215×220×60mm

1,250ポイント

スマートフォンの充電が約1回分できます。パソコンにつないで蓄電できるUSBケーブル付。



10 コンパクトモバイルバッテリー 2000mAh (SW-155S)

- サイズ：φ22×92mm ●重量：67g
- 材質：アルミ ●機能：2000mAh
- セット内容：充電ケーブル・取説
- 電源：USB ●[法]PS-Eマーク
- ※ご提供は1点です。色はおまかせください。

1,500ポイント



11 ライオン トップ ナノックスギフト

- トップスーパーナノックス 450g、詰替用 360g、チャームマジカ フレッシュピンクベリーの香り(220ml) 1本、同ハバルグリーン(220ml) 1本。

12 スタイルベーシック ダブルステンレスボトル

- サイズ：約高さ 245mm ●重量：約 360g
- 容量：480ml
- 保温効果：46度以上(24時間)、74度以下(6時間)
- 保冷効果：10度以下(6時間)
- 材質：内びん/ステンレス鋼、銅部/ステンレス鋼、コップ/ポリプロピレン、中せん/ポリプロピレン、パッキン/シリコン

1,500ポイント

アラーム付時計に温度計、湿度計をセットしたデスクトップインテリア。



13 マルチクロック (C-15 1024)

- サイズ：30×195×100mm
- 材質：ABS樹脂
- 付属品：単3乾電池1本



14 キーコーヒードリップオンギフト

- セット内容：スペシャルブレンド・キリマンジャロブレンド・コロンビアブレンド各(8g×5袋)各1箱
- パッケージサイズ：175×330×75mm

2,000ポイント



15 永井海苔 パラエティ 詰合せ

- サイズ(箱)：252×259×75mm
- 焼のり2切6枚×2袋、松茸の味お吸物 3.3g×6袋、焼鮭ほし 55g(乳・小麦)
- パッケージサイズ：252×259×75mm



16 炭酸薬用入浴剤セット

- サイズ(箱)：240×275×35mm
- 重量：600g ●原産国：日本製
- 商品内容：炭酸薬用入浴剤セット×1個/バブ(ゆず)×2、バブ(森)×2、バブ(ラベンダー)×2、薬用入浴剤(ゆず)(25g×2袋)×1、薬用入浴剤(よもぎ)(25g×2袋)×1、薬用入浴剤(もも)(25g×2袋)×1